



Hand in hand for tomorrow



Produktoý dátoý list

Moduly s priechodkami COS P186

Robustný. Spoľahlivý. Flexibilný.

Voliteľné moduly COS

Voliteľné moduly na prevedenie rôznych médií, akými sú elektrické signály, pneumatická energia, kvapaliny a vákuum.

Oblasť použitia

Pre rýchly prenos médií s krátkymi dobami prepínania medzi výmennou hlavou a výmenným adaptérom pre rýchle napájanie koncového efektora potrebnými médiami.

Výhody – Vaše benefity

Optimálna vhodnosť pre jednoduché skombinovanie s meničmi nástrojov SCHUNK

Široký sortiment rôznych variantov pre prevádzanie najrôznejších médií

Rozmanitosť modulov vhodný modul pre požadovaný prenos médií pre každú konštrukčnú veľkosť meničov nástrojov SCHUNK

Variety konektora s radiálnym, axiálnym a bočným káblovým vývodom pre malý rušivý obrys pri obmedzenom konštrukčnom priestore

Kombinácia viacerých voliteľných modulov pre maximálnu flexibilitu meniča nástrojov

Minimálne opotrebenie pre vysoký počet cyklov výmeny a dlhú životnosť

Na vyžiadanie k dispozícii zákazníkovi špecifické vyhotovenia vhodné riešenie pre každú aplikáciu

Na vyžiadanie k dispozícii káblový konektor, káblové predĺženia a ochranné kryty pre komplexné a kompletne riešenie z jedného zdroja



Príklad aplikácie



- ① Automatické meniče nástrojov CPS
- ③ Modulárny odkladací zásobník CTS
- ⑤ 2-prstový paralelný uchopovač JGP-P
- ② Voliteľné moduly COS
- ④ Univerzálny uchopovač EGU

Spoločnosť SCHUNK ponúka viac...

Nasledujúce komponenty ešte viac zvyšujú produktivitu výroby – vhodné doplnenie pre maximálnu funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a riadenú výrobu.



Menič nástrojov



Manuálny výmenný systém



Systém na výmenu paliet

- ① Viac informácií o týchto produktoch nájdete na nasledovných produktových stránkach alebo na stránke www.schunk.com.

Prehľad voliteľných modulov a schémy skrutkových pripojení

	COS	S1	S7	K	J	L	L1	L2
Voliteľné moduly pre								
Signál								
Výkon								
Servo								
Komunikácia								
Zváranie								
Pneumaticka								
Vákuum								
Kvapaliny								
Hydraulika								
Schéma skrutkového spojenia S1 vhodná pre								
CPS 001								
Schéma skrutkového spojenia S7 vhodná pre								
CPS 007								
CPS 011								
Schéma skrutkového spojenia K vhodná pre								
CPS 020								
CPS 021, strana A								
CPS 060, strana A								
Schéma skrutkového spojenia J vhodná pre								
CPS 021, strana B s adaptérovou platňou								
CPS 029								
CPS 040								
CPS 041								
CPS 046								
CPS 060, strana B s adaptérovou platňou								
CPS 071								
CPS 076								
CPS 110								
CPS 160								
Schéma skrutkového pripojenia L vhodná pre								
CPS 210, plochy pre priskrutkovanie B, C, D								
CPS 310, plochy pre priskrutkovanie B, C, D								
CPS 510, plochy pre priskrutkovanie B, C, D								
Schéma skrutkového pripojenia L1 vhodná pre								
CPS 210, plocha pre priskrutkovanie A								
Schéma skrutkového pripojenia L2 vhodná pre								
CPS 310, plocha pre priskrutkovanie A								
CPS 510, plocha pre priskrutkovanie A								

Na požiadanie sú k dispozícii špeciálne prevedenia s upravenými tesneniami alebo mazaním

COS P186

Moduly s priechodkami




Technické údaje

Opis		COS P186-K	COS P186A-K	COS P186-A	COS P186A-A
Ident. č.		1586862	1586866	1586861	1586864
Vhodné pre		Vymieňacia hlava	Vymieňacia hlava	Nástroj	Nástroj
Schéma skrutkových pripojení		J/B	J/B	J/B	J/B
Typ prenosu		Pneumaticka	Pneumaticka	Pneumaticka	Pneumaticka
Hmotnosť	[kg]	0.14	0.16	0.16	0.16
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60	5/60	5/60
Vývod – prípojka		radiálne	axiálne	radiálne	axiálne
Počet prechodov pre tekutiny		6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"
Typ média		Vzduch, vákuum	Vzduch, vákuum	Vzduch, vákuum	Vzduch, vákuum
Max. objemový prietok na jednu kvapalinovú priechodku		650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")
Max. prevádzkový tlak	[bar]	8	8	8	8
Osobitné vlastnosti		COS P186-K je kompatibilné s COS P186-A a COS P186A-K s COS P186A-A.	COS P186-K je kompatibilné s COS P186-A a COS P186A-K s COS P186A-A.	COS P186-A je kompatibilné s COS P186-K a COS P186A-A s COS P186A-K.	COS P186-A je kompatibilné s COS P186-K a COS P186A-A s COS P186A-K.

ⓘ Tento priechodkový modul je kompatibilný aj s meničom nástrojov CPB.


Kombinácia COS P186-K a COS P186-A



12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra


Kombinácia COS P186-K a COS P186-A s čapom



12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra


Kombinácia COS P186A-K a COS P186A-A



12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra


Kombinácia COS P186A-K a COS P186A-A s čapom



12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra

Možnosti kombinácie P186 a P186A



90 COS P186-K

92 COS P186-A

91 COS P186A-K

93 COS P186A-A



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

