



Hand in hand for tomorrow



製品データシート

フィードスルーモジュール COB A618A

コンパクト 高信頼性。柔軟性 オプションのモジュール COB

電気信号、空気圧、流体、真空など、さまざまな媒体を通して供給するオプションモジュール。

適用分野

エンドエフェクターに必要な媒体を供給するために、チェンジマスターとチェンジアダプターを短時間で交換し、高速の媒体搬送を実現します。

利点と特長

コンパクトなデザイン 干渉範囲を少なく抑えます

さまざまなバリエーションモデルの幅広い範囲 さまざまなメディアフィードスルー向け

標準化されたネジ接続 SCHUNK のツールチェンジャーに素早く簡単に取り付け可能

複数のオプションモジュールのコンビネーション ツールチェンジャーの柔軟性を最大化

洗練されたデザイン 信頼性と耐久性を両立します

お客様固有のカスタム設計もご要望に応じて利用可能 あらゆるアプリケーションに適したソリューション

ケーブルコネクタ、延長ケーブルおよびプロテクション・カバーをご要望に応じて利用可能 ワンストップで包括的な完全ソリューションを提供



アプリケーション事例



① 自動ツールチェンジャー CPB

② オプションのモジュール COB

③ 2爪平行開閉グリッパー PGN-plus-P

その他の SCHUNK 製品...

以下のコンポーネントは製品の生産性をさらに向上するために最適な追加品で、最高レベルの機能性、信頼性、制御生産を実現します。



ツールチェンジャー



手動チェンジシステム




パレットチェンジシステム

① ここに掲載されている SCHUNK 製品について詳しくは、次の製品ページまたは SCHUNK のホームページ (schunk.com)

COB A618A


フィードスルーモジュール



技術データ

説明		COB A618A-K	COB A618A-A
ID		1586359	1586358
適した用途		交換ヘッド	ツール
ネジ接続の図		B	B
伝送のタイプ		空圧式	空圧式
重量	[kg]	0.17	0.17
最低 / 最高周囲温度	[° C]	5/60	5/60
出力口接続		軸方向	軸方向
フルードフィードスルーの数		6x G1/8"	6x G1/8"
媒体のタイプ		空気、真空	空気、真空
流体フィードスルーあたりの最大流量		650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")
最大作動圧	[bar]	8	8

COB A618A-K と COB A618A-A の組み合わせ



⑫ マスター側

⑬ アダプター側



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

