



Hand in hand for tomorrow



製品データシート

フィードスルーモジュール COS MT14

頑丈 高信頼性。柔軟性 オプションのモジュール COS

電気信号、空気圧、流体、真空など、さまざまな媒体を通して供給するオプションモジュール。

適用分野

エンドエフェクターに必要な媒体を供給するために、チェンジマスターとチェンジアダプターを短時間で交換し、高速の媒体搬送を実現します。

利点と特長

パーフェクトなフィット SCHUNK のツールチェンジャーと簡単に組み合わせられます

さまざまなバリエーションモデルの幅広い範囲 さまざまなメディアフィードスルー向け

各種モジュール あらゆるサイズの SCHUNK ツールチェンジャーに対応する、必要な媒体の搬送に最適なモジュール

放射部、軸、また側面のケーブルアウトレット付きコネクター・バリエーションモデル 低い干渉輪郭で制約のあるスペースにぴったり

複数のオプションモジュールのコンビネーション ツールチェンジャーの柔軟性を最大化

摩耗を最小限に 多くのチェンジサイクルに耐える長い耐用寿命

お客様固有のカスタム設計もご要望に応じて利用可能 あらゆるアプリケーションに適したソリューション

ケーブルコネクター、延長ケーブルおよびプロテクション・カバーをご要望に応じて利用可能 ワンストップで包括的な完全ソリューションを提供



アプリケーション事例



- ① 自動ツールチェンジャーCPS
- ③ モジュラーカートリッジ CTS
- ⑤ 2爪平行グリッパーJGP-P
- ② オプションのモジュール COS
- ④ 汎用グリッパー EGU

その他の SCHUNK 製品...

以下のコンポーネントは製品の生産性をさらに向上するために最適な追加品で、最高レベルの機能性、信頼性、制御生産を実現します。



ツールチェンジャー



手動チェンジシステム



パレットチェンジシステム

- ① ここに掲載されている SCHUNK 製品について詳しくは、次の製品ページまたは SCHUNK のホームページ (schunk.com)

オプションのモジュールと取り付けパターンの概要

	COS	S1	S7	K	J	L	L1	L2
オプションのモジュール 以下 に対応:								
信号								
動力								
サーボ								
通信								
溶接								
空圧式								
真空 (バキューム)								
液体								
油圧								
適合した S1 ネジ接続図								
CPS 001								
適合した S7 ネジ接続図								
CPS 007								
CPS 011								
適合した K ネジ接続図								
CPS 020								
CPS 021 サイド A								
CPS 060 サイド A								
適合した J ネジ接続図								
アダプタープレート付き CPS 021 サイド B								
CPS 029								
CPS 040								
CPS 041								
CPS 046								
アダプタープレート付き CPS 060 サイド B								
CPS 071								
CPS 076								
CPS 110								
CPS 160								
L ネジ接続図 対応:								
CPS 210 取り付け面 B、C、D								
CPS 310 取り付け面 B、C、D								
CPS 510 取付面 B、C、D								
L1 ネジ接続図 対応:								
CPS 210 取り付け面 A								
L2 ネジ接続図 対応:								
CPS 310 取り付け面 A								
CPS 510 取り付け面 A								


ご要望に応じて、シールまたは潤滑剤を変更した特別な設計をご利用いただけます。



技術データ

説明		COS MT14-K	COS MT14-A
ID		1586648	1586646
適した用途		交換ヘッド	ツール
ネジ接続の図		J	J
伝送のタイプ		動力	動力
重量	[kg]	0.31	0.33
最低 / 最高周囲温度	[° C]	5/60	5/60
保護等級 IP		IP64 (結合状態で	IP64 (結合状態で
ピン接点数		14	14
定格電流	[A]	13	13
交流電圧	[V AC]	450	450
直流電圧	[V DC]	700	700
電気接続		Amphenol MS ネジ付きキャップコネクタ, 19 ピン	Amphenol MS ネジ付きキャップソケット, 19 ピン
電気接続アウトレット		垂直方向	垂直方向
特殊な特性		右ケーブルアウトレット	右ケーブルアウトレット


COS MT14-K と COS MT14-A の組み合わせ



⑫ マスター側

⑬ アダプター側

COS MT14-K と COS MT14-A のピン配列




⑫ マスター側

⑬ アダプター側

⑨⑩ Amphenol MS ネジ付きキャップ
コネクタ, 19 ピン⑨① Amphenol MS ネジ付きキャップ
ソケット, 19 ピン

⑨② リーディングピン

カバー COS JPC-A




⑨⑩ 自動ツールチェンジャーCPS

⑨② カバー COS JPC-A

⑨① オプションのモジュール COS マ
スター

説明	ID	適合タイプ
カバー		
COS JPC-A	1584095	ねじ込みパターン」の多くの電気モジュールに対応

ケーブルコネクタ



⑨④ L 形プラグ

⑨① L 形ソケット

⑨② ストレートプラグ

⑨③ ストレートソケット

説明	ID	
L 形ケーブルコネクタ、ロボット側		
KAS-19G-K-90	0301236	
L 形ケーブルコネクタ、ツール側		
KAS-19G-A-90	0301237	
ストレートケーブルコネクタ、ロボット側		
KAS-19G-K-0	0301232	
ストレートケーブルコネクタ、ツール側		
KAS-19G-A-0	0301233	

① 詳細情報およびその他のケーブルコネクタはschunk.comでご覧いただけます。



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

