



Hand in hand for tomorrow



Productgegevensbladen

Doorvoermodule COS E06

Robuust. Betrouwbaar. Flexibel.

Optionele modules COS

Optionele modules voor voeding via verschillende media zoals elektrische signalen, pneumatiek, vloeistoffen en vacuüm.

Toepassingsgebied

Voor snelle mediaoverdracht met korte wisseltijden tussen wisselmaster en wisseladapter om de eindeffector te voorzien van de vereiste media.

Innovaties – uw voordelen

Past perfect voor eenvoudige combinatie met SCHUNK-gereedschapswisselaars

Breed scala aan verschillende varianten voor het doorvoeren van verschillende media

Verscheidenheid aan modules voor elke grootte van de SCHUNK-gereedschapswisselaars de passende module voor de gewenste mediaoverdracht

Connectorvarianten met radiale, axiale en zijdelingse kabeluitgang voor een lage interferentiecontour in beperkte ruimtes

Combinatie van verschillende optionele modules voor maximale flexibiliteit van de gereedschapswisselaar

Minimale slijtage voor een groot aantal wisselcycli en een lange levensduur

Klantspecifieke ontwerpen beschikbaar op aanvraag de geschikte oplossing voor elke toepassing

Kabelconnector, kabelverlengingen en beschermhoezen op aanvraag verkrijgbaar voor een uitgebreide complete oplossing uit één hand



Toepassingsvoorbeeld



① Automatische gereedschapswisselaars CPS

② Optionele modules COS

③ Modulair opbergrek CTS

④ Universele gripper EGU

⑤ Tweevinger-parallelgrijper JGP-P

SCHUNK biedt nog meer ...

De volgende onderdelen verhogen de productiviteit van het product nog meer: de juiste legering voor de beste functionaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en gestuurde productie.



Gereedschapwisselaar



Handwisselsysteem



Palletwisselsysteem

① Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende productpagina's of op schunk.com.

Overzicht van optionele modules en aansluitdiagram



Speciale uitvoeringen met aangepaste afdichtingen of smering zijn op aanvraag beschikbaar

COS E06


Doorvoermodule



Technische gegevens

Beschrijving		COS E06-K	COS E06-A
IDnr.		1586981	1586969
Geschikt op		Wisselkop	Gereedschap
Schroefaansluitschema		S1	S1
Overdrachtstype		Signaal	Signaal
Gewicht	[kg]	0.005	0.005
Min./max. omgevingstemperatuur	[°C]	5/60	5/60
Aantal pincontacten		6	6
Nominale stroom	[A]	3	3
Wisselspanning	[V AC]	50	50
Gelijkspanning	[V DC]	50	50
Elektrische aansluiting		Soldeercontacten	Soldeercontacten
Uitgang aansluiting		axiaal	axiaal


Combinatie COS E06-K en COS E06-A



12 Masterzijde

13 Adapterzijde

Pintoewijzing voor COS E06-K en COS E06-A



12 Masterzijde

13 Adapterzijde

90 Soldeercontacten

91 Soldeercontacten



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

