



ROTA TPS

用于固定应用的气动车床卡盘

带集成气缸的气动动力车床卡盘, 可在 6 bar 压力下实现强力夹持

ROTA TPS 用于在固定机床上精确夹持圆形工件。尤其是在没有液压系统的情况下, 这些车床卡盘可作为合适的代替方案。通过连接板, 动力车床卡盘可简单快速地适应任何机床工作台。其特点在于集成气缸, 这使得卡盘安装高度非常低, 以便尽可能利用机床空间。只需 6 bar 的气压就能实现高夹持力, 可以轻松地满足特殊任务需求, 可靠地夹持工件。



优势 – 您将获益

- + 精密楔式动力车床卡盘, 满足高质量要求
可获得理想的加工效果
- + 楔式系统实现高效率
高夹持力保证夹持过程可靠
- + 优化的润滑系统
保证持续的高夹持力
- + 集成在卡盘中的气缸
无需额外增加背侧气缸
- + 通过控制台板安装
简单快速地适应任何机床工作台
- + 系统压力下提供高夹持力
确保加工过程中的过程可靠性
- + 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命

技术参数

描述	最大夹紧力 (6 bar) [kN]	工作压力 [bar]	行程/卡爪 [mm]
ROTA TPS 125-26	22	3 - 8	3
ROTA TPS 160-38	39	3 - 8	4.2
ROTA TPS 200-52	68	3 - 8	4.2
ROTA TPS 250-68	105	3 - 8	5
ROTA TPS 315-90	140	3 - 8	5
ROTA TPS 315-105	100	3 - 8	5

ROTA TPS 功能

通过输入压缩空气，正向引导进入卡盘的活塞被移动。楔式系统将卡盘活塞的轴向运动转换为基爪的径向运动。由于采用双作用液压缸，可以从外部和内部夹紧工件。



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 楔式驱动
在操作中提供持续高夹持力 ② 经硬化的高刚度基体
因此使用寿命更长并实现最高精度。即使在达到最大夹紧力的情况下 ③ 大通孔
适用于所有标准毛坯直径的加工 ④ 优化的润滑系统
实现高效率 ⑤ 低高度设计
扩展机床的工作空间 | <ul style="list-style-type: none"> ⑥ 标准卡爪接口
选择 SCHUNK 标准化顶爪 ⑦ 转接至机床工作台
通过控制台板或直通凹槽底座 ⑧ 改进后的设计对于污垢不敏感
通过针对性的密封 ⑨ 配套气缸
无需额外增加背侧气缸 ⑩ 气动系统
驱动高达 6 bar |
|---|--|

固定三爪卡盘, 气动

带底板 “K” 或带直通凹槽底座 “Z”


标配范围

动力车床卡盘、螺柱、T 型螺母、直型连接件、弯管接头、装配工具、操作手册；无顶爪

技术参数

描述	ID	安装	最大夹紧力 (6 bar) [kN]	启动压力 [bar]	单指行程 [mm]	重量 [kg]
ROTA TPS 125-26 Z-SV90°	0816126	定心槽	22	3 - 8	3	12
ROTA TPS 125-26 K-SV90°	0816127	控制台板	22	3 - 8	3	12

$P_{min} = 3 \text{ bar}$ (如需较小的夹紧力, 可选择将夹紧力降低)




- ① 空气接头 R1/8, 用于打开卡盘
- ② 空气接头 R1/8, 用于关闭卡盘
- ③ 拆卸螺纹 M6

- ④ 安装螺纹 M8
- ⑤ 至第一颗齿中心的距离

软顶爪

带细齿 90°



SP-WB
软顶爪


技术参数

卡盘类型	描述	ID	N	B	H	L	a	b	螺钉	m/SET
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
ROTA TPS 125-26	SP-WB 125	0124100	11	30	40	55.5	27.5	18	M8	1.3

可通过线上卡爪查找器 Quickfinder 和 schunk.com 查询全系列卡爪产品

台阶式硬顶爪

带细齿 90°



SHB
台阶式硬顶爪

技术参数

卡盘类型	描述	ID	N	B	H	L	T	a	b	c	螺钉	m/SET
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
ROTA TPS 125-26	SHB 125	0125100	11	26	40	58.5	9	14.5	16	16	M8	0.7

可通过线上卡爪查找器 [Quickfinder](#) 和 [schunk.com](#) 查询全系列卡爪产品

T 型螺母

带细齿 90°




NS
T 型螺母

卡盘类型	描述	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	圆柱形螺栓	最大允许紧固力矩 [Nm]
ROTA TPS 125-26	NS 81	0143100	11	15.9	21	7	14.3	M8 x 30	30

可通过线上卡爪查找器 [Quickfinder](#) 和 [schunk.com](#) 查询全系列卡爪产品

台阶式硬顶爪

带细齿 90°



卡爪位置 I

卡爪位置 II

外圆夹持

卡盘类型	描述	ID	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	A4 [mm]
ROTA TPS 125-26	SHB 125	0125100	8 - 52	20 - 56	58 - 93	90 - 125

内圆夹持

卡盘类型	描述	ID	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]
ROTA TPS 125-26	SHB 125	0125100	53 - 90	85 - 127	122 - 169

附件

夹持力测试仪
用于测量 2、3 和 6 爪卡盘直到 6,000 RPM
下的卡爪夹持力。



适用于	描述	ID
ROTA TPS 125-26	IFT Set	1404235

维护装置
用于输送所需的压缩空气



适用于	描述	ID
ROTA TPS 125-26	WEH 1/4"	0890021

润滑脂

LINOMAX plus
标配高性能润滑脂，定期润滑雄克手动和动力
卡盘与中心架。



束	描述	ID
夹筒	LINOMAX plus 盒	1342585
可以	LINOMAX plus 罐	1342586
料斗	LINOMAX plus 篮	1342587

压力测量装置
用于检查压力程度。



适用于	描述	ID
ROTA TPS 125-26	DMG Ø12-NPT1/4"	8702678

润滑枪
适合所有 SCHUNK 产品的润滑辅助工具。润
滑枪适用于所有类型的 SCHUNK 润滑脂筒。



束	描述	ID
夹筒	润滑枪	9900543



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com