





VERO-S WDM-5X

夹持柱的设计可避免发生碰撞

用于工件直接夹持的手动模块化系统

VERO-S WDM-5X 是用于工件直接夹持的手动模块化夹持系统。类型广泛的基本模块、叠加模块和高度拓展模块可将夹持柱定制成任何高度。单个部件经由一个夹持模块和夹持销连接。几秒钟内即可将各种类型的工件提升至机床工作台上并直接夹持，因使用模块化结构的夹持柱夹持，无干扰轮廓。采用特殊设计的夹持模块和各种类型的夹持销，所构成的夹持柱可满足所有客户要求。



优势 – 您将获益


- + 模块化夹持柱
大型工件和自由锻件的灵活夹持
- + 组件之间有无限范围的定心机构
重复精度 < 0.005 mm
- + 高下拉力
高达 15 kN, 可实现高切削参数和更高的生产效率
- + 以夹持柱的方式安装
特别适合于 5 面机加工
- + 灵活性极高
小、中、大型工件以及通孔的机加工
- + 适形、自锁锁定
随时可提供完整下拉力

- 2 各种安装选项
伸缩夹紧装置, 通过磁铁、夹持滚珠与螺纹, 等等。
- 3 基础模块

应用示例


抬高工件，实现最佳可及性

模块化元件可以根据需要进行组合。因此，所有类型的工件都可以灵活夹持，进行最优加工方案。




特别适合于 5 面机加工

夹持柱可实现对各类工件的夹紧，且干扰轮廓极小。此外，如果需要，可以将工件从机床工作台上抬起，以实现五面加工。




非常适合加工切口

采用夹持柱，干扰轮廓极小，因此可以轻松地在整个工件上加工切口。根据切口的位置，可以将夹持柱放置在机床工作台上。



灵活性极高

可以使用模块化系统加工小型、中型或超大型工件。根据应用情况，可以使用定位芯轴将夹持柱精确地定位在机床工作台上。



基础模块


带有 □ 12H7 规格安装孔及定位槽，适用于带有 50|100 网格和 M12 螺纹的网格板以及 T 型槽工作台。

标配范围

基本模块、操作手册；无安装螺钉、无定位销

技术参数

描述	ID	下拉力 [kN]	启动扭矩 [Nm]	重复精度 [mm]	高度 H [mm]	重量 [kg]
WDM-5X-BM 80-125	1398162	15	15	< 0.005	125	6.65
WDM-5X-BM 80-150	1398163	15	15	< 0.005	150	7.6
WDM-5X-BM 80-175	1398164	15	15	< 0.005	175	8.45



① 锁定机构 AF 6

附件

SPx 拉钉

与 NSE3 夹持模块主动连接的拉钉。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA 40	0471151
WDM-5X-BM 80	SPB 40	0471152
WDM-5X-BM 80	SPC 40	0471153

SPx 拉钉

带 M16 螺纹的标准定拉钉通过 NSE3 夹持模块，与工件或设备进行适形连接。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA 40-16	0471064
WDM-5X-BM 80	SPB 40-16	0471065
WDM-5X-BM 80	SPC 40-16	0471066

补偿销

可补偿钻孔量规波动的定位销。
SPA-X 40 = 单向补偿 ±1 mm。
SPA-XY 40 = 各方向补偿 ±1 mm。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-X 40	0471155
WDM-5X-BM 80	SPA-XY 40	0471156

燕尾销

安装深度为 3.5 mm 的定位销



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-S 40	1310630
WDM-5X-BM 80	SPB-S 40	1323856
WDM-5X-BM 80	SPC-S 40	1323857

重载销

通过集成安装螺纹产生高保持力的定位销。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-F 40	0471171
WDM-5X-BM 80	SPC-F 40	0471172

带定心环的拉钉 □ 16 h6

带有缩小定心直径的定位销，通过夹持模块对工件或设备进行适形连接。
制备用于螺钉 M12。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA 40-16h6	1398325
WDM-5X-BM 80	SPB 40-16h6	1398326
WDM-5X-BM 80	SPC 40-16h6	1398327

带定心环的拉钉 □ 18 h6

带有缩小定心直径的定位销，通过夹持模块对工件或设备进行适形连接。
制备用于螺钉 M12。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA 40-18h6	1398330
WDM-5X-BM 80	SPB 40-18h6	1398331
WDM-5X-BM 80	SPC 40-18h6	1398332

带定心环的拉钉 □ 20 h6

带有缩小定心直径的定位销，通过夹持模块对工件或设备进行适形连接。
制备用于螺钉 M12。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA 40-20h6	1398337
WDM-5X-BM 80	SPB 40-20h6	1398338
WDM-5X-BM 80	SPC 40-20h6	1398339

带通孔、定心环的定位销 □ 25h6

用于柔性安装在工件上，对螺纹同轴误差的补偿最小。
制备用于调节螺钉 M16。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-B 40	1398345
WDM-5X-BM 80	SPB-B 40	1398346
WDM-5X-BM 80	SPC-B 40	1398347

不带定心环的定位销
已制备安装尺寸为 $\square 12$ h5 和 $\square 16$ h5 的安装螺钉。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-OB 40-12G6	1398355
WDM-5X-BM 80	SPB-OB 40-12G6	1398356
WDM-5X-BM 80	SPC-OB 40-12G6	1398357
WDM-5X-BM 80	SPA-OB 40-16G6	1398359
WDM-5X-BM 80	SPB-OB 40-16G6	1398360
WDM-5X-BM 80	SPC-OB 40-16G6	1398361

高度拓展的基础
它的功能是为稳定结构，用于构建基础模块 WDM-5X。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	WDM-5X-BP 235-235-50	1398172
WDM-5X-BM 80	WDM-5X-BP 270-250-36	1398173

定位心轴
用于手动预调整和随后的精确定位 - 无需打开 - 模块使用机床主轴。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-PDK 40	40108422

减径套 $\square 80/\square 40$
制备用于装配螺钉 M16。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-VL-P 50-M16	1398227

减径套 $\square 80/\square 27$
用于经由铣削芯轴 $\square 27/13$ 上的铣削环进行调节
制备用于装配螺钉 M16。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-VL-PA 50-M16	1398228

减径套 $\square 80/\square 50$, 低
软型式用于定制化。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-VL 25-M12	1398229

减径套 $\square 80/\square 50$, 高
软型式用于定制化。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-VL 50-M12	1398240

平面夹持适配器
它们被用于加工小型部件。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-VLK 75-M10	1398308

筒夹适配器
用于安装 ER50 筒夹。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SPA-SEZ ER50-100	1398309

调节螺钉
与扩大的通孔定位销结合使用。



适用于	描述	ID
SPA-B 40		
SPB-B 40		
SPC-B 40	PDSC M12-60	1398348
SPA-B 40		
SPB-B 40		
SPC-B 40	PDSC M16-65	1398350
SPA-B 40		
SPB-B 40		
SPC-B 40	PDSC M16-70	1398351

装配螺钉

与不带环的拉钉结合使用，视安装情况而定。



适用于	描述	ID
SPA-OB 40-12G6		
SPB-OB 40-12G6		
SPC-OB 40-12G6	PSC Ø12h6-M12-50	1398388
SPA-OB 40-12G6		
SPB-OB 40-12G6		
SPC-OB 40-12G6	PSC Ø12h6-M12-55	1398389
SPA-OB 40-16G6		
SPB-OB 40-16G6		
SPC-OB 40-16G6	PSC Ø16h6-M12-28	1398390
SPA-OB 40-16G6		
SPB-OB 40-16G6		
SPC-OB 40-16G6	PSC Ø16h6-M12-37.5	1398391
SPA-OB 40-16G6		
SPB-OB 40-16G6		
SPC-OB 40-16G6	PSC Ø16h6-M16-43.5	1398392
SPA-OB 40-16G6		
SPB-OB 40-16G6		
SPC-OB 40-16G6	PSC Ø16h6-M16-55	1398393

5 轴稳定器附件

伸缩夹持装置

夹持装置可通过伸长件拉出并展开。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	TKE 255-305	1398469
WDM-5X-BM 80	TKE 355-505	1398470

带锥形阀座的夹持滚珠

具有旋转和转动功能的中心连接元件，用于伸缩夹持装置。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	SKG Ø25.4	1535214

加长杆

尺寸为 □ 25 mm，用于伸缩夹持装置的延长。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	TKE-VL 75	1398480
WDM-5X-BM 80	TKE-VL 100	1398481
WDM-5X-BM 80	TKE-VL 150	1398482
WDM-5X-BM 80	TKE-VL 250	1398483
WDM-5X-BM 80	TKE-VL 500	1398484

微调

用于工件的最终精确对准。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	TKE-FE	1398490

磁铁，包括夹模用滚珠

用于在机床台面或铁磁工件上快速简单地安装伸缩夹持装置。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	MHM-ITS 125-2	1398491

金属片夹持

用于将夹持滚珠安装在金属薄板和薄工件上。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	BKW	1398492

安装套件

用于将夹持滚珠安装在夹持模块上。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	BFS-SPA 40	1398493

不带螺纹的夹持滚珠
用于通过螺纹安装夹持滚珠。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	BFS-SC M12-40	1471460
WDM-5X-BM 80	BFS-SC M16-40	1471462
WDM-5X-BM 80	BFS-SC M18-40	1471463
WDM-5X-BM 80	BFS-SC M20-50	1471464
WDM-5X-BM 80	BFS-SC M24-50	1471466

稳定器套件
套件包括伸缩夹持装置 TKE 355-505、延长
件 TKE-LV 100/150、安装套件和包装箱。



适用于	描述	ID
WDM-5X-BM 80	TKE Set	1398521



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com