


## クリーニング用付属品

シリンダーブラシ




技術データ

| 説明                | 説明           | ID      | クランプ軸用 | 重量<br>[kg] |
|-------------------|--------------|---------|--------|------------|
| Zylinderbürste 6  | クリーニングブラシ 6  | 9102002 | 6 mm   | 0.03       |
| Zylinderbürste 8  | クリーニングブラシ 8  | 9102003 | 8 mm   | 0.03       |
| Zylinderbürste 10 | クリーニングブラシ 10 | 9102004 | 10 mm  | 0.03       |
| Zylinderbürste 12 | クリーニングブラシ 12 | 9102005 | 12 mm  | 0.03       |
| Zylinderbürste 16 | クリーニングブラシ 16 | 9102017 | 16 mm  | 0.04       |
| Zylinderbürste 20 | クリーニングブラシ 20 | 9102007 | 20 mm  | 0.04       |
| Zylinderbürste 25 | クリーニングブラシ 25 | 9102009 | 25 mm  | 0.04       |
| Zylinderbürste 32 | クリーニングブラシ 32 | 9102016 | 32 mm  | 0.04       |




## 技術データ

| 説明                | 説明                | ID                      | クランプ軸用 | 重量<br>[kg] |
|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|------------|
| TK-Cleaner TKC 6  | TK-Cleaner TKC 6  | <a href="#">0280010</a> | 6 mm   | 0.045      |
| TK-Cleaner TKC 8  | TK-Cleaner TKC 8  | <a href="#">0280011</a> | 8 mm   | 0.045      |
| TK-Cleaner TKC 10 | TK-Cleaner TKC 10 | <a href="#">0280012</a> | 10 mm  | 0.045      |
| TK-Cleaner TKC 12 | TK-Cleaner TKC 12 | <a href="#">0280013</a> | 12 mm  | 0.044      |
| TK-Cleaner TKC 14 | TK-Cleaner TKC 14 | <a href="#">0280014</a> | 14 mm  | 0.044      |




技術データ

| 説明                | 説明                | ID       | クランプ軸用 | 重量<br>[kg] |
|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|
| TK-Cleaner TKC 16 | TK-Cleaner TKC 16 | 0280015  | 16 mm  | 0.042      |
| TK-Cleaner TKC 18 | TK-Cleaner TKC 18 | 0280016  | 18 mm  | 0.044      |
| TK-Cleaner TKC 20 | TK-Cleaner TKC 20 | 0280017  | 20 mm  | 0.052      |
| TK-Cleaner TKC 25 | TK-Cleaner TKC 25 | 0280018  | 25 mm  | 0.052      |
| TK-Cleaner TKC 32 | TK-Cleaner TKC 32 | 0280019  | 32 mm  | 0.089      |
| TK-Cleaner TKC 40 | TK-Cleaner TKC 40 | 27000350 | 40 mm  | 0.09       |
| TK-Cleaner TKC 42 | TK-Cleaner TKC 42 | 27000351 | 42 mm  | 0.095      |




## 技術データ

| 説明              | ID                       | 対応インターフェース | 重量<br>[kg] |
|-----------------|--------------------------|------------|------------|
| コーンワイパー HSK 32  | <a href="#">23005129</a> | HSK 32     | 0.02       |
| コーンワイパー HSK 40  | <a href="#">23005130</a> | HSK 40     | 0.04       |
| コーンワイパー HSK 50  | <a href="#">23005131</a> | HSK 50     | 0.045      |
| コーンワイパー HSK 63  | <a href="#">23002483</a> | HSK 63     | 0.05       |
| コーンワイパー HSK 80  | <a href="#">23005132</a> | HSK 80     | 0.55       |
| コーンワイパー HSK 100 | <a href="#">23005133</a> | HSK 100    | 0.6        |



技術データ

| 説明     | ID      | 重量<br>[kg] | 最低 / 最高周囲温度<br>[°C] | 最大許容RPM<br>[min <sup>-1</sup> ] | 最大作動圧<br>[bar] | 寸法 Ø D x Z<br>[mm] |
|--------|---------|------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| RGG 20 | 0308590 | 0.1        | -10 - 90            | 100                             | 80             | 37 - 78            |



## 技術データ

| 説明                     | ID                       | 対応インターフェース         | 重量<br>[kg] |
|------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| テーパークリーナー SK/BT/CAT 30 | <a href="#">0212211</a>  | SK 30/BT 30/CAT 30 | 0.03       |
| テーパークリーナー SK/BT/CAT 40 | <a href="#">27001419</a> | SK 40/BT 40/CAT 40 | 0.063      |
| テーパークリーナー SK/BT/CAT 50 | <a href="#">27001086</a> | SK 50/BT 50/CAT 50 | 0.08       |



**SCHUNK SE & Co. KG**

**Spanntechnik**

**Greiftechnik**

**Automatisierungstechnik**

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

[CMS@de.schunk.com](mailto:CMS@de.schunk.com)

[schunk.com](http://schunk.com)