




TANDEM® Ganasce

**Ganasce base e riportate per
morse automatiche TANDEM**

Massima flessibilità grazie alle ganasce base e riportate

Le ganasce base e riportate di SCHUNK garantiscono la massima flessibilità e consentono un adattamento personalizzato alle nuove attività di serraggio. Il sistema di ganasce base TBA-D consente di combinare con rapidità e facilità un unico set di ganasce base con il grande sistema modulare di ganasce riportate di SCHUNK. Questo significa che molte ganasce speciali altrimenti possono essere sostituite con pochi inserti standard. Le ganasce riportate non lavorate di SCHUNK sono invece appositamente progettate per la rilavorazione da parte del cliente. A seconda del pezzo, è possibile inserire qualsiasi profilo e le ganasce possono essere adattate individualmente alle rispettive esigenze.



Vantaggi – I tuoi benefici


- Regolabile individualmente per nuove attività di serraggio**
Praticamente si può bloccare qualsiasi pezzo
- Griffa base**
Elimina un gran numero di ganasce speciali che altrimenti sarebbero necessarie
- Ampio sistema modulare di ganasce riportate adatte**
Serraggio estremamente flessibile di pezzi grezzi e finiti su una ganasce di supporto

Dati tecnici

Descrizione	Adatto per morsa a vite a 2 griffe	Adatto per morsa a vite a 3 griffe	Versione	Interfaccia ganasce
S3A-G5	●		Ganasce di presa a 3 assi	Profilo dentato
S5A-G5	●		Ganasce di presa a 5 assi	Profilo dentato
STR	●		Ganasce riportate non lavorate non forate	Profilo dentato
STR-H	●		Ganasce riportate non lavorate non forate	Profilo dentato
KTR	●		Ganasce riportate non lavorate forate	Incastro a croce
KTR-H	●		Ganasce riportate non lavorate forate	Incastro a croce
STR-S	●		Morsetti riportati non lavorati con cava di fissaggio	Profilo dentato
TBA-D	●		Ganasce di supporto	Profilo dentato
KTA	●		Piastra adattatrice	Profilo dentato
KTP	●		Piastra oscillante	Profilo dentato
WTR-A	●		Cambio rapido morsetti	Sostituzione rapida delle ganasce
WTG-A	●		Cambio rapido morsetti	Sostituzione rapida delle ganasce
STK		●	Morsetti mordenti	Profilo dentato
STK-V		●	Morsetti mordenti	Profilo dentato
STR/3		●	Ganasce riportate non lavorate non forate	Profilo dentato
STR-H/3		●	Ganasce riportate non lavorate non forate	Profilo dentato
KTR/3		●	Ganasce riportate non lavorate forate	Incastro a croce
KTR-H/3		●	Ganasce riportate non lavorate forate	Incastro a croce
STR-S/3		●	Morsetti riportati non lavorati con cava di fissaggio	Profilo dentato
WTR-A/3		●	Cambio rapido morsetti	Sostituzione rapida delle ganasce

Sistema di ganasce base TBA-D

TANDEM TBA-D sono ganasce base reversibili con dentatura fine. Grazie alla loro interfaccia, le ganasce possono essere combinate con l'esclusivo sistema di ganasce riportate modulare KONTEC e la morsa automatica TANDEM può essere adattata rapidamente a nuove attività di serraggio.



1 Ganascia di supporto TBA-D

Utilizzato per il montaggio delle ganasce riportate del grande sistema modulare KONTEC

2 Ganascia a effetto discendente molla a balestra

Garantisce una funzione discendente attiva delle ganasce con una traccia di serraggio leggera sul pezzo, per risultati di lavorazione più precisi

3 Ganascia a gradino

Con diversi livelli di presa e varianti di presa per un serraggio potente dei pezzi

4 Ganascia rettificata

Per il serraggio preciso di pezzi

5 Ganascia dentellata

Per aumentare l'attrito tra la ganascia e il pezzo con tracce di serraggio minime

6 Ganascia a prismatica rettificata

Per il serraggio preciso di pezzi rotondi.

Morsetti mordenti


Morsetti mordenti per grezzi con gradino grip, dentatura fine e cava di fissaggio premontata.
Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.
1 set = 3 pezzi

La fornitura comprende

Morsetti mordenti per grezzi; senza viti di montaggio.

Dati tecnici

ID	Adatto per	L [mm]	B [mm]	H [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	T1 [mm]	T2 [mm]	T3 [mm]	ØSD [mm]
1516572	100	48	37	20	6.5	15	26	28	24	34	1.75	8	14	15	71 - 100
1516573	160	68	57	27	9	26	41	36	39	52	2	12	20	21	111 - 160
1516574	200	82.5	72	34	11	33	51	46	45	62.5	1.75	17	27	28	134 - 200
1516575	250	88	85	34	11	42	60	49	47	68	2	17	27	28	146 - 250



Soggetto a modifiche tecniche.

① Distanza dal centro 1º dente



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com