



TANDEM® Čeluste

**Systémové a vrchné čeluste
pre silové upínacie bloky
TANDEM**

Maximálna flexibilita vďaka systémovým a vrchným čelustiam

Systémové a vrchné čeluste od spoločnosti SCHUNK predstavujú maximálnu flexibilitu a umožňujú individuálne prispôbienie sa novým upínacím úlohám. Systém nosných čelustí TBA-D umožňuje rýchle a jednoduché skombinovanie jednej súpravy nosných čelustí s rozsiahlym modulárnym systémom vrchných čelustí od spoločnosti SCHUNK. Vďaka tomu možno mnohé špeciálne čeluste nahradiť len niekoľkými štandardnými vložkami. Polotovary vrchných čelustí sú naproti tomu špeciálne koncipované na dodatočné obrábanie zákazníkom. V závislosti od aplikácie je možné vytvoriť ľubovoľné obrysy a čeluste individuálne prispôbiť príslušnej požiadavke.



Výhody – Vaše benefity


- + **Možnosť individuálneho nastavenia pre nové upínacie úlohy**
Je možné upnúť takmer každý obrys obrobku
- + **Systém nosných čelustí**
Eliminuje veľké množstvo špeciálnych čelustí, ktoré by inak boli potrebné
- + **Veľký modulárny systém vhodných vrchných čelustí**
Extrémne flexibilné upínanie neopracovaných a hotových dielov na opornej čelusti

Technické údaje

Opis	Vhodné pre 2-čelustový zverák	Vhodné pre 3-čelustový zverák	Verzia	Rozhranie čeluste
S3A-G5	●		3-osové čeluste grip	Jemné ozubenie
S5A-G5	●		5-osové čeluste grip	Jemné ozubenie
STR	●		Nevítané polotovary vrchných čelustí	Jemné ozubenie
STR-H	●		Nevítané polotovary vrchných čelustí	Jemné ozubenie
KTR	●		Vítané polotovary vrchných čelustí	Pero a drážka
KTR-H	●		Vítané polotovary vrchných čelustí	Pero a drážka
STR-S	●		Polotovary vrchných čelustí s upevňovacou drážkou	Jemné ozubenie
TBA-D	●		Oporné čeluste	Jemné ozubenie
KTA	●		Adaptérová platňa	Jemné ozubenie
KTP	●		Otočná platňa	Jemné ozubenie
WTR-A	●		Čelusť s možnosťou rýchlej výmeny	Rýchla výmena čelustí
WTG-A	●		Čelusť s možnosťou rýchlej výmeny	Rýchla výmena čelustí
STK		●	Drapakové čeluste	Jemné ozubenie
STK-V		●	Drapakové čeluste	Jemné ozubenie
STR/3		●	Nevítané polotovary vrchných čelustí	Jemné ozubenie
STR-H/3		●	Nevítané polotovary vrchných čelustí	Jemné ozubenie
KTR/3		●	Vítané polotovary vrchných čelustí	Pero a drážka
KTR-H/3		●	Vítané polotovary vrchných čelustí	Pero a drážka
STR-S/3		●	Polotovary vrchných čelustí s upevňovacou drážkou	Jemné ozubenie
WTR-A/3		●	Čelusť s možnosťou rýchlej výmeny	Rýchla výmena čelustí

Systém nosných čelustí TBA-D

TANDEM TBA-D sú obojstranné nosné čeluste s jemným zúbkovaním. Prostredníctvom ich rozhrania je možné čeluste skombinovať s unikátnym modulárnym systémom vrchných čelustí KONTEC a silový upínací blok TANDEM je možné rýchlo prispôsobiť novým upínacím úlohám.



1 Oporná čelusť TBA-D

Používa sa na upevnenie vrchných čelustí z rozsiahleho modulárneho systému KONTEC

2 Sťahovacia čelusť s pružinovým listom

Zabezpečuje aktívne sťahovanie s miernym odtlačkom po upnutí na obrobku pre presnejšie výsledky obrábania

3 Stupňovitá čelusť

S rôznymi stupňami grip a vyhotoveniami grip pre silné upínanie obrobkov

4 Brúsená čelusť

Na presné upínanie obrobkov

5 Osekaná čelusť

Pre zvýšené trenie medzi čelusťou a obrobkom s minimálnym odtlačkom po upnutí

6 Brúsená prizmatická čelusť

Na presné upínanie okrúhlych obrobkov.

Vrtané polotovary vrchných čeľustí




Vysoké polotovary vrchných čeľustí s perom a drážkou a vopred vyhotovenými upevňovacími otvormi pre dodatočné obrábanie zákazníkom.
1 súprava = 2 kusy

Rozsah dodávky

Polotovary vrchných čeľustí; bez upevňovacích skrutiek

Technické údaje

Opis	Ident. č.	Vhodné pre	L [mm]	B [mm]	H [mm]	D [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	T1 [mm]	T2 [mm]
KTR-H 64	0402220	64	28.5	34	35	12.5	4.5	18	30	23
KTR-H 100	0402221	100	47	55	48	25	14	35	43	34
KTR-H 140	1349708	140	65	70	70	34.5	18.5	41.5	62	50
KTR-H 160	0402222	160	76	80	77.5	44	28	51	70	59
KTR-H 200	1446923	200	89	102	99.5	28	34	65	85	71
KTR-H 250	0402223	250	120	125	100	56	36	75	85	71
KTR-H 315	1446925	315	148	160	102	65.5	50	105	85	71



Technické zmeny vyhradené.



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com