




Superior Clamping and Gripping



Information sur le produit

Revêtement HKI

Doux. Montage simple. Robuste.

Revêtement HKI

Coussinets de maintien en plastique souple permettant d'assurer une préhension sans marquage des pièces tout en augmentant les forces de friction

Domaines d'application

opérations de serrage variables, pour pièces sensibles


Avantages – Vos bénéfices

Coefficient de frottement élevé d'environ 0,3 à 0,4 pour des poids de pièces supérieurs avec la même force de préhension

Installation facile avec de la colle ou par vissage

Surface souple pour une préhension tenant compte de la surface

Résistant à l'huile pour une utilisation dans des environnements difficiles




Options et informations particulières

Les revêtements HKI sont disponibles sous forme de plaque. Des découpes peuvent être commandées comme produits spécifiques.



Exemple d'application



Application robot avec pince à grande course LEG et revêtement élastomère HKI.

① Revêtement HKI

② Pince à 2 doigts LEG à grande course

③ Flasque d'adaptation

SCHUNK vous en offre plus ...

Les composants suivants augmentent encore la productivité du produit – pour un maximum de fonctionnalité, flexibilité, fiabilité et suivi de fabrication.



Mors ébauchés




Pince à grande course
LEG



Pince parallèle à
2 doigts PGN-plus


① Des informations supplémentaires sur ces produits sont disponibles sur les pages produits suivantes ou sur notre site internet schunk.com.



Caractéristique techniques


Description		HKI 1E	HKI 1A	HKI 1S
ID		0324160	0324161	0324162
Longueur	[mm]	300	300	300
Largeur	[mm]	150	150	150
Épaisseur	[mm]		6.3	13.5
Elastomère		NBR perbunan	NBR perbunan	NBR perbunan
Dureté de l'élastomère	[Shore]	60	60	60
Tolérance de dureté +/-	[Shore]	5	5	5
Plaque support		Non	Oui	Oui
Matière de la plaque support			Aluminium	Acier inox
Température ambiante min./max.	[°C]	-30/100	-30/100	-30/100

HKI 1E



⑨⑩ Coussinets en élastomère


HKI 1A



⑨⑩ Coussinets en élastomère

⑨⑪ Plaque de base en aluminium

HKI 1S



⑨⑩ Coussinets en élastomère

⑨⑪ Plaque de base en acier inoxydable



SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

