



Délai 3 semaines max.


Sonderbacken@de.schunk.com

valid until 31.12.2021

Taille de mandrin [mm]	Profondeur de serrage jusqu'à [mm]	Hauteur totale jusqu'à [mm]	Prix quantitatif par jeu de 3 mors :		
			Pour 3 jeux et + 9 pieces	Pour 2 jeux 6 pieces	Pour 1 jeu 3 pieces
			-20%	-15%	0%
Jusqu'à Ø 390	50	75	700	800	1000
	75	120			
Ø 400 et +	50	75	770	880	1100
	75	120	840	960	1200

Configuration désirée		
Merci d'entrer les données mandrins ainsi que la plage de serrage, profondeur de serrage et hauteur totale		
Marque du mandrin	Type de mandrin	Taille de mandrin
Schunk	Rota NCD	255

Mors standard type	Diamètre ou plage de serrage désirés	Profondeur	Hauteur totale
SZA 25-40	280	35	



- * le contour des dents ne peut pas être changé par rapport au standard choisi
- * Pour des changements de profondeur de serrage > 50%, le trou taraudé pour butée AB pourra être retiré

Offre		Commande		Plan de validation		
-------	--	----------	--	--------------------	--	--

Client no.	
Nom du client	
Contact	

Volume de commande (en jeu)	
Prix par jeu	

Signature	
-----------	--