



3 semanas plazo máx.


Sonderbacken@de.schunk.com

válido hasta 31.12.2021

tamaño plato hasta [mm]	profundidad sujeción hasta [mm]	altura total hasta [mm]	precio 3 piezas/set para un volumen de pedido de		
			desde 3 sets 9 piezas	desde 2 sets 6 piezas	desde 1 set 3 piezas
			-20%	-15%	0%
hasta Ø 390	50	75	700	800	1000
	75	120	770	880	1100
desde Ø 400	50	75	840	960	1200
	75	120			

Configuración deseada		
por favor entra los datos del plato, así como el rango de sujeción, profundidad de sujeción o la altura total		
fabricante del plato	tipo de plato	tamaño del plato
Schunk	Rota NCD	255

tipo de mordaza garra, estándar	Ø de sujeción o rango deseado	profundidad de sujeción	altura total
SZA 25-40	280	35	



- * el contorno del diente no se puede cambiar en comparación con el tipo estándar
- * Para cambios de profundidad de sujeción > 50%, se omite el orificio roscado para los pernos de soporte

solicitud		pedido		plano informativo	
-----------	--	--------	--	-------------------	--

cliente No.	
nombre cliente	
contacto	

volumen del pedido en sets	
precio por set	

firma	
-------	--