




Max 3 veckors ledtid.

Sonderbacken@de.schunk.com

Giltig till 31.12.2021




Härda klobackar

Backstorlek upp till [mm]	Spännndjup upp till [mm]	total höjd upp till [mm]	pris per set om 3 backar		
			från 3 set 9 delar	från 2 set 3 delar	från 1 set 3 delar
			-30%	-20%	0%
upp till Ø 390	50	75	700	800	1000
	75	120			
från Ø 400	50	75	770	880	1100
	75	120	840	960	1200

Önskad konfiguration		vänligen ange	
svarvchuckens data samt önskad spännndiameter, spännndjup eller total höjd			
svarvschuckstillverkare		svarvschuckstyp	
Schunk		Rota NCD	
		255	

standardtyp av hårda svarvbackar	önskad spännndiameter eller spännområde	spännndjup	total höjd
SZA 25-40	280	35	



- * tooth contour cannot be changed compared to standard type
- * For clamping depth changes > 50%, the threaded hole for support bolts is omitted

förfrågan		order		information ritning		
-----------	--	-------	--	---------------------	--	--

Kundnummer	
Företag	
Kontakt	

ordervolym per set	
pris per set	

signatur	
----------	--