



Hand in hand for tomorrow



Produktoý dátoý list

Moduly s priechodkami COB A10M5

Kompaktný. Spoľahlivý. Flexibilný. Voliteľné moduly COB

Voliteľné moduly na prevedenie rôznych médií, akými sú elektrické signály, pneumatická energia, kvapaliny a vákuum.

Oblasť použitia

Pre rýchly prenos médií s krátkymi dobami prepínania medzi výmennou hlavou a výmenným adaptérom pre rýchle napájanie koncového efektora potrebnými médiami.

Výhody – Vaše benefity

Kompaktný dizajn zaisťuje malý rušivý obrys

Široký sortiment rôznych variantov pre prevádzanie najrôznejších médií

Štandardizované priskrutkovanie umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž na meniče nástrojov SCHUNK

Kombinácia viacerých voliteľných modulov pre maximálnu flexibilitu meniča nástrojov

Premyslený dizajn zaisťuje kombináciu spoľahlivosti a dlhej životnosti

Na vyžiadanie k dispozícii zákazníkovi špecifické vyhotovenia vhodné riešenie pre každú aplikáciu

Na vyžiadanie k dispozícii káblový konektor, káblové predĺženia a ochranné kryty pre komplexné a kompletne riešenie z jedného zdroja



Príklad aplikácie



① Automatické meniče nástrojov CPB

② Voliteľné moduly COB

③ 2-prstový paralelný uchopovač PGN-plus-P

Spoločnosť SCHUNK ponúka viac...

Nasledujúce komponenty ešte viac zvyšujú produktivitu výroby – vhodné doplnenie pre maximálnu funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a riadenú výrobu.



Menič nástrojov



Manuálny výmenný systém




Systém na výmenu paliet

① Viac informácií o týchto produktoch nájdete na nasledovných produktových stránkach alebo na stránke www.schunk.com.

COB A10M5


Moduly s priechodkami



Technické údaje

Opis		COB A10M5-K	COB A10M5-A
Ident. č.		1586357	1586141
Vhodné pre		Vymieňacia hlava	Nástroj
Schéma skrutkových pripojení		B	B
Typ prenosu		Pneumaticka	Pneumaticka
Hmotnosť	[kg]	0.13	0.13
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60
Vývod - prípojka		radiálne	radiálne
Počet prechodov pre tekutiny		10x M5	10x M5
Typ média		Vzduch, vákuum	Vzduch, vákuum
Max. objemový prietok na jednu kvapalinovú priechodku		150 l/min (M5)	150 l/min (M5)
Max. prevádzkový tlak	[bar]	8	8

Kombinácia COB A10M5-K a COB A10M5-A



12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

