



Hand in hand for tomorrow



Datový list výrobku

Průchozí moduly COB A6M5A

Kompaktní. Spolehlivý. Flexibilní. Volitelné moduly COB

Volitelné moduly pro průchod různých médií, jako jsou elektrické signály, pneumatika, kapaliny a vakuum.

Oblast použití

Pro rychlý přenos médií s krátkou dobou výměny mezi výměnnou hlavou a výměnným adaptérem, aby bylo možné zásobit koncový efektor požadovaným médiem.

Výhody – Přínos pro Vás

Kompaktní konstrukce zajišťuje nízký rušivý obrys

Široký sortiment různých variant pro průchod různých médií

Standardizované šroubové připojení umožňuje rychlou a snadnou montáž na systém výměny nástrojů SCHUNK

Kombinace několika volitelných modulů pro maximální flexibilitu systému výměny nástrojů

Propracovaný design představuje kombinaci spolehlivosti a dlouhé životnosti

Na vyžádání jsou k dispozici zakázková provedení vhodné řešení pro jakoukoli aplikaci

Kabelový konektor, prodloužení kabelu a ochranné kryty k dispozici na vyžádání pro ucelené komplexní řešení od jednoho dodavatele



Příklad aplikace



① Automatický systém výměny nástrojů CPB

② Volitelné moduly COB

③ 2prsté paralelní chapadlo PGN-plus-P

SCHUNK nabízí více...

Následující komponenty dělají produkt ještě produktivnějším – vhodné doplnění pro nejvyšší funkčnost, flexibilitu, spolehlivost a bezpečnost procesu.



Systém výměny nástrojů



Manuální výměnný systém



Systém pro výměnu palet

① Více informací o těchto výrobcích naleznete na následujících stránkách nebo na adrese schunk.com.

COB A6M5A


Průchozí moduly



Technické údaje

Popis		COB A6M5A-K	COB A6M5A-A
ID		1586372	1586103
Vhodné pro		Výměnná hlava	Nástroj
Schéma šroubování		B	B
Typ přenosu		Pneumatika	Pneumatika
Vlastní hmotnost	[kg]	0.05	0.05
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/60	5/60
Výstupní připojení		osové	osové
Počet průchodů médií		6x M5	6x M5
Typ média		Vzduch, vakuum	Vzduch, vakuum
Max. objemový průtok na průchod médií		150 l/min (M5)	150 l/min (M5)
Max. provozní tlak	[bar]	8	8

Kombinace COB A6M5A-K a COB A6M5A-A



⑫ Strana masteru

⑬ Strana adaptéru



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

