



Hand in hand for tomorrow



## Produktoý dátoý list

Moduly s priechodkami C0B A6M5A

## Kompaktný. Spoľahlivý. Flexibilný. Voliteľné moduly COB

Voliteľné moduly na prevedenie rôznych médií, akými sú elektrické signály, pneumatická energia, kvapaliny a vákuum.

### Oblasť použitia

Pre rýchly prenos médií s krátkymi dobami prepínania medzi výmennou hlavou a výmenným adaptérom pre rýchle napájanie koncového efektora potrebnými médiami.

### Výhody – Vaše benefity

**Kompaktný dizajn** zaisťuje malý rušivý obrys

**Široký sortiment rôznych variantov** pre prevádzanie najrôznejších médií

**Štandardizované priskrutkovanie** umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž na meniče nástrojov SCHUNK

**Kombinácia viacerých voliteľných modulov** pre maximálnu flexibilitu meniča nástrojov

**Premyslený dizajn** zaisťuje kombináciu spoľahlivosti a dlhej životnosti

**Na vyžiadanie k dispozícii zákazníkovi špecifické vyhotovenia** vhodné riešenie pre každú aplikáciu

**Na vyžiadanie k dispozícii káblový konektor, káblové predĺženia a ochranné kryty** pre komplexné a kompletne riešenie z jedného zdroja



## Príklad aplikácie



① Automatické meniče nástrojov CPB

② Voliteľné moduly COB

③ 2-prstový paralelný uchopovač PGN-plus-P

## Spoločnosť SCHUNK ponúka viac...

Nasledujúce komponenty ešte viac zvyšujú produktivitu výroby – vhodné doplnenie pre maximálnu funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a riadenú výrobu.



Menič nástrojov



Manuálny výmenný systém



Systém na výmenu paliet

① Viac informácií o týchto produktoch nájdete na nasledovných produktových stránkach alebo na stránke [www.schunk.com](http://www.schunk.com).

# COB A6M5A


Moduly s priechodkami



## Technické údaje

| Opis                                                  |       | COB A6M5A-K      | COB A6M5A-A    |
|-------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------|
| Ident. č.                                             |       | 1586372          | 1586103        |
| Vhodné pre                                            |       | Vymieňacia hlava | Nástroj        |
| Schéma skrutkových pripojení                          |       | B                | B              |
| Typ prenosu                                           |       | Pneumaticka      | Pneumaticka    |
| Hmotnosť                                              | [kg]  | 0.05             | 0.05           |
| Min./max. teplota okolia                              | [°C]  | 5/60             | 5/60           |
|                                                       |       |                  |                |
| Vývod - prípojka                                      |       | axiálne          | axiálne        |
|                                                       |       |                  |                |
| Počet prechodov pre tekutiny                          |       | 6x M5            | 6x M5          |
| Typ média                                             |       | Vzduch, vákuum   | Vzduch, vákuum |
| Max. objemový prietok na jednu kvapalinovú priechodku |       | 150 l/min (M5)   | 150 l/min (M5) |
| Max. prevádzkový tlak                                 | [bar] | 8                | 8              |

## Kombinácia COB A6M5A-K a COB A6M5A-A



12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra



**SCHUNK SE & Co. KG**

**Spanntechnik**

**Greiftechnik**

**Automatisierungstechnik**

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

[info@de.schunk.com](mailto:info@de.schunk.com)

[schunk.com](http://schunk.com)

Folgen Sie uns | *Follow us*

