



Hand in hand for tomorrow



Productgegevensbladen

Doorvoermodule COB A6M5

Compact. Betrouwbaar. Flexibel.

Optionele modules COB

Optionele modules voor voeding via verschillende media zoals elektrische signalen, pneumatiek, vloeistoffen en vacuüm.

Toepassingsgebied

Voor snelle mediaoverdracht met korte wisseltijden tussen wisselmaster en wisseladapter om de eindeffector te voorzien van de vereiste media.

Innovaties – uw voordelen

Compact ontwerp Zorgt voor een lage interferentiecontour

Breed scala aan verschillende varianten voor het doorvoeren van verschillende media

Gestandaardiseerd schroefverbinding Maakt snelle en eenvoudige montage op SCHUNK-gereedschapswisselaars mogelijk

Combinatie van verschillende optionele modules voor maximale flexibiliteit van de gereedschapswisselaar

Verfijnd ontwerp Zorgt voor een combinatie van betrouwbaarheid en duurzaamheid

Klantspecifieke ontwerpen beschikbaar op aanvraag de geschikte oplossing voor elke toepassing

Kabelconnector, kabelverlengingen en beschermhoezen op aanvraag verkrijgbaar voor een uitgebreide complete oplossing uit één hand



Toepassingsvoorbeeld



① Automatische gereedschapswisselaars CPB

② Optionele modules COB

③ Tweevinger-parallelgrijper PGN-plus-P

SCHUNK biedt nog meer ...

De volgende onderdelen verhogen de productiviteit van het product nog meer: de juiste legering voor de beste functionaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en gestuurde productie.



Gereedschapswisselaar



Handwisselsysteem




Palletwisselsysteem

① Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende productpagina's of op schunk.com.

COB A6M5


Doorvoermodule



Technische gegevens

Beschrijving		COB A6M5-K	COB A6M5-A
IDnr.		1586373	1586371
Geschikt op		Wisselkop	Gereedschap
Schroefaansluitschema		B	B
Overdrachtstype		Pneumatisch	Pneumatisch
Gewicht	[kg]	0.09	0.09
Min./max. omgevingstemperatuur	[°C]	5/60	5/60
Uitgang aansluiting		radiaal	radiaal
Aantal vloeistofdoorvoeren		6x M5	6x M5
Soort medium		Lucht, vacuüm	Lucht, vacuüm
Max. volumestroom per vloeistofdoorvoer		150 l/min (M5)	150 l/min (M5)
Max. werkdruk	[bar]	8	8

Combinatie COB A6M5-K en COB A6M5-A



⑫ Masterzijde

⑬ Adapterzijde



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

