



Hand in hand for tomorrow



Produktoý dátoý list

Moduly s priechodkami COB S12L

Kompaktný. Spoľahlivý. Flexibilný. Voliteľné moduly COB

Voliteľné moduly na prevedenie rôznych médií, akými sú elektrické signály, pneumatická energia, kvapaliny a vákuum.

Oblasť použitia

Pre rýchly prenos médií s krátkymi dobami prepínania medzi výmennou hlavou a výmenným adaptérom pre rýchle napájanie koncového efektora potrebnými médiami.

Výhody – Vaše benefity

Kompaktný dizajn zaisťuje malý rušivý obrys

Široký sortiment rôznych variantov pre prevádzanie najrôznejších médií

Štandardizované priskrutkovanie umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž na meniče nástrojov SCHUNK

Kombinácia viacerých voliteľných modulov pre maximálnu flexibilitu meniča nástrojov

Premyslený dizajn zaisťuje kombináciu spoľahlivosti a dlhej životnosti

Na vyžiadanie k dispozícii zákazníkovi špecifické vyhotovenia vhodné riešenie pre každú aplikáciu

Na vyžiadanie k dispozícii káblový konektor, káblové predĺženia a ochranné kryty pre komplexné a kompletne riešenie z jedného zdroja



Príklad aplikácie



① Automatické meniče nástrojov CPB

② Voliteľné moduly COB

③ 2-prstový paralelný uchopovač PGN-plus-P

Spoločnosť SCHUNK ponúka viac...

Nasledujúce komponenty ešte viac zvyšujú produktivitu výroby – vhodné doplnenie pre maximálnu funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a riadenú výrobu.



Menič nástrojov



Manuálny výmenný systém



Systém na výmenu paliet

① Viac informácií o týchto produktoch nájdete na nasledovných produktových stránkach alebo na stránke www.schunk.com.

COB S12L


Moduly s priechodkami



Technické údaje

Opis		COB S12L-K	COB S12L-A	COB S12LC-A
Ident. č.		1586427	1586421	1586424
Vhodné pre		Vymieňacia hlava	Nástroj	Nástroj
Schéma skrutkových pripojení		B	B	B
Typ prenosu		Signál	Signál	Signál
Hmotnosť	[kg]	0.054	0.057	0.077
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60	5/60
Trieda ochrany IP		IP64 (iba v prepojenom stave)	IP64 (iba v prepojenom stave)	IP64 (iba v prepojenom stave)
Počet pinových kontaktov		12	12	7
Nominálny prúd	[A]	1.5	1.5	1.5
Jednosmerné napätie	[V DC]	30	30	30
Electrická prípojka		Zástrčka M12, 12-pólová	Zásuvka M12, 12-pólová	Zásuvka M12, 12-pólová
Vývod – prípojka		tangenciálne (vľavo)	tangenciálne (vľavo)	tangenciálne (vľavo)
Osobitné vlastnosti				Otočný kódovací prepínač pre kódovanie 0-15 nástrojov. Dimenzované pre max. 0,15 A a 24 V.

Možnosti kombinácie S12L




90 COB S12L-K

92 COB S12LC-K

91 COB S12L-A

Priradenie pinov pre COB S12-K s COB S12C-A



12 Hlavná strana


13 Strana adaptéra

90 Zástrčka M12, 12-pólová

91 Zásuvka M12, 12-pólová

93 Otočný kódovací prepínač pre kódovanie nástrojov 0-15.

Priradenie pinov pre COB S12-K s COB S12-A




12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra

90 Zástrčka M12, 12-pólová

91 Zásuvka M12, 12-pólová

Káblová zástrčka/káblové predĺženie



90 Priama zástrčka/zásuvka

91 Uhlková zástrčka/zásuvka

Iné dĺžky káblov na požiadanie.

Opis	Ident. č.	
Pripájacie káble		
KA BG12-L 12AP-1000	1627599	
KA SG12-L 12AP-0200	1627611	
Kábel s uhlovým konektorom		
KBU-M12-W 12AP	1628044	
KST-M12-W 12AP	1628048	
Kábel s priamym konektorom		
KBU-M12-G 12AP	1628046	
KST-M12-G 12AP	9962601	
Predĺženie kábla		
KA BW12-L 12AP-1000	1627610	
KA SW12-L 12AP-0200	1627612	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

