



Hand in hand for tomorrow



Datový list výrobku

Průchozí moduly COB P3

Kompaktní. Spolehlivý. Flexibilní. Volitelné moduly COB

Volitelné moduly pro průchod různých médií, jako jsou elektrické signály, pneumatika, kapaliny a vakuum.

Oblast použití

Pro rychlý přenos médií s krátkou dobou výměny mezi výměnnou hlavou a výměnným adaptérem, aby bylo možné zásobit koncový efektor požadovaným médiem.

Výhody – Přínos pro Vás

Kompaktní konstrukce zajišťuje nízký rušivý obrys

Široký sortiment různých variant pro průchod různých médií

Standardizované šroubové připojení umožňuje rychlou a snadnou montáž na systém výměny nástrojů SCHUNK

Kombinace několika volitelných modulů pro maximální flexibilitu systému výměny nástrojů

Propracovaný design představuje kombinaci spolehlivosti a dlouhé životnosti

Na vyžádání jsou k dispozici zakázková provedení vhodné řešení pro jakoukoli aplikaci

Kabelový konektor, prodloužení kabelu a ochranné kryty k dispozici na vyžádání pro ucelené komplexní řešení od jednoho dodavatele



Příklad aplikace



① Automatický systém výměny nástrojů CPB

② Volitelné moduly COB

③ 2prsté paralelní chapadlo PGN-plus-P

SCHUNK nabízí více...

Následující komponenty dělají produkt ještě produktivnějším – vhodné doplnění pro nejvyšší funkčnost, flexibilitu, spolehlivost a bezpečnost procesu.



Systém výměny nástrojů



Manuální výměnný systém



Systém pro výměnu palet

① Více informací o těchto výrobcích naleznete na následujících stránkách nebo na adrese schunk.com.

COB P3


Průchozí moduly



Technické údaje

Popis		COB P3-K	COB P3-A
ID		1607012	1607014
Vhodné pro		Výměnná hlava	Nástroj
Schéma šroubování		B	B
Typ přenosu		Servo	Servo
Vlastní hmotnost	[kg]	0.17	0.17
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/60	5/60
Třída ochrany IP		IP64 (pouze ve spojeném stavu)	IP64 (pouze ve spojeném stavu)
Počet žepových kontaktů		9	9
Jmenovitý proud	[A]	3.5	3.5
Střídavé napětí	[V AC]	160	160
Stejnoseměrné napětí	[V DC]	160	160
Elektrické připojení		Konektor M23, 12kolíkový	Otvor M23, 12kolíkový
Výstupní připojení		radiální	radiální
Zvláštní vlastnosti		Čtyři kroucené páry vodičů, stínění konektorového krytu přes pinblok.	Čtyři kroucené páry vodičů, stínění konektorového krytu přes pinblok.


Kombinace COB P3-K a COB P3-A



12 Strana masteru

13 Strana adaptéru

Přiřazení pinů pro COB P3-K a COB P3-A



12 Strana masteru


13 Strana adaptéru

90 Rozhraní JAE

91 Rozhraní JAE

92 přední pin

Kabelová zástrčka/prodloužení kabelu



90 Zástrčka/zdíčka přímá

91 Zástrčka/zdíčka úhlová

Další délky kabelů na vyžádání.

Popis	ID	
Přímý konektor kabelu		
KAS-12G-A-0	1344402	
KAS-12G-K-0	1344401	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

