



Hand in hand for tomorrow



Produktoý dátoý list

Moduly s priechodkami COB P2

Kompaktný. Spoľahlivý. Flexibilný. Voliteľné moduly COB

Voliteľné moduly na prevedenie rôznych médií, akými sú elektrické signály, pneumatická energia, kvapaliny a vákuum.

Oblasť použitia

Pre rýchly prenos médií s krátkymi dobami prepínania medzi výmennou hlavou a výmenným adaptérom pre rýchle napájanie koncového efektora potrebnými médiami.

Výhody – Vaše benefity

Kompaktný dizajn zaisťuje malý rušivý obrys

Široký sortiment rôznych variantov pre prevádzkanie najrôznejších médií

Štandardizované priskrutkovanie umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž na meniče nástrojov SCHUNK

Kombinácia viacerých voliteľných modulov pre maximálnu flexibilitu meniča nástrojov

Premyslený dizajn zaisťuje kombináciu spoľahlivosti a dlhej životnosti

Na vyžiadanie k dispozícii zákazníkovi špecifické vyhotovenia vhodné riešenie pre každú aplikáciu

Na vyžiadanie k dispozícii káblový konektor, káblové predĺženia a ochranné kryty pre komplexné a kompletne riešenie z jedného zdroja



Príklad aplikácie



① Automatické meniče nástrojov CPB

② Voliteľné moduly COB

③ 2-prstový paralelný uchopovač PGN-plus-P

Spoločnosť SCHUNK ponúka viac...

Nasledujúce komponenty ešte viac zvyšujú produktivitu výroby – vhodné doplnenie pre maximálnu funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a riadenú výrobu.



Menič nástrojov



Manuálny výmenný systém



Systém na výmenu paliet

① Viac informácií o týchto produktoch nájdete na nasledovných produktových stránkach alebo na stránke www.schunk.com.

COB P2


Moduly s priechodkami



Technické údaje

Opis		COB P2-K	COB P2-A
Ident. č.		1607006	1607007
Vhodné pre		Vymieňacia hlava	Nástroj
Schéma skrutkových pripojení		B	B
Typ prenosu		Servo	Servo
Hmotnosť	[kg]	0.17	0.17
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60
Trieda ochrany IP		IP64 (iba v prepojenom stave)	IP64 (iba v prepojenom stave)
Počet pinových kontaktov		6	6
Nominálny prúd	[A]	5	5
Striedavé napätie	[V AC]	48	48
Jednosmerné napätie	[V DC]	74	74
Elektrická prípojka		Konektor M23, 9-kolíkový	Zásuvka M23, 9-kolíková
Vývod – prípojka		radiálne	radiálne
Počet pinových kontaktov		3	3
Nominálny prúd	[A]	15	15
Striedavé napätie	[V AC]	48	48
Jednosmerné napätie	[V DC]	74	74
Osobitné vlastnosti		Tienenie tela konektora je realizované prostredníctvom pinového bloku. Elektrické obvody (signál a výkon) sú navzájom galvanicky oddelené.	Tienenie tela konektora je realizované prostredníctvom pinového bloku. Elektrické obvody (signál a výkon) sú navzájom galvanicky oddelené.


Kombinácia COB P2-K a COB P2-A



12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra

Priradenie pinov pre COB P2-K a COB P2-A



12 Hlavná strana


13 Strana adaptéra

90 Konektor M23, 9-kolíkový

91 Zásuvka M23, 9-kolíková

92 vodiaci pin

Káblová zástrčka/káblové predĺženie



90 Priama zástrčka/zásuvka

91 Uholová zástrčka/zásuvka

Iné dĺžky káblov na požiadanie.

Opis	Ident. č.	
Kábel s uhlovým konektorom		
KAS-REP10-K-90	30081323	
Kábel s priamym konektorom		
KAS-REP10-A-0	1644046	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

