



Hand in hand for tomorrow



Produktoý dátoý list

Moduly s priechodkami COB CI01

Kompaktný. Spoľahlivý. Flexibilný. Voliteľné moduly COB

Voliteľné moduly na prevedenie rôznych médií, akými sú elektrické signály, pneumatická energia, kvapaliny a vákuum.

Oblasť použitia

Pre rýchly prenos médií s krátkymi dobami prepínania medzi výmennou hlavou a výmenným adaptérom pre rýchle napájanie koncového efektora potrebnými médiami.

Výhody – Vaše benefity

Kompaktný dizajn zaisťuje malý rušivý obrys

Široký sortiment rôznych variantov pre prevádzanie najrôznejších médií

Štandardizované priskrutkovanie umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž na meniče nástrojov SCHUNK

Kombinácia viacerých voliteľných modulov pre maximálnu flexibilitu meniča nástrojov

Premyslený dizajn zaisťuje kombináciu spoľahlivosti a dlhej životnosti

Na vyžiadanie k dispozícii zákazníkovi špecifické vyhotovenia vhodné riešenie pre každú aplikáciu

Na vyžiadanie k dispozícii káblový konektor, káblové predĺženia a ochranné kryty pre komplexné a kompletne riešenie z jedného zdroja



Príklad aplikácie



① Automatické meniče nástrojov CPB

② Voliteľné moduly COB

③ 2-prstový paralelný uchopovač PGN-plus-P

Spoločnosť SCHUNK ponúka viac...

Nasledujúce komponenty ešte viac zvyšujú produktivitu výroby – vhodné doplnenie pre maximálnu funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a riadenú výrobu.



Menič nástrojov



Manuálny výmenný systém



Systém na výmenu paliet

① Viac informácií o týchto produktoch nájdete na nasledovných produktových stránkach alebo na stránke www.schunk.com.

COB CI01


Moduly s priechodkami



Technické údaje

Opis		COB CI01-K	COB CI01-A
Ident. č.		1586418	1586416
Vhodné pre		Vymieňacia hlava	Nástroj
Schéma skrutkových pripojení		B	B
Typ prenosu		Komunikácia	Komunikácia
Hmotnosť	[kg]	0.051	0.054
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60
Trieda ochrany IP		IP64 (iba v prepojenom stave)	IP64 (iba v prepojenom stave)
Zbernicový systém		IO-Link Class B	IO-Link Class B
Počet pinových kontaktov		5	5
Jednosmerné napätie	[V DC]	48	48
Electrická prípojka		Zástrčka M12, kódovanie A, 5-pólová	Zásuvka M12, kódovanie A, 5-pólová
Vývod – prípojka		radiálne	radiálne
Výkon pri menovitom prúde	[A]	4	4
Menovitý prúd logiky	[A]	2	2


Kombinácia COB CI01-K a COB CI01-A



12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra

Priradenie pinov pre COB CI01-K a COB CI01-A




12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra

90 Zástrčka M12, kódovanie A, 5-pólová

91 Zásuvka M12, kódovanie A, 5-pólová

Káblová zástrčka/káblové predĺženie



90 Priama zástrčka/zásuvka

91 Uholová zástrčka/zásuvka

Iné dĺžky káblov na požiadanie.

Opis	Ident. č.	
Kábel s uhlovým konektorom		
KBU-M12-W 5AP	1628055	
KST-M12-W 5AP	1628058	
Kábel s priamym konektorom		
KBU-M12-G 5AP	1628057	
KST-M12-G 5AP	1628059	
Predĺženie kábla		
KV SG125AP-BG125AP-0030	1628050	
KV SG125AP-BW125AP-0030	1628051	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

