



Hand in hand for tomorrow



Productgegevensbladen

Doorvoermodule COB CB6

Compact. Betrouwbaar. Flexibel.

Optionele modules COB

Optionele modules voor voeding via verschillende media zoals elektrische signalen, pneumatiek, vloeistoffen en vacuüm.

Toepassingsgebied

Voor snelle mediaoverdracht met korte wisseltijden tussen wisselmaster en wisseladapter om de eindeffector te voorzien van de vereiste media.

Innovaties – uw voordelen

Compact ontwerp Zorgt voor een lage interferentiecontour

Breed scala aan verschillende varianten voor het doorvoeren van verschillende media

Gestandaardiseerd schroefverbinding Maakt snelle en eenvoudige montage op SCHUNK-gereedschapswisselaars mogelijk

Combinatie van verschillende optionele modules voor maximale flexibiliteit van de gereedschapswisselaar

Verfijnd ontwerp Zorgt voor een combinatie van betrouwbaarheid en duurzaamheid

Klantspecifieke ontwerpen beschikbaar op aanvraag de geschikte oplossing voor elke toepassing

Kabelconnector, kabelverlengingen en beschermhoezen op aanvraag verkrijgbaar voor een uitgebreide complete oplossing uit één hand



Toepassingsvoorbeeld



① Automatische gereedschapswisselaars CPB

② Optionele modules COB

③ Tweevinger-parallelgrijper PGN-plus-P

SCHUNK biedt nog meer ...

De volgende onderdelen verhogen de productiviteit van het product nog meer: de juiste legering voor de beste functionaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en gestuurde productie.



Gereedschapswisselaar



Handwisselsysteem



Palletwisselsysteem

① Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende productpagina's of op schunk.com.

COB CB6


Doorvoermodule



Technische gegevens

Beschrijving		COB CB6-K	COB CB6-A
IDnr.		1586415	1586412
Geschikt op		Wisselkop	Gereedschap
Schroefaansluitschema		B	B
Overdrachtstype		Communicatie	Communicatie
Gewicht	[kg]	0.05	0.054
Min./max. omgevingstemperatuur	[°C]	5/60	5/60
Beschermklasse IP		IP64 (alleen in gekoppelde toestand)	IP64 (alleen in gekoppelde toestand)
Bussysteem		Modbus	Modbus
Aantal pincontacten		5	5
Gelijkspanning	[V DC]	48	48
Elektrische aansluiting		M12-connector, A-gecodeerd, 4-polig	M12-aansluiting, A-gecodeerd, 4-polig
Uitgang aansluiting		radiaal	radiaal
Nominale stroomoutput	[A]	4	4
Nominale stroom logica	[A]	2	2


Combinatie COB CB6-K en COB CB6-A



12 Masterzijde

13 Adapterzijde

Pintoewijzing voor COB CB6-K en COB CB6-A




12 Masterzijde

13 Adapterzijde

90 M12-connector, A-gecodeerd, 4-polig

91 M12-aansluiting, A-gecodeerd, 4-polig

Kabelplug/kabelverlenging



90 Stekker/rechte contactdoos

91 Connector/hoekcontactdoos

Andere kabellengten op aanvraag.

Beschrijving	IDnr.	
Haakse kabelstekker		
KBU-M12-W 4AP	1628066	
KST-M12-W 4AP	1628068	
Rechte kabelstekker		
KBU-M12-G 4AP	1628067	
KST-M12-G 4AP	1628069	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

