



OPUS-V

**Hydraulicky ovládané plné
upínacie valce**

Plné upínacie valce pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá s veľkým regulačným rozsahom a najkratšími spínacími časmi

OPUS-V je ideálny štandardný valec bez priechodného otvoru pre všetky bežné silové skľučovadlá. Upínací valec je navrhnutý pre vysoké otáčky a pre hydraulický tlak dosahujúci hodnotu až 70 barov. Prostredníctvom integrovanej spínacej vačky možno pomocou dvoch bezdotykových spínačov jednoducho nastavovať a monitorovať upínací zdvih.



Výhody – Vaše benefity

- + Integrovaný spätný ventil**
Dočasne udržiava tlak v hydraulickom valci, ak dôjde k zlyhaniu potrubia
- + Kompaktný dizajn**
Jednoduchá integrácia do existujúcich sústruhov
- + Veľký ovládací zdvih**
Vhodný na ovládanie všetkých štandardných silových skľučovadiel
- + Integrovaná riadiaca vačka na kontrolu zdvihu**
Dva bezdotykové spínače umožňujú jednoduché nastavenie a kontrolu upínacieho zdvihu


Technické údaje

Opis	Max. počet otáčok [min ⁻¹]	Zdvih piesta [mm]	Max. tlak [bar]	Ťažná sila pri 40 baroch [kN]
OPUS-V 70	7000	40	70	11
OPUS-V 85	7000	32	70	19
OPUS-V 100	7000	32	70	26
OPUS-V 125	6000	40	70	41
OPUS-V 150	6000	40	70	62
OPUS-V 175	5000	45	70	84
OPUS-V 200	4000	50	70	112
OPUS-V 250	2000	60	50	180

Rozsah dodávky

Technické údaje

Ident. č.	Max. počet otáčok	Povrch piesta	Zdvih piesta	Max. tlak	Ťažná sila pri 40 baroch	Množstvo unikajúceho oleja	Moment zotrvačnosti	Hmotnosť
	[min ⁻¹]	[cm²]	[mm]	[bar]	[kN]	[l/min]	[kgm²]	[kg]
0823322	7000	66	32	70	26	1.5	0.016	11



① Olejové tlakové prípojky

② Pripojenie pre presakujúci olej



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com