



## KONTec KSC3-K

**Niezwykle kompaktowe  
imadło mocujące jednostron-  
nego działania do precy-  
zyjnej obróbki szóstego boku  
detalu**

# Kompaktowe imadło jednostronnego działania o dużych siłach mocowania i maksymalnej precyzji z niklowanym korpusem bazowym

Wraz z nowym imadłem mocującym jednostronnego działania SCHUNK KONTEC KSC3-K ciesząc się uznaniem seria centrycznych imadeł zaciskowych KSC3 zyskuje kolejny ważny element. Korpus bazowy imadła KSC3-K został teraz rozszerzony o poprzeczny rowek dla szczęki stałej. Oznacza to, że możliwa jest teraz również precyzyjna obróbka drugiej strony. Zwłaszcza w przypadku wielu zastosowań, np. na kolumnach mocujących, można uzyskać synergię za pomocą imadła mocującego centrycznego i jednostronnego działania, a procesy można znacznie przyspieszyć.




## Zalety – Korzyści dla użytkownika


- + Niklowany korpus główny**  
Zapewnia optymalną ochronę przed korozją i jeszcze szerszy zakres zastosowań
- + Bardzo płaska konstrukcja**  
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni obróbczej
- + Duże siły mocowania**  
Niezawodność procesu obróbki
- + Duży zakres mocowania**  
Wysoka elastyczność
- + Boczne szczeliny odprowadzające**  
Do odprowadzania chłodziwa i wiórów
- + Optymalne wsparcie szczęk przy mocowaniu za średnice wewnętrzne i zewnętrzne zapewniane przez bardzo długie prowadzenie szczęki bazowej**  
Zapewnia wysoką siłę mocowania w długim okresie użytkowania
- + Wymiana szczęk za pomocą zaledwie dwóch śrub**  
Umożliwia szybką i prostą wymianę szczęk
- + Zintegrowane złącze NSE3, GFD i GFD mini**  
Minimalizacja czasu zbrojenia. Możliwość elastycznego łączenia z dużym modułowym systemem szybkiej wymiany palet

## Funkcja KSC3-K

Imadła SCHUNK KONTEC KSC3-K to ręczne imadła bezpośredniego mocowania. Wrzeciono stanowi w nich element napędowy. Siła generowana jest bezpośrednio, bez wzmocnienia, a jej wartość zmienia się liniowo. Szczęka ruchoma porusza się po przez obrót wrzeciona w kierunku szczęki stałej. Wartość siły mocowania zależy od przyłożonego momentu obrotowego. Zakres mocowania zależy od zastosowanej gamy szczęk.



- 1 Całkowicie szczelny system**  
Zapewnia optymalną ochronę przed chłodziwem i wiórami
- 2 Wpuszczone połączenie sześciokątne**  
Zmniejsza kontur kolizyjny
- 3 Napęd wrzecionowy**  
Do uzyskiwania największych sił mocowania
- 4 Długi suwak**  
Optymalne wsparcie przy mocowaniu średnicy wewnętrznej i zewnętrznej
- 5 Szczeliny odprowadzające**  
Do odprowadzania chłodziwa i wiórów
- 6 Gwint mocujący**  
Do ograniczników detali
- 7 Szczęki systemowe i szczęki nasadowe**  
Największy wybór na świecie
- 8 Niewielka wysokość konstrukcyjna**  
Powiększa przestrzeń roboczą Twojej maszyny



Odpowiednie szczęki systemowe z numerem pozycji na następnej stronie.  
Podlega zmianom technicznym/

- ① 6-stronna szczęka odwracalna z chwytem (nr ident. 0430803), 6-stronna  
szczęka odwracalna z chwytem karbidowym (nr ident. 1395550)

## Dane techniczne

| Opis                   | Nr id.                  | Imadło w zestawie        | Szerokość imadła mocującego [mm] | Maks. siła mocowania [kN] | Maks. moment obrotowy [Nm] | Masa [kg] |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| KSC3-K 125-300         | <a href="#">1514291</a> |                          | 125                              | 35                        | 100                        | 11.8      |
| KSC3-K precise 125-300 | <a href="#">1577208</a> | Odwracana szczęka gładka | 125                              | 35                        | 100                        | 14.1      |

## Zakres dostawy

Imadło, instrukcja obsługi; bez szczęk systemowych


## Uwaga:

## Szczęki systemowe

W zależności od wersji, urządzenie mocujące należy zmontować osobno ze szczękami systemowymi lub urządzenie jest już w nie wyposażone (wersja precyzyjna).

## Odpowiednie szczęki systemowe

| Opis                          | Pos. | Opis                | Nr id.                  | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] | Wysokość [mm] | Masa [kg] |
|-------------------------------|------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Odwracalna szczęka chwytająca | 10   | SGWB-G3-B 125-57-33 | <a href="#">0432474</a> | 125            | 57             | 33            | 1.3       |
| Odwracalna szczęka chwytająca | 15   | SGWB-G3-F 125-57-33 | <a href="#">1359848</a> | 125            | 57             | 33            | 1.3       |
| Odwracana szczęka gładka      | 20   | SGWB-S8-B 125-57-33 | <a href="#">1518691</a> | 125            | 57             | 33            | 1.3       |
| Odwracana szczęka gładka      | 25   | SGWB-S8-F 125-57-33 | <a href="#">1518692</a> | 125            | 57             | 33            | 1.3       |
| Szczęka aluminiowa            | 30   | SGAL-B 125-68-40    | <a href="#">0432469</a> | 125            | 68             | 40            | 1         |
| Szczęka aluminiowa            | 35   | SGAL-F 125-68-40    | <a href="#">0432492</a> | 125            | 68             | 40            | 1.1       |
| Płyta obrotowa                | 40   | SGP-3 180-95-22     | <a href="#">0432470</a> | 180            | 95             | 22            | 2.8       |
| Płyta adaptera                | 50   | SGA-4 180-62-22     | <a href="#">0432493</a> | 180            | 62             | 22            | 1.9       |
| Szczęka o odwracanym chwycie  | 70   | SGWB-G3-B 125-59-40 | <a href="#">0430387</a> | 125            | 59             | 40            | 1.7       |
| Szczęka o odwracanym chwycie  | 75   | SGWB-G3-F 125-59-40 | <a href="#">1586742</a> | 125            | 59             | 40            | 1.7       |
| Szczęka pięcioosiowa          | 80   | SG5A-B 125-44.5-33  | <a href="#">1374778</a> | 125            | 44.5           | 33            | 0.9       |
| Szczęka pięcioosiowa          | 85   | SG5A-F 125-44.5-33  | <a href="#">1374779</a> | 125            | 44.5           | 33            | 0.9       |
| Szczęka pięcioosiowa          | 90   | SG5A-B 125-45.5-40  | <a href="#">0432472</a> | 125            | 45.5           | 40            | 1.1       |
| Szczęka pięcioosiowa          | 95   | SG5A-F 125-45.5-40  | <a href="#">1551488</a> | 125            | 45.5           | 40            | 1.1       |



① Przygotowane pod sworznie mocujące NSE3 i GFD

② Do trzpieni ustalających Ø 12m6

③ Przygotowane pod śruby M12

④ Przygotowane do sworznia mocującego GFD-SP mini Ø20 h6

## Szczęki systemowe

### Odwracalna szczeka chwytająca

Szczeka w wersji ruchomej.  
Ze stopniem chwytu 3 mm (do 22 HRC) i gładką powierzchnią mocowania po obu stronach.



| Nadaje się do  | Opis                | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-G3-B 125-57-33 |           | <a href="#">0432474</a> |

### Odwracalna szczeka chwytająca

Szczeka w wersji stałej.  
Ze stopniem chwytu 3 mm (do 22 HRC) i gładką powierzchnią mocowania po obu stronach.



| Nadaje się do  | Opis                | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-G3-F 125-57-33 |           | <a href="#">1359848</a> |

### Szczeka odwracana z chwytem węglkowym

Szczeka w wersji ruchomej.  
Ze stopniem chwytu węglkowego 3 mm (do 58 HRC) i gładką powierzchnią mocowania po obu stronach.



| Nadaje się do  | Opis                 | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-CG3-B 125-57-33 |           | <a href="#">1514374</a> |

### Szczeka odwracana z chwytem węglkowym

Szczeka w wersji stałej.  
Ze stopniem chwytu węglkowego 3 mm (do 58 HRC) i gładką powierzchnią mocowania po obu stronach.



| Nadaje się do  | Opis                 | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-CG3-F 125-57-33 |           | <a href="#">1590610</a> |

### Szczeka odwracana z wytlaczanym profilem

Szczeka w wersji ruchomej.  
Ze specjalnym stopniem chwytu po obu stronach do prostego i pewnego mocowania wstępnie wytłoczonych detali.



| Nadaje się do  | Opis                | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-GL-B 125-57-33 |           | <a href="#">1514378</a> |

### Szczeka odwracana z wytlaczanym profilem

Szczeka w wersji stałej.  
Ze specjalnym stopniem chwytu po obu stronach do prostego i pewnego mocowania wstępnie wytłoczonych detali.



| Nadaje się do  | Opis                | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-GL-F 125-57-33 |           | <a href="#">1627092</a> |

### Szczeka o odwracanym chwycie

Szczeka w wersji ruchomej.  
Jedna strona ze stopniem chwytu 3 mm (do 22 HRC), jedna strona o wysokości 40 mm z gładką powierzchnią mocowania i gwintami do mocowania szczęk nasadowych.



| Nadaje się do  | Opis                | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-G3-B 125-59-40 | W-125-1   | <a href="#">0430387</a> |

### Szczeka o odwracanym chwycie

Szczeka w wersji stałej.  
Jedna strona ze stopniem chwytu 3 mm (do 22 HRC), jedna strona o wysokości 40 mm z gładką powierzchnią mocowania i gwintami do mocowania szczęk nasadowych.



| Nadaje się do  | Opis                | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-G3-F 125-59-40 | W-125-1   | <a href="#">1586742</a> |

### Odwracalna szczeka chwytająca

Szczeka w wersji ruchomej.  
Zredukowana szerokość szczęki.  
Ze stopniem chwytu 3 mm (do 22 HRC) i gładką powierzchnią mocowania po obu stronach.



| Nadaje się do  | Opis               | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-G3-B 65-57-33 |           | <a href="#">1514380</a> |

### Odwracalna szczeka chwytająca

Szczeka w wersji stałej.  
Zredukowana szerokość szczęki.  
Ze stopniem chwytu 3 mm (do 22 HRC) i gładką powierzchnią mocowania po obu stronach.



| Nadaje się do  | Opis               | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-G3-F 65-57-30 |           | <a href="#">1587366</a> |

### Szczeka aluminiowa

Szczeka w wersji ruchomej.  
Stosowany do przeróbek u klienta, np. w celu wprowadzenia konturów lub kształtów specjalnych.



| Nadaje się do  | Opis             | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGAL-B 125-68-40 |           | <a href="#">0432469</a> |

### Szczeka aluminiowa

Szczeka w wersji stałej.  
Stosowany do przeróbek u klienta, np. w celu wprowadzenia konturów lub kształtów specjalnych.



| Nadaje się do  | Opis             | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGAL-F 125-68-40 |           | <a href="#">0432492</a> |

**Szczęka stalowa**

Szczęka w wersji ruchomej.  
Stosowany do przeróbek u klienta, np. w celu wprowadzenia konturów lub kształtów specjalnych.



| Nadaje się do  | Opis            | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGS-B 125-68-40 |           | <a href="#">1452569</a> |

**Szczęka stalowa**


Szczęka w wersji stałej.  
Stosowany do przeróbek u klienta, np. w celu wprowadzenia konturów lub kształtów specjalnych.



| Nadaje się do  | Opis            | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGS-F 125-68-40 |           | <a href="#">1559434</a> |

**Płyta obrotowa**

Służą – w połączeniu z płytami adaptera i 6-kierunkowymi szczękami odwracanymi – do mocowania nieporęcznych przedmiotów obrabianych.



| Nadaje się do  | Opis            | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGP-3 180-95-22 | W-38      | <a href="#">0432470</a> |

**Płyta adaptera**

Służą – w połączeniu z płytami obrotowymi i 6-kierunkowymi szczękami odwracanymi – do mocowania nieporęcznych przedmiotów obrabianych.



| Nadaje się do  | Opis            | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGA-4 180-62-22 | W-38      | <a href="#">0432493</a> |

**Odwracana szczęka gładka**

Szczęka w wersji ruchomej.  
Stopnie szlifowane do precyzyjnej obróbki OP20.



| Nadaje się do  | Opis                | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-S8-B 125-57-33 |           | <a href="#">1518691</a> |

**Odwracana szczęka gładka**


Szczęka w wersji stałej.  
Stopnie szlifowane do precyzyjnej obróbki OP20.



| Nadaje się do  | Opis                | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SGWB-S8-F 125-57-33 |           | <a href="#">1518692</a> |

**Szczęka pięcioosiowa**

Szczęka w wersji ruchomej.  
Z jednej strony gładka powierzchnia mocowania i gwinty do mocowania szczęk nasadowych.



| Nadaje się do  | Opis               | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SG5A-B 125-44.5-33 |           | <a href="#">1374778</a> |
| KSC3-K 125-300 | SG5A-B 125-45.5-40 | W-125-1   | <a href="#">0432472</a> |

**Szczęka pięcioosiowa**

Szczęka w wersji stałej.  
Z jednej strony gładka powierzchnia mocowania i gwinty do mocowania szczęk nasadowych.




| Nadaje się do  | Opis               | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SG5A-F 125-44.5-33 |           | <a href="#">1374779</a> |
| KSC3-K 125-300 | SG5A-F 125-45.5-40 | W-125-1   | <a href="#">1551488</a> |



## Szczęki nasadowe

### Chwyt ze szczęką odwracaną 6-stronną


Z pięcioma stopniami chwytu i powlekaną powierzchnią czołową mocowania



| Opis            | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBG-6W 38-38-18 | 38.5            | 18             | 38.2            | W-38      | <a href="#">0430803</a> |

### Szczęka odwracana 6-stronna z chwytym węglkowym

Z pięcioma stopniami chwytu węglkowego i gładką powierzchnią mocowania.



| Opis             | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBCG-6W 38-38-18 | 38.5            | 18             | 38.2            | W-38      | <a href="#">1395550</a> |

### Szczęka profilowana

Do zwiększania tarcia między szczęką a detalem bez odcisków.



| Opis            | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBD 125-40-11.5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1373349</a> |

### Szczęka ząbkowana

Do zwiększania tarcia między szczęką a detalem przy minimalnych odciskach.



| Opis            | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBC 125-40-12.5 | 125             | 40             | 12.5            | W-125-1   | <a href="#">1373268</a> |

### Szczęka szlifowana

Z całkowicie oszlifowaną powierzchnią mocowania.



| Opis            | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBP 125-40-11.5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1373278</a> |

### Szczęka miękka

Szczęki z możliwością hartowania do przeróbek u klienta, np. w celu wprowadzenia konturów lub kształtów specjalnych.



| Opis          | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBW 125-40-20 | 125             | 40             | 20              | W-125-1   | <a href="#">1373288</a> |

### Szczęka stopniowa

Ze stopniem szlifowanym 8 mm.



| Opis              | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS 125-40-11.5-8 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1373327</a> |

### Szczęka stopniowa

Ze stopniem szlifowanym, 17 mm.



| Opis               | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS 125-40-11.5-17 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">0430413</a> |

### Szczęka stopniowa

Ze stopniem powlekanym, 5 mm.



| Opis                | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-W 125-40-11.5-5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">0430414</a> |

### Szczęka stopniowa

Ze stopniem chwytu 3 mm i stopniem szlifowanym 18 mm.



| Opis                | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-G3              |                 |                |                 |           |                         |
| 125-40-21.5-18      | 125             | 40             | 21.5            | W-125-1   | <a href="#">0430415</a> |
| GBS-G3 125-40-24-18 | 125             | 40             | 24              | W-125-1   | <a href="#">1322989</a> |

### Szczęka stopniowa

Ze specjalnym „miękkim” stopniem chwytu, 5 mm.  
Do mocowania z wyłaczaniem miękkich materiałów, takich jak tworzywo sztuczne lub aluminium.



| Opis                | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-SG5 125-40-11.5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1393552</a> |

### Szczęka stopniowa

Ze stopniem chwytu, 3 mm.  
Do mocowania z wyłaczaniem materiałów niehartowanych do 22 HRC.



| Opis               | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-G3 125-40-11.5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1373331</a> |



**Szczeka stopniowa**

Ze stopniem chwytu, 5 mm.  
Do mocowania z wytlaczaniem  
materiałów niehartowanych do 22 HRC.



| Opis               | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-G5 125-40-11.5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1373334</a> |

**Szczeka stopniowa**

Ze stopniem chwytu, 8 mm.  
Do mocowania z wytlaczaniem  
materiałów niehartowanych do 22 HRC.



| Opis               | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-G8 125-40-11.5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1373338</a> |

**Szczeka stopniowa**

Ze stopniem chwytu węglowego, 3 mm.  
Do mocowania z wytlaczaniem  
materiałów hartowanych do 58 HRC.



| Opis                | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-CG3 125-40-11.5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1395524</a> |

**Szczeka stopniowa**

Ze stopniem chwytu węglowego, 5 mm.  
Do mocowania z wytlaczaniem  
materiałów hartowanych do 58 HRC.



| Opis                | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-CG5 125-40-11.5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1424000</a> |

**Szczeka stopniowa**

Ze specjalnym stopniem chwytu, 3 mm.  
Do mocowania wstępnie wytłoczonych  
materiałów i przedmiotów obrabianych.



| Opis                | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-GL3 125-40-11.5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1395577</a> |

**Szczeka stopniowa z rowkiem T**

Ze stopniem chwytu, 3 mm.  
Rowek teowy do montażu listwy  
ustalającej.



| Opis                 | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-G3-T 125-40-17.5 | 125             | 40             | 17.5            | W-125-1   | <a href="#">0430248</a> |

**Szczeka stopniowa z rowkiem T**

Ze stopniem chwytu, 5 mm.  
Rowek teowy do montażu listwy  
ustalającej.



| Opis                 | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-G5-T 125-40-17.5 | 125             | 40             | 17.5            | W-125-1   | <a href="#">0430247</a> |

**Szczeka stopniowa z rowkiem T**

Ze stopniem chwytu, 8 mm.  
Rowek teowy do montażu listwy  
ustalającej.



| Opis                 | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBS-G8-T 125-40-17.5 | 125             | 40             | 17.5            | W-125-1   | <a href="#">0430237</a> |

**Pręt nastawczy**

Pasuje do wszystkich szczęk stopniowa-  
nych z rowkiem teowym.



| Opis            | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GPL 125-32-13.5 | 125             | 32             | 13.5            | W-125-1   | <a href="#">0430238</a> |

**Szczeka z chwytem**

Do mocowania z wytlaczaniem  
materiałów niehartowanych do 22 HRC.



| Opis            | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBG 125-40-11.5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1373284</a> |

**Szczeka tokarska ze sworzniemi ustalającymi**

Wysuwane sworznie ustalające do  
szybkiego dopasowania szczęki do danego  
detalu.



| Opis          | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GPS 125-40-17 | 125             | 40             | 16.7            | W-125-1   | <a href="#">1509316</a> |

**Szczeka pryzmatyczna, szlifowana**


Do precyzyjnego mocowania okrągłych  
detali.  
100 = Ø11 - Ø41 mm.  
125 = Ø14 - Ø48 mm.  
160 = Ø16 - Ø60 mm.



| Opis            | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GVA 125-40-17.5 | 125             | 40             | 17.5            | W-125-1   | <a href="#">1373344</a> |

**Szczęka z efektem ściągnięcia w dół, ze sprężyną płytkową**

Do aktywnej funkcji dociskania szczęki z lekkim odciskiem na detalu, w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników obróbki.



| Opis            | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GFA 125-40-11.5 | 125             | 40             | 11.5            | W-125-1   | <a href="#">1373304</a> |

**Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej**

Do aktywnej funkcji dociskania szczęki bez odcisków na detalu, w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników obróbki.



| Opis          | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GFB 125-39-10 | 125             | 39             | 10              | W-125-1   | <a href="#">0430192</a> |

**Szczęka precyzyjna z efektem ściągnięcia w dół**

Do aktywnej funkcji dociskania szczęki bez odcisków na detalu, w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników obróbki.



| Opis            | Szerokość<br>mm | Wysokość<br>mm | Głębokość<br>mm | Przyłącze | Nr id.                  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| GBN-P 125-40-25 | 125             | 40             | 25              | W-125-1   | <a href="#">0430147</a> |

## Akcesoria

### Przyrząd do pomiaru siły mocującej

Do pomiaru siły mocowania szczęk w stacjonarnych urządzeniach mocujących.



| Nadaje się do  | Opis        | Nr id.                  |
|----------------|-------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | IFT SST Set | <a href="#">1475766</a> |

### Sworzeń mocujący GFD-SP mini

Sworzeń mocujący do łączenia kształtowego systemów konfiguracji GFD mini z urządzeniami mocującymi firmy SCHUNK.

1 zestaw = 4 elementy.



| Nadaje się do  | Opis               | Nr id.                  |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GFD-SP mini Ø20-h6 | <a href="#">1602023</a> |

### Standardowe sworznie mocujące

Sworznie mocujące do połączenia kształtowego z modułami mocującymi NSE3.

Ze skróconą śrubą mocującą.



| Nadaje się do  | Opis     | Nr id.                  |
|----------------|----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | SPA 40-K | <a href="#">0432369</a> |
| KSC3-K 125-300 | SPB 40-K | <a href="#">0432370</a> |

### Sworzeń mocujący GFD-SP

Sworzeń mocujący do połączenia kształtowego ze stacjami nastawczymi GFD.



| Nadaje się do  | Opis      | Nr id.                  |
|----------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GFD-SP 40 | <a href="#">0433600</a> |

### Klucz dynamometryczny 10 – 100 Nm

Służy do stosowania określonego momentu obrotowego.

Z napędem kwadratowym 1/2"



| Nadaje się do  | Opis         | Nr id.                  |
|----------------|--------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GSH-D 10-100 | <a href="#">0432477</a> |

### Dźwignia uruchamiająca, przegubowa

Do wygodnego wstępnego ustawienia zakresu mocowania

Z napędem kwadratowym 1/2"



| Nadaje się do  | Opis       | Nr id.                  |
|----------------|------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GSH-G 1/2" | <a href="#">0432478</a> |

### Wkładka sześciokątna SW 12

Pasuje do napędu kwadratowego 1/2".



| Nadaje się do  | Opis            | Nr id.                  |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GSK-I SW12-1/2" | <a href="#">0432479</a> |

### Zatyczka uszczelniająca

Do gwintu w korpusie głównym.



| Nadaje się do  | Opis        | Nr id.                  |
|----------------|-------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GVSS M10x12 | <a href="#">1323002</a> |

### Ogranicznik detalu

Ogranicznik detalu wymagający minimalnej przestrzeni i regulowany bezstopniowo suwak ograniczający. W zestawie suwak ograniczający 40 i 80 mm.



| Nadaje się do  | Opis       | Nr id.                  |
|----------------|------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GWSA M8-23 | <a href="#">1645258</a> |

### Magnetyczny ogranicznik detali, mały

Zapewnia szybkie i łatwe mocowanie do szczęk lub imadeł systemowych.



| Nadaje się do  | Opis           | Nr id.                  |
|----------------|----------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GWSA-M 60 x 15 | <a href="#">1391293</a> |

### Magnetyczny ogranicznik detali, duży


Zapewnia szybkie i łatwe mocowanie do szczęk lub imadeł systemowych.



| Nadaje się do  | Opis            | Nr id.                  |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GWSA-M 115 x 15 | <a href="#">1391331</a> |

### Przystawki

Jako akcesorium do magnetycznych ograniczników przedmiotu obrabianego.



| Nadaje się do  | Opis            | Nr id.                  |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GWSA-V Ø68 x 30 | <a href="#">1394477</a> |

**Śruby montażowe do pazurów zaciskowych**

Służą do mocowania urządzeń mocujących w połączeniu z pazurami mocującymi.



| Nadaje się do  | Opis          | Rowek teowy | Nr id.                  |
|----------------|---------------|-------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GSC-S M10-T12 | 12 mm/M10   | <a href="#">0432043</a> |
| KSC3-K 125-300 | GSC-S M12-T14 | 14 mm/M12   | <a href="#">0432044</a> |
| KSC3-K 125-300 | GSC-S M14-T16 | 16 mm/M14   | <a href="#">0432045</a> |
| KSC3-K 125-300 | GSC-S M16-T18 | 18 mm/M16   | <a href="#">0432046</a> |
| KSC3-K 125-300 | GSC-S M16-T20 | 20 mm/M16   | <a href="#">1550423</a> |
| KSC3-K 125-300 | GSC-S M16-T22 | 22 mm/M16   | <a href="#">1550424</a> |

**Śruby mocujące do korpusu**

Służą do bezpośredniego mocowania urządzeń zaciskowych poprzez korpus podstawy.



| Nadaje się do  | Opis            | Rowek teowy | Nr id.                  |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GSC-G-1 M10-T12 | 12 mm/M10   | <a href="#">0430422</a> |
| KSC3-K 125-300 | GSC-G-1 M12-T14 | 14 mm/M12   | <a href="#">0430423</a> |
| KSC3-K 125-300 | GSC-G-1 M12-T16 | 16 mm/M12   | <a href="#">0430424</a> |
| KSC3-K 125-300 | GSC-G-1 M12-T18 | 18 mm/M12   | <a href="#">0430425</a> |

**Śruby montażowe**

Do precyzyjnego ustawienia orientacji oraz montażu ręcznych imadeł mocujących na stole maszynowym.



| Nadaje się do  | Opis             | Nr id.                  |
|----------------|------------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GPSC-2 Ø12f7-M12 | <a href="#">0490546</a> |

**Zestaw wyrównawczy i centrujący**

Do szybkiego i łatwego wyrównywania i mocowania na stołach z rowkami teowymi.



| Nadaje się do  | Opis      | Rowek teowy | Nr id.                  |
|----------------|-----------|-------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GAZ-3 T12 | 12 mm       | <a href="#">0430418</a> |
| KSC3-K 125-300 | GAZ-3 T14 | 14 mm       | <a href="#">0430419</a> |
| KSC3-K 125-300 | GAZ-3 T16 | 16 mm       | <a href="#">0430420</a> |
| KSC3-K 125-300 | GAZ-3 T18 | 18 mm       | <a href="#">0430421</a> |

**Zestaw kołków cylindrycznych**


Ułatwia montaż urządzenia mocującego na stole maszynowym.



| Nadaje się do  | Opis      | Nr id.                  |
|----------------|-----------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GZS Ø12m6 | <a href="#">1373755</a> |

**Pazury mocujące**

Zapewnia szybki i łatwy montaż urządzeń mocujących SCHUNK.



| Nadaje się do  | Opis         | Nr id.                  |
|----------------|--------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GSPR-A 50-57 | <a href="#">0490604</a> |

**Śruba zakrywająca**

Służą do zakrywania nieużywanych otworów montażowych na wkładki mocujące na wahadle i płytach adaptera.



| Nadaje się do  | Opis        | Nr id.                  |
|----------------|-------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GCS Ø22-M12 | <a href="#">1307880</a> |

**Komplet wsporników detalu****Zestaw wsporników detalu – szer. 125 mm**

Pasuje do szczęk systemowych H = 33 mm z poziomym chwytem 3 mm. Wysokości = 8, 12, 20, 25 i 27 mm.



| Nadaje się do  | Opis              | Nr id.                  |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GWU-S grip 125-33 | <a href="#">1394227</a> |

## Wsporniki detali

### Wsporniki detalu – szerokość 125 mm

0 różnych wysokościach.

1 zestaw = 2 elementy



| Nadaje się do  | Opis         | Wysokość<br>mm | Nr id.                  |
|----------------|--------------|----------------|-------------------------|
| KSC3-K 125-300 | GWU-M 125-8  | 8              | <a href="#">1450266</a> |
| KSC3-K 125-300 | GWU-M 125-9  | 9              | <a href="#">1462567</a> |
| KSC3-K 125-300 | GWU-M 125-10 | 10             | <a href="#">1411328</a> |
| KSC3-K 125-300 | GWU-M 125-12 | 12             | <a href="#">1447369</a> |
| KSC3-K 125-300 | GWU-M 125-15 | 15             | <a href="#">1411350</a> |
| KSC3-K 125-300 | GWU-M 125-20 | 20             | <a href="#">1452308</a> |
| KSC3-K 125-300 | GWU-M 125-22 | 22             | <a href="#">1457551</a> |
| KSC3-K 125-300 | GWU-M 125-23 | 23             | <a href="#">1411380</a> |
| KSC3-K 125-300 | GWU-M 125-25 | 25             | <a href="#">1484475</a> |
| KSC3-K 125-300 | GWU-M 125-27 | 27             | <a href="#">1461008</a> |



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.  
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23  
D-88512 Mengen  
Tel. +49-7572-7614-1300  
Fax +49-7572-7614-1039  
CMM@de.schunk.com  
schunk.com