


Accessoires voor schoonmaken

Cilindrische borstel




Technische gegevens

Beschrijving	Beschrijving	ID	Voor klemdiameter	Gewicht [kg]
Zylinderbürste 6	Reinigingsborstel 6	9102002	6 mm	0.03
Zylinderbürste 8	Reinigingsborstel 8	9102003	8 mm	0.03
Zylinderbürste 10	Reinigingsborstel 10	9102004	10 mm	0.03
Zylinderbürste 12	Reinigingsborstel 12	9102005	12 mm	0.03
Zylinderbürste 16	Reinigingsborstel 16	9102017	16 mm	0.04
Zylinderbürste 20	Reinigingsborstel 20	9102007	20 mm	0.04
Zylinderbürste 25	Reinigingsborstel 25	9102009	25 mm	0.04
Zylinderbürste 32	Reinigingsborstel 32	9102016	32 mm	0.04




Technische gegevens

Beschrijving	Beschrijving	ID	Voor klemdiameter	Gewicht [kg]
TK-Cleaner TKC 6	TK-Cleaner TKC 6	0280010	6 mm	0.045
TK-Cleaner TKC 8	TK-Cleaner TKC 8	0280011	8 mm	0.045
TK-Cleaner TKC 10	TK-Cleaner TKC 10	0280012	10 mm	0.045
TK-Cleaner TKC 12	TK-Cleaner TKC 12	0280013	12 mm	0.044
TK-Cleaner TKC 14	TK-Cleaner TKC 14	0280014	14 mm	0.044




Technische gegevens

Beschrijving	Beschrijving	ID	Voor klemdiameter	Gewicht [kg]
TK-Cleaner TKC 16	TK-Cleaner TKC 16	0280015	16 mm	0.042
TK-Cleaner TKC 18	TK-Cleaner TKC 18	0280016	18 mm	0.044
TK-Cleaner TKC 20	TK-Cleaner TKC 20	0280017	20 mm	0.052
TK-Cleaner TKC 25	TK-Cleaner TKC 25	0280018	25 mm	0.052
TK-Cleaner TKC 32	TK-Cleaner TKC 32	0280019	32 mm	0.089
TK-Cleaner TKC 40	TK-Cleaner TKC 40	27000350	40 mm	0.09
TK-Cleaner TKC 42	TK-Cleaner TKC 42	27000351	42 mm	0.095



Technische gegevens

Beschrijving	ID	Voor de interface	Gewicht [kg]
Kegelwischer HSK 32	23005129	HSK 32	0.02
Kegelwischer HSK 40	23005130	HSK 40	0.04
Kegelwischer HSK 50	23005131	HSK 50	0.045
Kegelwischer HSK 63	23002483	HSK 63	0.05
Kegelwischer HSK 80	23005132	HSK 80	0.55
Kegelwischer HSK 100	23005133	HSK 100	0.6



Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Gewicht	Min./max. omgevingstemperatuur	Max. toegestane tpm	Max. werkdruk	Afmetingen Ø D x Z
		[kg]	[°C]	[min ⁻¹]	[bar]	[mm]
RGG 20	0308590	0.1	-10 - 90	100	80	37 - 78



Technische gegevens

Beschrijving	ID	Voor de interface	Gewicht [kg]
Conische reiniger SK/BT/CAT 30	0212211	SK 30/BT 30/CAT 30	0.03
Conische reiniger SK/BT/CAT 40	27001419	SK 40/BT 40/CAT 40	0.063
Conische reiniger SK/BT/CAT 50	27001086	SK 50/BT 50/CAT 50	0.08



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

CMS@de.schunk.com

schunk.com