


Accessoires de nettoyage

Brosse cylindrique




Caractéristiques techniques

Description	Description	ID	Pour diamètre de serrage	Poids [kg]
Zylinderbürste 6	Brosse de nettoyage 6	9102002	6 mm	0.03
Zylinderbürste 8	Brosse de nettoyage 8	9102003	8 mm	0.03
Zylinderbürste 10	Brosse de nettoyage 10	9102004	10 mm	0.03
Zylinderbürste 12	Brosse de nettoyage 12	9102005	12 mm	0.03
Zylinderbürste 16	Brosse de nettoyage 16	9102017	16 mm	0.04
Zylinderbürste 20	Brosse de nettoyage 20	9102007	20 mm	0.04
Zylinderbürste 25	Brosse de nettoyage 25	9102009	25 mm	0.04
Zylinderbürste 32	Brosse de nettoyage 32	9102016	32 mm	0.04




Caractéristiques techniques

Description	Description	ID	Pour diamètre de serrage	Poids [kg]
TK-Cleaner TKC 6	TK-Cleaner TKC 6	0280010	6 mm	0.045
TK-Cleaner TKC 8	TK-Cleaner TKC 8	0280011	8 mm	0.045
TK-Cleaner TKC 10	TK-Cleaner TKC 10	0280012	10 mm	0.045
TK-Cleaner TKC 12	TK-Cleaner TKC 12	0280013	12 mm	0.044
TK-Cleaner TKC 14	TK-Cleaner TKC 14	0280014	14 mm	0.044




Caractéristiques techniques

Description	Description	ID	Pour diamètre de serrage	Poids [kg]
TK-Cleaner TKC 16	TK-Cleaner TKC 16	0280015	16 mm	0.042
TK-Cleaner TKC 18	TK-Cleaner TKC 18	0280016	18 mm	0.044
TK-Cleaner TKC 20	TK-Cleaner TKC 20	0280017	20 mm	0.052
TK-Cleaner TKC 25	TK-Cleaner TKC 25	0280018	25 mm	0.052
TK-Cleaner TKC 32	TK-Cleaner TKC 32	0280019	32 mm	0.089
TK-Cleaner TKC 40	TK-Cleaner TKC 40	27000350	40 mm	0.09
TK-Cleaner TKC 42	TK-Cleaner TKC 42	27000351	42 mm	0.095




Caractéristiques techniques

Description	ID	Pour interface	Poids [kg]
Racleur conique HSK 32	23005129	HSK 32	0.02
Racleur conique HSK 40	23005130	HSK 40	0.04
Racleur conique HSK 50	23005131	HSK 50	0.045
Racleur conique HSK 63	23002483	HSK 63	0.05
Racleur conique HSK 80	23005132	HSK 80	0.55
Racleur conique HSK 100	23005133	HSK 100	0.6



Caractéristiques techniques

Description	ID	Poids	Température ambiante	Vitesse de rotation	Pression d'utilisation	Dimensions Ø D x Z
		[kg]	min./max.	max. autorisée	maximale	
			[°C]	[min ⁻¹]	[bar]	[mm]
RGG 20	0308590	0.1	-10 - 90	100	80	37 - 78



Caractéristiques techniques

Description	ID	Pour interface	Poids [kg]
Nettoyeur conique SK/BT/CAT 30	0212211	SK 30/BT 30/CAT 30	0.03
Nettoyeur conique SK/BT/CAT 40	27001419	SK 40/BT 40/CAT 40	0.063
Nettoyeur conique SK/BT/CAT 50	27001086	SK 50/BT 50/CAT 50	0.08



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

CMS@de.schunk.com

schunk.com