




Носители данных



Технические характеристики

Описание	ID	Диаметр D [mm]	Длина L [mm]	Емкость хранения	Класс защиты IP	Мин./макс. температура окружающей среды [°C]	Мин./макс. температура хранения [°C]	Материал корпуса
BIS-C-122-04-L	9905355	10	4.5	511 Byte	68	0 – 70	–30 – 85	Оптоволокно с эпоксидной смолой
BIS-C-122-11-L	23002833	10	4.5	2047 Byte	68	0 – 70	–30 – 85	Оптоволокно с эпоксидной смолой
BIS-M-122-02/A	23002987	10	4.5	2000 Byte	67	–25 – 70	–25 – 85	РА 12, уплотнение из полиуретана
BIS-C-122-05-L	1497154	10	4.5	1023 Byte	68	0 – 70	–30 – 85	Оптоволокно с эпоксидной смолой



SCHUNK SE & Co. KG
Spanntechnik
Greiftechnik
Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
CMS@de.schunk.com
schunk.com