



Carro de herramientas

**Todos los componentes al
alcance de la mano**

Disposición transparente en el mínimo espacio con el carro de herramientas de SCHUNK

El carro de herramientas de SCHUNK redefine la organización de herramientas y ofrece rápido acceso, directamente en la máquina. En comparación con las soluciones convencionales, el carro de herramientas de SCHUNK ofrece un gran número de espacios de almacenamiento disponibles para diferentes herramientas y también ayudar a evitar accidentes en el trabajo.



Ventajas y beneficios

- + Riesgo mínimo de accidentes**
El borde de corte filoso de la herramienta siempre apunta en dirección opuesta al trabajador.
- + Buena organización**
Reduce el tiempo de búsqueda de las herramientas
- + Amplia variedad de montajes posibles**
Para hasta once sistemas de portaherramienta diferentes y la más amplia variedad de herramientas con una longitud de hasta 530 mm
- + La mayor variedad posible de fijaciones**
Hasta 156 portaherramientas
- + Materiales de alta calidad**
Garantizan una larga vida útil
- + Resistente al aceite y a los rayos UV**
Puede utilizarse en todos los ámbitos
- + Permite opciones complementarias por parte del usuario**
Tales como el color de la pared lateral o de la bandeja del recipiente

Carro de herramientas tipo 725

Material suministrado

Carro de herramientas, placas de almacenamiento y manual de instrucciones

Datos técnicos

Tipo de portaherrami- entas	Número de portaherramientas													
	24	30	32	36	40	42	48	56	60	64	72	84	96	
	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	
BT30							1154313			1154314			1154315	
BT40				1154289			1154291				1154292			
BT50	1154303		1154304				1154305							
SK 30						1612676		1612677				1612678		
SK 40/CAT 40				1154279			1154281				1154283			
SK 50/CAT 50	1154299		1154300				1154301							
CAPTO C5				1637926			1637927				1637928			
CAPTO C6				1154285			1154286				1154287			
CAPTO C8							1465902							
HSK-A 40							1154309			1154310			1154311	
HSK-A 50							1465901							
HSK-A 63				1154274			1154275				1154276			
HSK-A 80		1341137			1341138				1341139					
HSK-A 100	1154295		1154296				1154297							
VDI 30				1525544										
VDI 40		1471607			1471608				1471609					

Nota


Interfaz VDI

Los carros de herramientas con interfaz VDI solo pueden equiparse con soportes que cumplan la norma DIN ISO 10889-1.

Accesorios

Opción: bandeja de goteo para el carro de herramientas tipo 725.

ID
1154357





**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com