



SCHUNK Инструментальная тележка
Все под рукой

Hand in hand for tomorrow

С инструментальными тележками от SCHUNK — максимально четкое расположение с минимальными требованиями по занимаемому пространству

Инструментальная тележка от SCHUNK реорганизует хранение инструментов и обеспечивает легкий доступ к ним, непосредственно на станке. По сравнению со стандартными решениями, инструментальная тележка от SCHUNK предлагает большее количество доступных мест хранения различных инструментов, а также помогает предотвратить несчастные случаи на рабочем месте.



Преимущества – Ваша выгода

- + Минимальная опасность несчастных случаев**
Острая режущая кромка инструмента всегда направлена в сторону от рабочего
- + Хорошо продуманная организация**
Устраняет долгие поиски инструментов
- + Большое разнообразие различных креплений**
До 11 различных систем закрепления инструментов и большое разнообразие инструментов длиной до 530 мм
- + Большое разнообразие различных креплений**
До 156 инструментальных оправок
- + Высококачественные материалы**
Гарантирует длительный срок службы
- + Стойкий к маслам и ультрафиолету**
Может использоваться во всех областях применения
- + Возможны дополнительные варианты по требованию клиентов**
Например, выбор цвета боковой стенки или лотка

Инструментальная тележка, тип 725

Комплект поставки

Инструментальная тележка, плиты для хранения и руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Тип держателя	Количество инструментальных оправок												
	24	30	32	36	40	42	48	56	60	64	72	84	96
	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №
BT30							1154313			1154314			1154315
BT40				1154289			1154291				1154292		
BT50	1154303		1154304				1154305						
SK 30						1612676		1612677				1612678	
SK 40/CAT 40				1154279			1154281				1154283		
SK 50/CAT 50	1154299		1154300				1154301						
CAPTO C5				1637926			1637927				1637928		
CAPTO C6				1154285			1154286				1154287		
CAPTO C8							1465902						
HSK-A 40							1154309			1154310			1154311
HSK-A 50							1465901						
HSK-A 63				1154274			1154275				1154276		
HSK-A 80		1341137			1341138				1341139				
HSK-A 100	1154295		1154296				1154297						
VDI 30				1525544									
VDI 40		1471607			1471608				1471609				

Примечание

Интерфейс VDI


Инструментальные тележки с интерфейсом VDI допускаются оснащать только креплениями, соответствующими стандарту DIN ISO 10889-1.

Аксессуары

Опция: поддон для сбора капель для инструментальной тележки тип 725

Идент. №

1154357



Инструментальная тележка, тип 1025

Комплект поставки

Инструментальная тележка, плиты для хранения и руководство по эксплуатации

Технические характеристики


Тип держателя	Количество инструментальных оправок					
	72	96	120	132	144	156
	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №	Идент. №
BT30					1154316	
BT40			1154293			
BT50	115406					
SK 30				1612679		
SK 40/CAT 40			1154284			
SK 50/CAT 50	1154302					
CAPT0 C5			1637929			
CAPT0 C6			1154288			
HSK-A 40						1154312
HSK-A 50					1607802	
HSK-A 63			1154277			
HSK-A 80		1341140				
HSK-A 100	1154298					

Аксессуары

Опция: поддон для сбора капель для инструментальной тележки тип 1025

Идент. №

1154358





**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com