



**SCHUNK**  **Gereedschapswagen**  
**Alles binnen bereik**

Hand in hand for tomorrow

# Maximale overzichtelijkheid met minimaal benodigde ruimte met de gereedschapswagen van SCHUNK

De SCHUNK-gereedschapswagen herdefinieert de organisatie van gereedschap en maakt een snelle beschikbaarheid direct bij de machine mogelijk. Vergeleken met conventionele oplossingen biedt de SCHUNK-gereedschapswagen een groot aantal beschikbare opslaglocaties voor uiteenlopende gereedschappen en helpt ook om ongevallen op het werk te voorkomen.



## Innovaties – uw voordelen

- + Minimaal risico op ongelukken**  
De scherpe snijrand van het gereedschap wordt altijd van de medewerker weggedraaid
- + Overzichtelijke organisatie**  
Niet onnodig zoeken naar gereedschap
- + Grote variëteit aan mogelijke montages**  
Tot 11 verschillende gereedschapshoudersystemen en uiteenlopende gereedschappen met een lengte tot 530 mm
- + De grootste montagevariëteit**  
Voor maximaal 156 gereedschapshouders
- + Hoogwaardige materialen**  
Garanderen een lange levensduur
- + Bestand tegen olie en UV**  
Kan in alle ruimtes worden gebruikt
- + Optionele toevoegingen door de klant mogelijk**  
Zoals een speciale kleur voor een laterale wand of opbergblad



Gereedschapswagen type 725

Levering

Gereedschapswagen, opslagplaten en gebruikershandleiding

Technische gegevens

| Type houder  | Aantal gereedschapshouders |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 24                         | 30      | 32      | 36      | 40      | 42      | 48      | 56      | 60      | 64      | 72      | 84      | 96      |
|              | IDnr.                      | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   |
| BT30         |                            |         |         |         |         |         | 1154313 |         |         | 1154314 |         |         | 1154315 |
| BT40         |                            |         |         | 1154289 |         |         | 1154291 |         |         |         | 1154292 |         |         |
| BT50         | 1154303                    |         | 1154304 |         |         |         | 1154305 |         |         |         |         |         |         |
| SK 30        |                            |         |         |         |         | 1612676 |         | 1612677 |         |         |         | 1612678 |         |
| SK 40/CAT 40 |                            |         |         | 1154279 |         |         | 1154281 |         |         |         | 1154283 |         |         |
| SK 50/CAT 50 | 1154299                    |         | 1154300 |         |         |         | 1154301 |         |         |         |         |         |         |
| CAPTO C5     |                            |         |         | 1637926 |         |         | 1637927 |         |         |         | 1637928 |         |         |
| CAPTO C6     |                            |         |         | 1154285 |         |         | 1154286 |         |         |         | 1154287 |         |         |
| CAPTO C8     |                            |         |         |         |         |         | 1465902 |         |         |         |         |         |         |
| HSK-A 40     |                            |         |         |         |         |         | 1154309 |         |         | 1154310 |         |         | 1154311 |
| HSK-A 50     |                            |         |         |         |         |         | 1465901 |         |         |         |         |         |         |
| HSK-A 63     |                            |         |         | 1154274 |         |         | 1154275 |         |         |         | 1154276 |         |         |
| HSK-A 80     |                            | 1341137 |         |         | 1341138 |         |         |         | 1341139 |         |         |         |         |
| HSK-A 100    | 1154295                    |         | 1154296 |         |         |         | 1154297 |         |         |         |         |         |         |
| VDI 30       |                            |         |         | 1525544 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| VDI 40       |                            | 1471607 |         |         | 1471608 |         |         |         | 1471609 |         |         |         |         |

Let op

VD-interface


Gereedschapswagen met een VDI-interface mogen alleen worden uitgerust met bevestigingen die voldoen aan de norm DIN ISO 10889-1.

Accessoires

Optionele lekbak gereedschapswagen type 725

IDnr.

1154357



## Gereedschapswagen type 1025

### Levering

Gereedschapswagen, opslagplaten en gebruikershandleiding

### Technische gegevens


| Type houder  | Aantal gereedschapshouders |         |         |         |         |         |
|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 72                         | 96      | 120     | 132     | 144     | 156     |
|              | IDnr.                      | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   | IDnr.   |
| BT30         |                            |         |         |         | 1154316 |         |
| BT40         |                            |         | 1154293 |         |         |         |
| BT50         | 115406                     |         |         |         |         |         |
| SK 30        |                            |         |         | 1612679 |         |         |
| SK 40/CAT 40 |                            |         | 1154284 |         |         |         |
| SK 50/CAT 50 | 1154302                    |         |         |         |         |         |
| CAPTO C5     |                            |         | 1637929 |         |         |         |
| CAPTO C6     |                            |         | 1154288 |         |         |         |
| HSK-A 40     |                            |         |         |         |         | 1154312 |
| HSK-A 50     |                            |         |         |         | 1607802 |         |
| HSK-A 63     |                            |         | 1154277 |         |         |         |
| HSK-A 80     |                            | 1341140 |         |         |         |         |
| HSK-A 100    | 1154298                    |         |         |         |         |         |

### Accessoires

#### Optionele lekbak gereedschapswagen type 1025

IDnr.

1154358





**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.  
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23  
D-88512 Mengen  
Tel. +49-7572-7614-1300  
Fax +49-7572-7614-1039  
CMM@de.schunk.com  
schunk.com