



SINO 附件




技术参数

描述	ID	用于夹持直径	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	重量 [kg]
SINOclamp D12	0210640	$\varnothing 12, \varnothing 1/2"$	44.45	80	261	0.96
SINOclamp D16-25	0210641	$\varnothing 16 - \varnothing 25, \varnothing 3/4", \varnothing 1"$	49.72	84	265	0.97
SINOclamp D32	0210642	$\varnothing 32, \varnothing 1 1/4"$	69.85	108	371	1.19



技术参数

描述	描述	ID	用于夹持直径	L1 [mm]	重量 [kg]
SINO Hakenschlüssel D12-25	SINO 活动扳手 D12-25	0208877	Ø12-Ø25, Ø1/2"-Ø1"	367	0.428
SINO Hakenschlüssel D32	SINO 活动扳手 D32	0208879	Ø32, Ø1 1/4"	403	0.338



技术参数

描述	ID	重量 [kg]
SINOmax	0208840	0.14



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 – 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

CMS@de.schunk.com

schunk.com