



Hand in hand for tomorrow



Datový list výrobku

kabel KV M12

Spolehlivý. Kompaktní. Flexibilní.

Prodloužení kabelů KV

Propojovací kabel SCHUNK KV je velmi vhodný pro napájení dílů SCHUNK a pro hlavní signály.

Oblast použití

Prodlužovací kabely se používají tam, kde by elektrické spoje mezi dvěma komponenty měly být provedeny bez montáže kabelu.

Výhody – Přínos pro Vás

Prefabrikovaný kabel snadné a rychlé zapojení, bez nástroje


Standardní konektor pro univerzální použití



Možnosti a zvláštní informace

Kompatibilita: Lze snadno kombinovat se senzory, akčními členy a rozdělovači senzorů SCHUNK

Příklad aplikace



① Kabelový konektor KST

② Prodloužení kabelu

③ Rozbočovač senzorů

④ Magnetický snímač MMS

⑤ Rotační průchod DDF 2

⑥ Univerzální chapadlo PGN-plus

SCHUNK nabízí více...

Následující komponenty dělají produkt ještě produktivnějším – vhodné doplnění pro nejvyšší funkčnost, flexibilitu, spolehlivost a bezpečnost procesu.



2prsté chapadlo pro malé součástky



Systém čidel



Rozbočovač senzorů

① Více informací o těchto výrobcích naleznete na následujících stránkách nebo na adrese schunk.com.

KV M12

kabel




Technické údaje

Popis		KV BG12-SG12 3P-0030-PNP	KV BG12-SG12 3P-0060-PNP	KV BW12-SG12 3P-0030-PNP	KV BW12-SG12 3P-0100-PNP	KV BW12-SG12 3P-0200-PNP	KV GGN1205-IOL-00200-A
ID		0301999	0301998	0301595	0301596	0301597	1387195
Montáž na straně snímače		Rovná zásuvka	Rovná zásuvka	Zásuvka s úhlem	Zásuvka s úhlem	Zásuvka s úhlem	Rovná zásuvka
Závit na boku snímače		M12	M12	M12	M12	M12	M12
Úhlový konektor na straně snímače	[°]	0	0	90	90	90	0
Montáž na straně ovládací skříně		Rovná zástrčka	Rovná zástrčka	Rovná zástrčka	Rovná zástrčka	Rovná zástrčka	Rovná zástrčka
Závit na boku skříňového rozvaděče		M12	M12	M12	M12	M12	M12
Úhlový konektor na straně rozvaděče	[°]	0	0	0	0	0	0
Délka kabelu	[m]	0.3	0.6	0.3	1	2	2
Počet vodičů		3	3	3	3	3	5
Průřez vodiče	[mm²]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.34
Vlastní hmotnost	[kg]	0.04	0.05	0.05	0.08	0.13	0.101
Max. proud vodičem	[A]	4	4	4	4	4	4
Max. proud	[A]	4	4	4	4	4	4

Popis		KV GGN1205-IOL-00500-A	KV WGN1205-IOL-00200-A	KV WGN1205-IOL-00500-A
ID		1387199	1387202	1387205
Montáž na straně snímače		Rovná zásuvka	Zásuvka s úhlem	Zásuvka s úhlem
Závit na boku snímače		M12	M12	M12
Úhlový konektor na straně snímače	[°]	0	90	90
Montáž na straně ovládací skříně		Rovná zástrčka	Rovná zástrčka	Rovná zástrčka
Závit na boku skříňového rozvaděče		M12	M12	M12
Úhlový konektor na straně rozvaděče	[°]	0	0	0
Délka kabelu	[m]	5	2	5
Počet vodičů		5	5	5
Průřez vodiče	[mm²]	0.34	0.34	0.34
Vlastní hmotnost	[kg]	0.22	0.103	0.213
Max. proud vodičem	[A]	4	4	4
Max. proud	[A]	4	4	4


Zásuvka KV M12 přímá



- 15 Zdířka
65 Průměr kabelu

75 Délka kabelu


Vidlice KV M12 přímá



- 14 Konektor
65 Průměr kabelu

75 Délka kabelu


Zásuvka KV M12 úhlová



- 15 Zdířka
65 Průměr kabelu

75 Délka kabelu
76 LED


Hlavní náhled KV GGN1205



- 15 Zdířka
65 Průměr kabelu

75 Délka kabelu


Hlavní náhled KV WGN1205



- 15 Zdířka
65 Průměr kabelu

75 Délka kabelu
76 LED

Klip pro konektor/zdířku



- 90 Držák konektoru CLI
- 91 Přibližovací snímač IN
- 92 Magnetický snímač MMS

Svorka CLI slouží k montáži a ochraně proti namáhání zástrčkových konektorů. Například pro připojení snímače a prodlužovacího kabelu.

Popis	ID	
Klip pro konektor/zdířku		
CLI-M12	0301464	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

