

Produkt



Leistungsmerkmale

- ✓ **Konzentration auf das Wesentliche**
- ✓ Leistungsstarker Ovalekollbenantrieb
- ✓ Reduzierter Bauraum durch kompakte Bauweise
- ✓ Widerstandsfähige T-Nuten-Gleitführung dadurch und dauerhaft sichere Funktion („Automotive Proven“)
- ✓ Schlauchloser Direktanschluss
- ✓ Abfrage mit Magnetschalter oder induktivem Näherungsschalter
- ✓ Bodenseitiges und seitliches Anschraubbild

Technische Daten/Funktionen

Baugrößen

64 .. 160

Eigenmasse

0.28 kg .. 3.3 kg

Greifkraft

250 N .. 2.390 N

Hub pro Finger

6 mm .. 16 mm

Werkstückgewicht

1.25 kg .. 8.2 kg

Weitere Optionen

Feder zur Greifkrafterhaltung

Wirtschaftlichkeit / Kundennutzen

- ✓ Präzise Handhabung, dadurch sichere Prozesse.
- ✓ Geeignet für den Einsatz langer Greiffinger.
- ✓ Maximale Greifkräfte, dadurch oft Einsatz der kleineren Baugröße möglich.
- ✓ Universelle und flexible Montage des Greifers, dadurch flexibles Anlagendesign möglich.
- ✓ Flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen.
- ✓ Umfangreiches Sensorzubehör, dadurch flexible Anfrage möglich.

Preis von 359 Euro bis 782 Euro

Fragen zum Produkt? Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement Greifsysteme ist Marcel Nagel (+49 - 7133 - 103 - 2561)



Markt und Wettbewerb

Hauptwettbewerber

- ✓ Festo: HGPT / HGPT-B
- ✓ Sommer: GP 4xx
- ✓ Röhm: RPP

Argumentationskette

- ✓ Vertriebsziel sollte es immer sein, den Kunden vom hochwertigeren **PGN-plus** zu überzeugen.
- ✓ Immer wenn eine Argumentation für den PGN-plus an den Kosten scheitert, kann der JGP proaktiv ins Feld geführt werden. Im direkten Wettbewerb bei kostensensiblen Anwendungen kann der JGP punkten.

Storytelling

- ✓ Der JGP wird von Bosch in der ABS Fertigung eingesetzt und ist Standardvorgabe.
- ✓ Bei Fa. Claas ist der JGP Standardvorgabe für Montageanlagen und Verwendungs- und Fügechnik.

Branchen und Einsatzgebiete

Optimale Standardlösung für viele Anwendungsgebiete. Für den universellen Einsatz in sauberen bis leicht verschmutzten Umgebungen.

JGP überzeugt in diesen Branchen besonders

- ✓ Montage und Handhabung
- ✓ Automobil

Anwendungen

- ✓ Montage von Schreibgeräten
- ✓ Automatisiertes Handhaben von
- ✓ Fahrwerkskomponenten



JGP – universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit T-Nuten-Gleitführung und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Fragen zum Produkt? Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement Greifsysteme ist Marcel Nagel (+49 - 7133 - 103 - 2561)

