



Superior Clamping and Gripping



Information sur le produit

Boîtier réglable NHG

Montage simple. Robuste. Productif.

Boîtiers réglables NHG

Les boîtiers réglables permettent d'ajuster une seule fois la position du détecteur. La position du détecteur est conservée même en cas de changement du détecteur.

Domaines d'application

Utilisation universelle pour la détection des modules d'automation via des détecteurs de proximité

Avantages – Vos bénéfices

Réglage réalisé une seule fois pour un remplacement rapide du détecteur, sans re-réglage

Matériau anticorrosion Pour une durée de vie élevée


Protection des détecteurs contre les impacts pour prévenir les dommages mécaniques



Options et informations particulières

Compatible avec les détecteurs SCHUNK: cet accessoire permet une meilleure utilisation des détecteurs inductifs SCHUNK IN.

Exemple d'application



① Pince angulaire à 2 doigts PWG-plus

② Boîtiers réglables NHG

SCHUNK vous en offre plus ...

Les composants suivants augmentent encore la productivité du produit – pour un maximum de fonctionnalité, flexibilité, fiabilité et suivi de fabrication.



Détecteur IN ...



Câbles pour détecteur



Testeur de détecteur
SST



Répartiteur pour
détecteurs


① Des informations supplémentaires sur ces produits sont disponibles sur les pages produits suivantes ou sur notre site internet schunk.com.



Caractéristique techniques

Description		NHG 5	NHG 8
ID		9646006	9646007
Ø de capteur adapté		M5	M8
Longueur de capteur min.	[mm]	24.5	31.5
Longueur de détecteur max.	[mm]	28.5	35.5
Poids	[kg]	0.006	0.008
Matière		Acier	Acier


NHG 5 Vue principale



⑦⑦ Taille de clé

⑨⑨ Ecou-raccord fendu pour l'installation sur le câble.


NHG 8 Vue principale



⑦⑦ Taille de clé


⑨⑨ Ecou-raccord fendu pour l'installation sur le câble.

NHG 5 Montage



Le schéma représente la configuration de montage du boîtier réglable NHG et d'un détecteur IN inductif.

NHG 8 Montage



Le schéma représente la configuration de montage du boîtier réglable NHG et d'un détecteur IN inductif.



SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

