



Superior Clamping and Gripping



Produktinformation

Befestigungselemente Zentrierelement

Zentrierelement

Befestigungselemente

Präzise. Kompakt. Einfache Montage.

Zentrierelemente ZHU / ZH / RMZ / LMZL

Zentrierhülsen dienen der Zentrierung zwischen zwei Elementen. Bei SCHUNK Greifern tritt dies häufig zwischen Anschraubplatte und Greifer sowie zwischen Greifer und Greiferfinger auf.

Einsatzgebiet

Beliebige Zentrieraufgaben bei Greif- und Drehmodulen sowie Linearmodulen

Vorteile – Ihr Nutzen

Platzsparend für kleine, kompakt bauende Greifer


Präzise für hohe Wiederholgenauigkeiten

Preiswert für geringe Kosten

Einfach einbaubar für schnelle Montage



Anwendungen



① Zentrierhülsen ZHU

② 2-Finger-Parallelgreifer PGN-plus

SCHUNK bietet mehr ...

Die folgenden Komponenten machen das Produkt noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.



2-Finger-Parallelgreifer
PGN-plus



Flachschenkeinheit
SRU-plus




Adapterplatte

① Weitergehende Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf den folgenden Produktseiten oder unter [schunk.com](https://www.schunk.com).

Zentrierelement ZHU

Befestigungselemente




Technische Daten

Bezeichnung		ZH 500	ZH 600	ZH 700	ZHU 2	ZHU 2,5	ZHU 3
Ident.-Nr.		0313399	0313367	0313368	9941547	9941628	9941629
Ø D	[mm]	5	6	7	2	2.5	3
Ø d	[mm]	3.2	4.4	5.4	1.3	1.7	2.1
H	[mm]	2.5	2.5	2.5	1.95	1.95	1.95

Bezeichnung		ZHU 3,5	ZHU 4	ZHU 5	ZHU 6	ZHU 8	ZHU 10
Ident.-Nr.		9939947	9939376	9939377	9939384	9939378	9939379
Ø D	[mm]	3.5	4	5	6	8	10
Ø d	[mm]	2.1	2.6	3.1	4.1	5.1	6.2
H	[mm]	2.95	3.95	4.35	5.35	5.35	6.65

Bezeichnung		ZHU 12	ZHU 14	ZHU 16	ZHU 22	ZHU 28
Ident.-Nr.		9939380	9939381	9939382	9939383	9941220
Ø D	[mm]	12	14	16	22	28
Ø d	[mm]	8.2	10.2	12.2	16.2	21
H	[mm]	6.65	8.6	8.6	13.6	17.6

Hauptansicht ZHU




90 Ø 1,3 – Ø 8,2

91 Ø 10,2 – Ø 21

Die variablen Maße können Sie der technischen Datentabelle entnehmen.

Zentrierelement RMZ


Befestigungselemente



Technische Daten

Bezeichnung		RMZ 12	RMZ 50	RMZ 110	RMZ 200
Ident.-Nr.		0313360	0313361	0313362	0313363
Ø D	[mm]	20.03	14.03	16.03	20.03
H	[mm]	0.7	2	2	2


RMZ Hauptansicht



Die variablen Maße können Sie der technischen Datentabelle entnehmen.

Zentrierelement LMZL


Befestigungselemente



Technische Daten

Bezeichnung		LMZL 50	LMZL 100
Ident.-Nr.		0314211	0314212
A	[mm]	40	55
B	[mm]	3	5
C	[mm]	15	18
D	[mm]	18	26

Hauptansicht LMZL



Die variablen Maße können Sie der technischen Datentabelle entnehmen.



SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

