

Produkt



Nr. 1 Position

Produktmerkmale

Das Kraftspannfutter ist für höchste Ansprüche auf modernen Drehmaschinen entwickelt worden. Das modulare, abgedichtete Schutzbüchsensystem erhöht die Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen im Alltag.

Weitere Produktmerkmale:

- ✓ Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
- ✓ Große Futterbohrung
- ✓ Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
- ✓ Optimales Schmiersystem
- ✓ Modulares Schmiersystem
- ✓ Doppelt geführter Futterkolben
- ✓ Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile

Markt und Wettbewerb

Hauptwettbewerber:

- ✓ Röhm
- ✓ SMW
- ✓ Forkardt

Vorteile gegenüber Wettbewerb:

- ✓ Modulares Schutzbüchsensystem

Wirtschaftlichkeit / Kundennutzen

- ✓ Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
- ✓ Bearbeitung aller gängigen Stangenmaterial-Durchmesser
- ✓ Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkraften
- ✓ Garantiert dauerhaft hohe Spannkraften
- ✓ Durch auswechselbare Schutzbüchse optimale Anpassung an neue Spannaufgaben
- ✓ Für höchste Rund- und Planlaufgenauigkeit
- ✓ Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Fragen zum Produkt? Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement Spanntechnik ist Markus Michelberger (+49-7572-7614-1034)

K:\DATEN\TV-GREIF\VERKAUFSLEITUNG\DATEN\PRODUKTSPEZIFISCH\KOMPONENTEN\EGA\07_VERTIEB_MARKETING\KIB_Kerninfoblatt_EGA_15062012.docx 1.Seit

Technische Daten/Funktionen

Technische Basisdaten:

- ✓ Baugröße: 185 – 315
- ✓ Spannkraft: 72 – 160 kN
- ✓ Backenhub: 5,3 mm
- ✓ Drehzahl: 4000 – 6000 min⁻¹

Komplementärprodukte:


- ✓ ROTA NC plus

Branchen und Einsatzgebiete

- ✓ Auf Universal CNC-Drehmaschinen
- ✓ Auf Dreh-Fräszentren
- ✓ Auf Vertikal Pick-Up Drehmaschinen

Zusatzinfos

Schnittbild



Fragen zum Produkt? Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement Spanntechnik ist Markus Michelberger (+49-7572-7614-1034)

K:\DATEN\TV-GREIF\VERKAUFSLEITUNG\DATEN\PRODUKTSPEZIFISCH\KOMPONENTEN\EGA\07_VERTRIEB_MARKETING\KIB_Kerninfoblatt_EGA_15062012.docx 2.Seit