



Befestigung Vertikalachse



- 13 Befestigungsleiste
 90 Nutenstein bodenseitig
 91 Nutenstein seitlich

Diese Zeichnung zeigt die Position der Befestigungsmöglichkeiten.

Befestigungselemente Vertikalachse



- 13 Befestigungsleiste
 90 Nutenstein bodenseitig
 91 Nutenstein seitlich

Diese Einheit lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.

Bezeichnung	Ident.-Nr.
Befestigungsleiste	
BL5-70x15x13-01	0331419
Nutensteine	
NS 8-M5	0331420
NS 9-M4	0331421
NS 12-M3	0331424

Übersicht Bestellnummern

Z = 100 mm -M mit Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381270	0381240	0381245	0381255
	800	0381273	0381241	0381247	0381258
	1000	0381276	0381242	0381249	0381261
	1200	0381279	0381243	0381251	0381264
	1500	0381282	0381244	0381253	0381267

Z = 100 mm -0 ohne Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381530	0381500	0381505	0381515
	800	0381533	0381501	0381507	0381518
	1000	0381536	0381502	0381509	0381521
	1200	0381539	0381503	0381511	0381524
	1500	0381542	0381504	0381513	0381527

Z = 300 mm -M mit Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381271	-	0381246	0381256
	800	0381274	-	0381248	0381259
	1000	0381277	-	0381250	0381262
	1200	0381280	-	0381252	0381265
	1500	0381283	-	0381254	0381268

Z = 300 mm -0 ohne Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381531	-	0381506	0381516
	800	0381534	-	0381508	0381519
	1000	0381537	-	0381510	0381522
	1200	0381540	-	0381512	0381525
	1500	0381543	-	0381514	0381528

Z = 500 mm -M mit Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381272	-	-	0381257
	800	0381275	-	-	0381260
	1000	0381278	-	-	0381263
	1200	0381281	-	-	0381266
	1500	0381284	-	-	0381269

Z = 500 mm -0 ohne Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381532	-	-	0381517
	800	0381535	-	-	0381520
	1000	0381538	-	-	0381523
	1200	0381541	-	-	0381526
	1500	0381544	-	-	0381529