



Befestigung Vertikalachse



- 13 Befestigungsleiste
- 91 Nutenstein seitlich
- 90 Nutenstein bodenseitig

Diese Zeichnung zeigt die Position der Befestigungsmöglichkeiten.

Befestigungselemente Vertikalachse



- 13 Befestigungsleiste
- 91 Nutenstein seitlich
- 90 Nutenstein bodenseitig

Diese Einheit lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.

Bezeichnung	Ident.-Nr.
Befestigungsleiste	
BL2-70x15x20-01	0331401
Nutensteine	
NS 3-M6	0331406
RM4-M5	0331426

Übersicht Bestellnummern

Z = 100 mm -M mit Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381315	0381285	0381290	0381300
	800	0381318	0381286	0381292	0381303
	1000	0381321	0381287	0381294	0381306
	1200	0381324	0381288	0381296	0381309
	1500	0381327	0381289	0381298	0381312

Z = 100 mm -0 ohne Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381575	0381545	0381550	0381560
	800	0381578	0381546	0381552	0381563
	1000	0381581	0381547	0381554	0381566
	1200	0381584	0381548	0381556	0381569
	1500	0381587	0381549	0381558	0381572

Z = 300 mm -M mit Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381316	-	0381291	0381301
	800	0381319	-	0381293	0381304
	1000	0381322	-	0381295	0381307
	1200	0381325	-	0381297	0381310
	1500	0381328	-	0381299	0381313

Z = 300 mm -0 ohne Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381576	-	0381551	0381561
	800	0381579	-	0381553	0381564
	1000	0381582	-	0381555	0381567
	1200	0381585	-	0381557	0381570
	1500	0381588	-	0381559	0381573

Z = 500 mm -M mit Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381317	-	-	0381302
	800	0381320	-	-	0381305
	1000	0381323	-	-	0381308
	1200	0381326	-	-	0381311
	1500	0381329	-	-	0381314

Z = 500 mm -0 ohne Motor		Säulenhöhe S [mm]			
		0	400	600	800
Hub Y-Achse [mm]	500	0381577	-	-	0381562
	800	0381580	-	-	0381565
	1000	0381583	-	-	0381568
	1200	0381586	-	-	0381571
	1500	0381589	-	-	0381574