



Hand in hand for tomorrow



Produktoý dátoý list

Moduly s priechodkami COB V2A

Kompaktný. Spoľahlivý. Flexibilný. Voliteľné moduly COB

Voliteľné moduly na prevedenie rôznych médií, akými sú elektrické signály, pneumatická energia, kvapaliny a vákuum.

Oblasť použitia

Pre rýchly prenos médií s krátkymi dobami prepínania medzi výmennou hlavou a výmenným adaptérom pre rýchle napájanie koncového efektora potrebnými médiami.

Výhody – Vaše benefity

Kompaktný dizajn zaisťuje malý rušivý obrys

Široký sortiment rôznych variantov pre prevádzanie najrôznejších médií

Štandardizované priskrutkovanie umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž na meniče nástrojov SCHUNK

Kombinácia viacerých voliteľných modulov pre maximálnu flexibilitu meniča nástrojov

Premyslený dizajn zaisťuje kombináciu spoľahlivosti a dlhej životnosti

Na vyžiadanie k dispozícii zákazníkovi špecifické vyhotovenia vhodné riešenie pre každú aplikáciu

Na vyžiadanie k dispozícii káblový konektor, káblové predĺženia a ochranné kryty pre komplexné a kompletne riešenie z jedného zdroja



Príklad aplikácie



① Automatické meniče nástrojov CPB

② Voliteľné moduly COB

③ 2-prstový paralelný uchopovač PGN-plus-P

Spoločnosť SCHUNK ponúka viac...

Nasledujúce komponenty ešte viac zvyšujú produktivitu výroby – vhodné doplnenie pre maximálnu funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a riadenú výrobu.



Menič nástrojov



Manuálny výmenný systém




Systém na výmenu paliet

① Viac informácií o týchto produktoch nájdete na nasledovných produktových stránkach alebo na stránke www.schunk.com.

COB V2A


Moduly s priechodkami



Technické údaje

Opis		COB V2A-K	COB V2A-A
Ident. č.		1604611	1604612
Vhodné pre		Vymieňacia hlava	Nástroj
Schéma skrutkových pripojení		B	B
Typ prenosu		Vákuum	Vákuum
Hmotnosť	[kg]	0.44	0.42
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60
Vývod – prípojka		axiálne	axiálne
Počet prechodov pre tekutiny		1x G2"	1x G2"
Typ média		Vákuum	Vákuum
Max. objemový prietok na jednu kvapalinovú priechodku		G2"	G2"

Kombinácia COB V2A-K a COB V2A-A



⑫ Hlavná strana

⑬ Strana adaptéra



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

