

| Futter     |              |          | Abmessungen            |             |       | techn. Kennwerte |                       |             |            |           |                      | Preise      |
|------------|--------------|----------|------------------------|-------------|-------|------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|----------------------|-------------|
| Hersteller | Typ          | Baugröße | Futter-<br>durchmesser | Futter-höhe | Masse | max.<br>Drehzahl | Betätigungs-<br>kraft | Spann-kraft | Kolben-hub | Hub/Backe | Pendelaus-<br>gleich |             |
|            |              |          | mm                     | mm          | kg    | 1/min            | kN                    | kN          | mm         | mm        | mm +/-               | €/Stück     |
| Schunk     | ROTA NCR-A   | 190      | ✓ 190                  | 82          | ✓ 14  | 4.000            | 22                    | 36          | 13,50      | 6         | 1                    | 7.585,00 €  |
| SMW        | SJL-C        | 225      | 225                    | 101         | 26    | 4.200            | 30                    | 45          | 11,50      | 6         | 1                    | 10.091,00 € |
| Schunk     | ROTA NCR-A-F | 250      | 250                    | 107         | 36    | 3.000            | 38                    | ✓ 64        | 18,50      | ✓ 8       | ✓ 2                  | 12.044,00 € |
| SMW        | SJL-M        | 225      | 225                    | 103,5       | 26    | 4.200            | 30                    | 45          | 11,50      | 6         | 1                    | 10.091,00 € |
| Schunk     | ROTA NCR-A-F | 315      | 315                    | ✓ 107       | 55    | 2.500            | 40                    | ✓ 80        | 20,00      | 8         | ✓ 2                  | 16.042,00 € |
| SMW        | SJL-M        | 290      | 290                    | 131         | 51    | 3.600            | 42                    | 65          | 15,00      | 8         | 1                    | 12.944,00 € |
| Schunk     | ROTA NCR-A-F | 400      | 400                    | ✓ 145       | ✓ 118 | 1.400            | 54                    | ✓ 100       | 30,00      | ✓ 12      | 2,5                  | 23.760,00 € |
| SMW        | SJL-M        | 400      | 400                    | 181         | 136   | 2.600            | 58                    | 90          | 20,80      | 11        | 2,5                  | 22.487,00 € |
| Schunk     | ROTA NCR-A-F | 400      | 400                    | ✓ 145       | ✓ 118 | 1.400            | 54                    | 100         | 30,00      | ✓ 12      | 2,5                  | 23.760,00 € |
| SMW        | IEP-D        | 400      | 419                    | 154         | 145   | 1.600            | 90                    | 130         | 20,00      | 10        | 2,5                  |             |
| Schunk     | ROTA NCR-A-F | 500      | 500                    | ✓ 145       | ✓ 175 | ✓ 1.200          | 65                    | 125         | 30,00      | 12        | 2,5                  | 32.277,00 € |
| SMW        | IEP-D        | 500      | 510                    | 184         | 260   | 1.100            | 120                   | 180         | 30,00      | 15        | 4                    | 26.886,00 € |
| Schunk     | ROTA NCR-A-F | 630      | 630                    | 199         | ✓ 387 | ✓ 1.000          | 80                    | 160         | 40,00      | ✓ 16      | 3,5                  | 46.535,00 € |
| SMW        | IEP-D        | 630      | 630                    | 184         | 410   | 800              | 120                   | 180         | 30,00      | 15        | 4                    | 38.767,00 € |
| Schunk     | ROTA NCR-A   | 800      | 800                    | 199         | ✓ 495 | ✓ 700            | 80                    | 160         | 40,00      | ✓ 16      | 3,5                  | 58.554,00 € |
| SMW        | IEP-D        | 800      | 800                    | 184         | 670   | 650              | 120                   | 180         | 30,00      | 15        | 4                    | 55.409,00 € |
| Schunk     | ROTA NCR-A   | 1000     | 1000                   | 261         | 1300  | ✓ 600            | 150                   | 300         | 60,00      | ✓ 25      | ✓ 6                  | 83.497,00 € |
| SMW        | IEP-D        | 1000     | 1005                   | 254         | 1100  | 450              | 200                   | 300         | 40,00      | 20        | 5                    | 79.015,00 € |

Hinweis:

Das 6-Backenfutter SJL von SMW sind alle mit Fliehkraftausgleich, daher wurde dies mit unserem ROTA NCR-A-F verglichen.

Bei kleineren Größen hat SMW nur die Größe 225,

SCHUNK hat hier Baugröße 190 + 250.

✓ = Kundennutzen bei Entscheidung für SCHUNK

A. Nusser

15.02.2021