



SCHUNK **Vozík s nářadím**
Vše na dosah ruky

Hand in hand for tomorrow

Maximální přehlednost s minimálními požadavky na prostor s vybavovacím nástrojovým vozíkem SCHUNK

Vybavovací nástrojový vozík SCHUNK redefinuje uspořádání nástrojů a umožňuje rychlou dostupnost, přímo u stroje. Ve srovnání s běžnými řešeními nabízí vybavovací nástrojový vozík SCHUNK řadu dostupných úložných prostor pro různé nástroje a také pomáhá předcházet nehodám na pracovišti.



Výhody – Přínos pro Vás

- + Minimální riziko nehody**
Ostrý řezný břit nástroje vždy směřuje od obsluhy
- + Dobře uspořádaná organizace**
Eliminuje časově náročné hledání nástrojů
- + Velká škála možných montáží**
Pro až 11 různých systémů upínání nástrojů a největší škálu nástrojů o délce až 530 mm
- + Velká škála možných montáží**
Až pro 156 nástrojových držáků
- + Vysoce kvalitní materiály**
Zajišťuje dlouhodobou trvanlivost
- + Odolnost vůči olejům a UV záření**
Lze použít ve všech oblastech
- + Zákaznický volitelné možnosti**
Např. výběr barvy boční stěny nebo zachycovací vany

Vozík na nářadí typ 725

Rozsah dodávky

Vozík na nástroje, skladovací plechy a návod k obsluze

Technické údaje

Typ držáku	Počet držáků nástrojů												
	24	30	32	36	40	42	48	56	60	64	72	84	96
ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
BT30							1154313			1154314			1154315
BT40				1154289			1154291				1154292		
BT50	1154303		1154304				1154305						
SK 30						1612676		1612677				1612678	
SK 40/CAT 40				1154279			1154281				1154283		
SK 50/CAT 50	1154299		1154300				1154301						
CAPTO C5				1637926			1637927				1637928		
CAPTO C6				1154285			1154286				1154287		
CAPTO C8							1465902						
HSK-A 40							1154309			1154310			1154311
HSK-A 50							1465901						
HSK-A 63				1154274			1154275				1154276		
HSK-A 80		1341137			1341138				1341139				
HSK-A 100	1154295		1154296				1154297						
VDI 30				1525544									
VDI 40		1471607			1471608				1471609				

Poznámka

Rozhraní VDI


Vybavovací nástrojové vozíky s rozhraním VDI smí být vybaveny pouze držáky, které odpovídají normě DIN ISO 10889-1.

Příslušenství

Volitelná odkapávací vana na vozík na nářadí typu 725

ID

1154357



Vozík na nářadí typ 1025

Rozsah dodávky

Vozík na nástroje, skladovací plechy a návod k obsluze

Technické údaje


Typ držáku	Počet držáků nástrojů					
	72	96	120	132	144	156
	ID	ID	ID	ID	ID	ID
BT30					1154316	
BT40			1154293			
BT50	115406					
SK 30				1612679		
SK 40/CAT 40			1154284			
SK 50/CAT 50	1154302					
CAPTO C5			1637929			
CAPTO C6			1154288			
HSK-A 40						1154312
HSK-A 50					1607802	
HSK-A 63			1154277			
HSK-A 80		1341140				
HSK-A 100	1154298					

Příslušenství

Volitelná odkapávací vana na vozík na nářadí typu 1025

ID

1154358





**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com