



# TRIBOS SRE




## Dati tecnici

| Descrizione     | ID                      | Per diametro di serraggio       | D2<br>[mm] | L1<br>[mm] | Peso<br>[kg] | Anello di ricambio piccolo | Anello di ricambio grande |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| TRIBOS-R SRE 25 | <a href="#">0201978</a> | Ø6                              | 25         | 35         | 0.735        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-R SRE 28 | <a href="#">0201980</a> | Ø8, Ø1/4"                       | 28         | 35         | 0.699        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-R SRE 35 | <a href="#">0201982</a> | Ø10, Ø3/8"                      | 35         | 40         | 0.641        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-R SRE 42 | <a href="#">0201983</a> | Ø12                             | 42         | 45         | 0.555        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-R SRE 48 | <a href="#">0201984</a> | Ø14-Ø20, Ø1/2",<br>Ø5/8", Ø3/4" | 48         | 45         | 0.658        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-R SRE 60 | <a href="#">0201921</a> | Ø25, Ø1"                        | 60         | 45         | 0.319        | <a href="#">9942628</a>    | <a href="#">7008661</a>   |
| TRIBOS-R SRE 67 | <a href="#">0201922</a> | Ø32, Ø1 1/4"                    | 67         | 45         | 0.212        | <a href="#">9942628</a>    | <a href="#">7008661</a>   |




## Dati tecnici

| Descrizione      | ID                      | Per diametro di serraggio | D2<br>[mm] | L1<br>[mm] | Peso<br>[kg] | Anello di ricambio piccolo | Anello di ricambio grande |
|------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| TRIBOS-RM SRE 20 | <a href="#">0201892</a> | Ø3-Ø12                    | 20         | 27.2       | 0.871        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-RM SRE 25 | <a href="#">0201893</a> | Ø3-Ø6                     | 25         | 35         | 0.5          | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |




## Dati tecnici

| Descrizione       | ID                      | Per diametro di serraggio | D2<br>[mm] | L1<br>[mm] | Peso<br>[kg] | Anello di ricambio piccolo | Anello di ricambio grande |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| TRIBOS-S SRE 10   | <a href="#">0201972</a> | Ø6                        | 10         | 35         | 0.915        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 10.3 | <a href="#">0201988</a> | Ø1/4"                     | 10.3       | 35         | 0.5          | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 13   | <a href="#">0201973</a> | Ø8, Ø5/16"                | 13         | 35         | 0.878        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 15   | <a href="#">0201989</a> | Ø3/8"                     | 15         | 45         | 0.45         | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 16   | <a href="#">0201974</a> | Ø10                       | 16         | 40         | 0.895        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 17.8 | <a href="#">0201990</a> | Ø7/16"                    | 17.8       | 45         | 0.4          | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 19   | <a href="#">0201975</a> | Ø12                       | 19         | 45         | 0.91         | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 20   | <a href="#">0201991</a> | Ø1/2"                     | 20         | 45         | 0.4          | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 22   | <a href="#">0201976</a> | Ø14                       | 22         | 45         | 0.86         | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 25   | <a href="#">0201977</a> | Ø16, Ø5/8"                | 25         | 45         | 0.815        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 28   | <a href="#">0201979</a> | Ø18                       | 28         | 45         | 0.769        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 29   | <a href="#">0201992</a> | Ø3/4"                     | 29         | 45         | 0.35         | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 30   | <a href="#">0201981</a> | Ø20                       | 30         | 45         | 0.737        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 36   | <a href="#">0201987</a> | Ø25                       | 36         | 45         | 0.645        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 36.5 | <a href="#">0201993</a> | Ø1"                       | 36.5       | 45         | 0.35         | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-S SRE 45   | <a href="#">0201998</a> | Ø32, Ø1 1/4"              | 45         | 45         | 0.506        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |




## Dati tecnici

| Descrizione          | ID                       | Per diametro di serraggio | D2<br>[mm] | L1<br>[mm] | Peso<br>[kg] | Anello di ricambio piccolo | Anello di ricambio grande |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| TRIBOS-Mini SRE 6.65 | <a href="#">25005968</a> | Ø1-Ø4, Ø1/8",<br>Ø3/16"   | 6.65       | 17.5       | 0.8          | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |
| TRIBOS-Mini SRE 9    | <a href="#">0201971</a>  | Ø0.3-Ø6, Ø1/8",<br>Ø3/16" | 9          | 22.5       | 0.743        | <a href="#">9936839</a>    | <a href="#">9936840</a>   |



Dati tecnici

| Descrizione        | ID                       | Per diametro di serraggio       | D2<br>[mm] | L1<br>[mm] | Peso<br>[kg] | Anello di ricambio<br>piccolo | Anello di ricambio<br>grande |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| TRIBOS-R SRE SO 25 | <a href="#">25000593</a> | Ø6                              | 25         | 45         | 0.5          | <a href="#">9938251</a>       | <a href="#">9938252</a>      |
| TRIBOS-R SRE SO 28 | <a href="#">25000594</a> | Ø8, Ø1/4"                       | 28         | 45         | 0.45         | <a href="#">9938251</a>       | <a href="#">9938252</a>      |
| TRIBOS-R SRE SO 48 | <a href="#">25000596</a> | Ø14-Ø20, Ø1/2",<br>Ø5/8", Ø3/4" | 48         | 45         | 0.3          | <a href="#">9938251</a>       | <a href="#">9938252</a>      |



## Dati tecnici

| Descrizione          | ID                       | Per diametro di serraggio | D2<br>[mm] | L1<br>[mm] | Peso<br>[kg] | Anello di ricambio piccolo | Anello di ricambio grande |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| TRIBOS-S SRE SO 10   | <a href="#">0206081</a>  | Ø6                        | 10         | 35         | 0.65         | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 10.3 | <a href="#">25001067</a> | Ø1/4"                     | 10.3       | 45         | 0.5          | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 13   | <a href="#">0206082</a>  | Ø8, Ø5/16"                | 13         | 35         | 0.35         | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 15   | <a href="#">25000996</a> | Ø3/8"                     | 15         | 45         | 0.3          | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 16   | <a href="#">0206083</a>  | Ø10                       | 16         | 40         | 0.35         | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 19   | <a href="#">0206084</a>  | Ø12                       | 19         | 45         | 0.4          | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 20   | <a href="#">25000910</a> | Ø1/2"                     | 20         | 45         | 0.3          | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 22   | <a href="#">0206085</a>  | Ø14                       | 22         | 45         | 0.35         | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 25   | <a href="#">0206086</a>  | Ø16, Ø5/8"                | 25         | 45         | 0.3          | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 28   | <a href="#">0206087</a>  | Ø18                       | 28         | 45         | 0.35         | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 29   | <a href="#">25001026</a> | Ø3/4"                     | 29         | 45         | 0.3          | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 30   | <a href="#">0206088</a>  | Ø20                       | 30         | 45         | 0.35         | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 35   | <a href="#">0206089</a>  | Ø25                       | 35         | 45         | 0.4          | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 36   | <a href="#">0206090</a>  | Ø25                       | 36         | 45         | 0.32         | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 36.5 | <a href="#">25001684</a> | Ø1"                       | 36.5       | 45         | 0.8          | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |
| TRIBOS-S SRE SO 45   | <a href="#">0206091</a>  | Ø32, Ø1 1/4"              | 45         | 45         | 0.32         | <a href="#">9938251</a>    | <a href="#">9938252</a>   |



**SCHUNK SE & Co. KG**

**Spanntechnik**

**Greiftechnik**

**Automatisierungstechnik**

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

[CMS@de.schunk.com](mailto:CMS@de.schunk.com)

[schunk.com](http://schunk.com)