



Maksymalnie przejrzysty układ przy minimalnym wykorzystaniu przestrzeni dzięki wózkowi narzędziowemu firmy SCHUNK

Wózek narzędziowy firmy SCHUNK to nowa jakość w zakresie organizacji narzędzi oferująca szybką dostępność bezpośrednio przy maszynie. W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami wózek narzędziowy firmy SCHUNK oferuje dużą ilość miejsc do przechowywania różnych narzędzi i pomaga przeciwdziałać wypadkom w pracy.



Zalety – Korzyści dla użytkownika

- + Minimalne ryzyko wypadku**
Ostra krawędź tnąca narzędzia jest zawsze skierowana z dala od pracownika
- + Doskonały układ organizacyjny**
Eliminuje czasochłonne poszukiwanie narzędzi
- + Duża różnorodność możliwych mocowań**
Maks. 11 różnych systemów mocowania narzędzi oraz największa gama narzędzi o długości do 530 mm
- + Największa możliwa różnorodność mocowań**
Do 156 opravek narzędziowych
- + Materiały wysokiej jakości**
Zapewnia długą żywotność
- + Odporny na olej i promieniowanie UV**
Do stosowania we wszystkich obszarach
- + Możliwość wprowadzania nakładek własnych klienta**
Tak jak doboru koloru ścian bocznych i tacy

Wózek narzędziowy typu 725

Zakres dostawy

Wózek narzędziowy, płyty magazynowe i instrukcja obsługi

Dane techniczne

Typ uchwytu	Numer uchwytów													
	24	30	32	36	40	42	48	56	60	64	72	84	96	
	Nr id.	Nr id.	Nr id.	Nr id.	Nr id.	Nr id.	Nr id.	Nr id.	Nr id.	Nr id.	Nr id.	Nr id.	Nr id.	
BT30							1154313			1154314			1154315	
BT40				1154289			1154291				1154292			
BT50	1154303		1154304				1154305							
SK 30						1612676		1612677				1612678		
SK 40/CAT 40				1154279			1154281				1154283			
SK 50/CAT 50	1154299		1154300				1154301							
CAPTO C5				1637926			1637927				1637928			
CAPTO C6				1154285			1154286				1154287			
CAPTO C8							1465902							
HSK-A 40							1154309			1154310			1154311	
HSK-A 50							1465901							
HSK-A 63				1154274			1154275				1154276			
HSK-A 80		1341137			1341138				1341139					
HSK-A 100	1154295		1154296				1154297							
VDI 30				1525544										
VDI 40		1471607			1471608				1471609					

Uwaga:

Złącze VDI


Wózki narzędziowe ze złączem VDI mogą być wyposażone wyłącznie w mocowania zgodne z normą DIN ISO 10889-1.

Akcesoria

Wózek narzędziowy z tacą ociekową typu 725

Nr id.

1154357





H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com