



SCHUNK **Carrello portautensili**
Tutto a portata del braccio

Hand in hand for tomorrow

Massima chiarezza organizzativa con il minimo ingombro in pianta

Il carrello degli utensili di SCHUNK ridefinisce l'organizzazione degli utensili e consente una rapida disponibilità, direttamente alla macchina. Rispetto alle soluzioni convenzionali, il carrello di SCHUNK offre un'ampia gamma di aree di magazzinaggio disponibili per i diversi strumenti e aiuta a prevenire gli incidenti sul lavoro.



Vantaggi – I tuoi benefici

- + Minimo rischio di incidente**
Il tagliente affilato dell'utensile è sempre orientato in senso opposto rispetto all'operatore
- + Buona organizzazione**
Elimina la dispendiosa ricerca degli utensili
- + Ampia varietà di attacchi possibili**
Adatto fino a undici diversi sistemi portautensili e la più ampia varietà di utensili con una lunghezza fino a 530 mm
- + La più ampia varietà di attacchi possibili**
Per un massimo di 156 portautensili
- + materiali di alta qualità**
Garantisce una lunga durata
- + Resistente all'olio e ai raggi UV**
Può essere utilizzato in tutti gli ambiti
- + Opzioni supplementari del cliente possibili**
Come la scelta del colore del pannello laterali o del ripiano

Carrello portautensili tipo 725

La fornitura comprende

Carrello degli utensili, piastre di stoccaggio e istruzioni per l'uso

Dati tecnici

Tipo di supporto	Numero di portautensili												
	24	30	32	36	40	42	48	56	60	64	72	84	96
	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
BT30							1154313			1154314			1154315
BT40				1154289			1154291				1154292		
BT50	1154303		1154304				1154305						
SK 30						1612676		1612677				1612678	
SK 40/CAT 40				1154279			1154281				1154283		
SK 50/CAT 50	1154299		1154300				1154301						
CAPTO C5				1637926			1637927				1637928		
CAPTO C6				1154285			1154286				1154287		
CAPTO C8							1465902						
HSK-A 40							1154309			1154310			1154311
HSK-A 50							1465901						
HSK-A 63				1154274			1154275				1154276		
HSK-A 80		1341137			1341138				1341139				
HSK-A 100	1154295		1154296				1154297						
VDI 30				1525544									
VDI 40		1471607			1471608				1471609				

Nota

Interfaccia VDI


I carrelli portautensili con interfaccia VDI possono essere dotati solo di supporti conformi alla norma DIN ISO 10889-1.

Accessori

Carrello portautensili opzionale con vaschetta di raccolta gocce tipo 725

ID

1154357



Carrello portautensili tipo 1025

La fornitura comprende

Carrello degli utensili, piastre di stoccaggio e istruzioni per l'uso

Dati tecnici


Tipo di supporto	Numero di portautensili					
	72	96	120	132	144	156
	ID	ID	ID	ID	ID	ID
BT30					1154316	
BT40			1154293			
BT50	115406					
SK 30				1612679		
SK 40/CAT 40			1154284			
SK 50/CAT 50	1154302					
CAPTO C5			1637929			
CAPTO C6			1154288			
HSK-A 40						1154312
HSK-A 50					1607802	
HSK-A 63			1154277			
HSK-A 80		1341140				
HSK-A 100	1154298					

Accessori

Carrello portautensili opzionale con vaschetta di raccolta gocce tipo 1025

ID

1154358





**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com