

Motordaten für Linearmotor für INDRADRIIVE

Typ: MLD200M

Aufspannung: vertikal



		Achstypen				
Benennung	Formelzeichen	Einheit				Bemerkungen
Elektrische Daten						
S-0-0141	Motorart	MLD200M				
P-0-4014	Motorart	Lin.Synchmotor mit KTY		0200h		
P-0-0512	Temperatursensor			3		
	Schaltfrequenz		kHz	4		
S-0-0111	Stillstandsdauerstrom (eff.)	I_d	A	3,8		Effektivwert
	Nennkraft	F_{nenn}	N	186		bei Temperaturerhöhung von 65 °K im Motor
	Dauerverlustleistung	P_{vdauer}	W	57,5		bei Temperaturerhöhung von 65 °K im Motor
S-0-0109	Maximalstrom (eff.)	I_{max}	A	14,9		Effektivwert
	Maximalkraft	F_{max}	N	500		$I_{max} \cdot k_t$
S-0-0092	Kraft-Grenzwert bipolar	auf I_d bezogen	%	390,8		
P-0-0109	Kraft-Begrenzung	auf I_d bezogen	%	390,8		
P-0-0051	Kraftkonstante	k_t	N/A	49,0		Effektivwert
	Motorkonstante	k_m	N/√W	24,6		$F_{max}/\sqrt{I_d \cdot U_{nenn}}$
	Gegenspannung bei 1 m/s	k_e (Phase)	Vss	96		
	Thermischer Widerstand	R_{th}	K/W	1,13		del °K/ Pvdauer
S-0-0113	Maximalgeschwindigkeit	v_{max}	m/s	4		vom Messsystem abhängig
P-0-0018	Polpaarteilung	PWT	mm	28,1		Polabstand des Sekundärteils N-N
	Polzahl			7		
	Schaltungsart			Y		
	Nennspannung	U_{nenn}	VDC	300		
	Induktivität	$L_{u-v}, L_{v-w}, L_{w-u}$	mH	28		
P-0-4016	Motorlängsinduktivität	L_d	mH	14		
P-0-4017	Motorquerinduktivität	L_q	mH	14		
P-0-4048	Wicklungswiderstand bei 25 °C	$R_{u-v}, R_{v-w}, R_{w-u}$	Ohm	3,4		
	Wicklungswiderstand bei 90 °C	$R_{u-v}, R_{v-w}, R_{w-u}$	Ohm	3,975		
	Elektr. Zeitkonstante		ms	7,0		
	Zulässige Spitzenspannung	U_{maxzul}	V	2500		
	Temperatursensor Typ		KTY			
S-0-0201	Motorwarmltemperatur		°C	85		
S-0-0204	Motorabschalttemperatur		°C	90		
	Isolationsklasse		F			

Mechanische Daten mit Schlitten und Führung

Länge Primärteil	mm	170			mit Gehäuse
Breite Primärteil	mm	100			mit Gehäuse
Höhe Primärteil	mm	27			
Höhe Kühlkörper	mm	0			
Gesamthöhe Primärteil	mm	27			
Masse Primärteil ohne Schlitten	kg	2,80			
Masse Schlitten	kg	3,12			
Masse Kühlkörper	kg	0,00			
Gesamtmasse Primärteil	kg	5,92			
Gesamtmasse Führung	kg/m	9,7			ohne Anbauteile

Regelparameter ohne Zusatzträgheitsmoment

S-0-0106	Strom-Regler Verstärkung	V/A	29
S-0-0107	Strom-Regler Nachstellzeit	ms	5,9
S-0-0104	Lageverstärkung	kv	1
P-0-0004	Glättung	us	900
S-0-0100	Geschwindigkeitsverstärkung	kp	0,0031
S-0-0101	Nachstellzeit	TN	5

Lagegeberparameter

P-0-0074	Motorgeberinterface für ADVANCED Steuerteil		14
P-0-0074	Motorgeberinterface für BASIC Steuerteil		15
S-0-0277	Lagegeberart-Parameter 1		1001 b
S-0-0278	max. Verfahrbereich	mm	3000
P-0-0508	Kommutierungsoffset für eingebauten Hallsensor		522
P-0-0508	Kommutierungsoffset für eingebauten Hallsensor		310

bei Messsystemen mit 1mm Auflösung
bei Messsystemen mit 0,02mm Auflösung

Motorfeedback

Art		magnetisch	magnetisch (absolut)	optisch	optisch
Bezeichnung Sensor		LE100 / LS100	TTK 70	LIDA 489	LIA 22
Bezeichnung Maßband		MB100	MBA 111	Aurodur	DOUBLEFLEX SINGLEFLEX
Hersteller		SIKO	Sick Stegmann	Heidenhain	NUMERIK
Teilungsperiode	µm	1000	1000	20	20
Versorgungsspannung	V	5	5	5	5
Signalform		sin/cos	sin/cos / Hiperface	sin/cos	sin/cos
Referenzmarkentyp		periodisch	--	single	periodisch
Referenzmarkenabstand	mm	20 / 1	--	zentrisch	50
Signalamplitude	V _{ss}	1	1	1	1
S-0-0116 Auflösung Motorgeber	mm	1,000	1,000	0,020	0,020

Motoranschluß

Stecker	Anschluß	Stecker
Interconnectron	U	gross 1
Typ: LEAB08AN	V	gross 4
oder	W	gross 3
freie Kabelenden	Erde	gross 2
	Schalter 130 °C ;	klein C
3*Schalter und KTY in Reihe	KTY 84-130	klein D

Thermischer Motorschutz

	Sensor1	Sensor2
Art	NTC	Schalter
Typenbezeichnung	KTY 84-130	Öffner
Charakteristik	Datenblatt	130 °C

Hallsensor

Versorgungsspannung	U _{cc}	V	8...12
Signalform			Sinus/Sinus
Signalamplitude	U _{ss}	V _{ss}	1
Phase		°	120 °

Anschlußbelegung Motorfeedback

Meßsystem	Signal	LE100 /LS100 Buchse	TTK 70 Stecker	LIDA 489 Stecker	LIA 22 Stecker
Pinbelegung	5V Sense	1			
15 pol. Sub-D 2 reihig	0V Sense	2			
	Ref - / EncData-	3	8	7	4
	Ref + / EncData+	4	7	14	12
	/B (COS-)	5	6	11	6
	B (COS+)	6	5	3	14
	A (SIN+)	7	2	1	13
	/A (SIN-)	8	3	9	5
	N.C.				
	GND (0V)	10	4	2	9
	N.C.				
	U _{cc}	12	11	4	8
	N.C.				
	GND (Schirm)				
	N.C.				
Adapter-Kabel	Art.Nr.:	direkt	direkt	341 944	338 055

Hall-Sensor

15-pol D-SUB

	Sensor Kabel Stecker	ADVANCED EN1 Buchse	BASIC ENS Buchse
	Signal	Signal	Signal
	N.C.	N.C.	N.C.
	A	2	2
	B	3	5
	GND	4	4
	N.C.	N.C.	N.C.
	N.C.	N.C.	N.C.
	N.C.	N.C.	N.C.
	N.C.	N.C.	N.C.
	/A	9	3
	/B	10	6
	N.C.	N.C.	N.C.
	U _{cc}	12	11
	N.C.	N.C.	N.C.
	N.C.	N.C.	N.C.
	N.C.	N.C.	N.C.
Adapter-Kabel	Art.Nr.:	direkt	342 147