

Motordaten Linearmotor für IndraDrive CS

Typ: MLS 20-85-25
Aufspannung: Achse MLD200KT

GAS
Automation



		Achstypen		MLD200KT			
Benennung		Formelzeichen	Einheit			Bemerkungen	
Elektrische Daten							
S-0-0141	Motortyp	MLS 20-85-25					
P-0-4014	Motorart	Lin.Synchmotor mit KTY		0200h			
P-0-0512	Temperatursensor			3			
	Schaltfrequenz		kHz	4			
S-0-0111	Stillstandsdauerstrom (eff.)	I_d	A	3,4			Effektivwert
	Nennkraft	F_{nenn}	N	136			bei Temp.erhöhung von 65 °K im Motor
	Dauerverlustleistung	P_{vdauer}	W	60,7			bei Temp.erhöhung von 65 °K im Motor
S-0-0109	Maximalstrom (eff.)	I_{max}	A	13,0			Effektivwert
	Maximalkraft	F_{max}	N	500			$I_{max} \cdot k_t$
S-0-0092	Kraft-Grenzwert bipolar	auf I_d bezogen	%	382,2			
P-0-0109	Kraft-Begrenzung	auf I_d bezogen	%	382,2			
P-0-0051	Kraftkonstante	k_t	N/A	40,0			Effektivwert
	Motorkonstante	K_m	N/W	17,5			$F_{max}/\sqrt{(I_d \cdot U_{nenn})}$
	Gegenspannung bei 1 m/s	K_B Phase-Phase)	V	75			
	Thermischer Widerstand	R_{th}	°K/W	1,07			del °K/ P_{vdauer}
S-0-0113	Maximalgeschwindigkeit	v_{max}	mm/min	240000			
	Maximalfrequenz	f_{max}	Hz	142			
P-0-0018	Polweite	PWT (Npol-Npol)	mm	28,1			Polabstand des Sekundärteils N-N
	Polzahl			9			
	Schaltungsart			Y			
	Nennspannung	U_{nenn}	V	300			
	Induktivität	$L_{U-V}, L_{V-W}, L_{W-U}$	mH	20,5			
P-0-4016	Motorlängsinduktivität.		mH	10,25			
P-0-4017	Motorquerinduktivität.		mH	10,25			
P-0-4048	Wicklungswiderstand bei 25 °C	$R_{U-V}, R_{V-W}, R_{W-U}$	Ohm	3,5			
	Wicklungswiderstand bei 90 °C	$R_{U-V}, R_{V-W}, R_{W-U}$	Ohm	4,092			
	Elektr. Zeitkonstante		ms	5,0			
	Temperatursensor Typ			KTY			
S-0-0201	Motorwarntemperatur		°C	85			
S-0-0204	Motorabschalttemperatur		°C	90			
	Isolationsklasse			F			
Mechanische Daten mit LD 600 T Schlitten und Führung							
	Länge Primärteil		mm	250			mit Gehäuse
	Breite Primärteil		mm	69			mit Gehäuse
	Höhe Primärteil		mm	28			
	Höhe Kühlkörper		mm	0			
	Gesamthöhe Primärteil		mm	28			
	Masse Primärteil ohne Schlitten		kg	2,6			
	Masse Schlitten		kg				
	Masse Kühlkörper		kg				
	Gesamtmasse Primärteil		kg	4,7			
	Masse Sek-teil ohne Führung		kg/m				
	Masse Führung ohne Sek.teil		kg/m				
	Gesamtmasse Führung		kg/m	3,5			ohne Anbauteile

Regelparameter ohne Zusatzträgheitsmoment

S-0-0106	Strom-Regler Verstärkung		V/A	29
S-0-0107	Strom-Regler Nachstellzeit		ms	5,9
S-0-0104	Lageverstärkung	kv		0,8
P-0-0004	Glättung			900
S-0-0100	Geschwindigkeitsverstärkung	kp		0,031
S-0-0101	Nachstellzeit	TN		5

Lagegeberparameter

P-0-0074	Motorgeberinterface			2
S-0-0277	Lagegeberart-Parameter 1			1001 b
S-0-0278	max. Verfahrbereich		mm	3000

Motorfeedback

Art		magnetisch	magnetisch (absolut)	optisch	optisch
Bezeichnung Sensor		LE100 / LS100	TTK 70	LIDA 489	LIA 22
Bezeichnung Maßband		MB100	MBA 111	Aurodur	DOUBLEFLEX SINGLEFLEX
Hersteller		SIKO	Sick Stegmann	Heidenhain	NUMERIK
Teilungsperiode	µm	1000	1000	20	20
Versorgungsspannung	V	5	5	5	5
Signalform		sin/cos	sin/cos / Hiperface	sin/cos	sin/cos
Referenzmarkentyp		periodisch	--	single	periodisch
Referenzmarkenabstand	mm	20 / 1	--	zentrisch	50
Signalamplitude	Vss	1	1	1	1
S-0-0116	Auflösung Motorgeber	mm	1,000	1,000	0,020

Motoranschluß

Stecker	Anschluß	Stecker
Interconnectron	U	gross 1
Typ: LEAB08AN	V	gross 3
oder	W	gross 4
freie Kabelenden	Erde	gross 2
	Schalter 130 °C ;	klein C
3*Schalter und KTY in Reihe	KTY 84-130	klein D

Thermischer Motorschutz

	Sensor1	Sensor2
Art	NTC	Schalter
Typenbezeichnung	KTY 84-130	Öffner
Charakteristik	Datenblatt	130 °C

Anschlußbelegung Motorfeedback

	LE100	TTK 70	LIDA 489	LIA 22
Meßsystem	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker
Pinbelegung	5V Sense			
15 pol.Sub-D 2 reihig	0V Sense	15		
	Ref - / EncData-	10	8	7
	Ref + / EncData+	9	7	14
	/B (COS-)	6	6	11
	B(COS+)	5	5	3
	A(SIN+)	2	2	1
	/A(SIN-)	3	3	9
	N.C.			
	GND (0V)	4	4	2
	N.C.			9
	Ucc	12	11	4
	N.C.			8
	GND (Schirm)			
	N.C.			
Adapter-Kabel	Art.Nr.:	direkt	direkt	341 944
				338 055