

Motordaten für Linearmotor für IndraDrive CS

Typ: **MLS 40-170-25**
 Aufspannung: **Achse MLD400MUL**



		Achstypen	MLD400MUL				
Benennung		Formelzeichen	Einheit				Bemerkungen
Elektrische Daten							
S-0-0141	Motortyp	MLS 40-170-25					
P-0-4014	Motorart	Lin.Synchmotor mit KTY		0200h			
P-0-0512	Temperatursensor			3			
	Schaltfrequenz		kHz	4			
S-0-0111	Stillstandsdauerstrom (eff.)	I _d	A	6,7			Effektivwert
	Nennkraft	F _{nenn}	N	322			bei Temperaturerhöhung von 65 °K im Motor
	Dauerverlustleistung	P _{vdauer}	W	75,6			bei Temperaturerhöhung von 65 °K im Motor
S-0-0109	Maximalstrom (eff.)	I _{max}	A	28,0			Effektivwert
	Maximalkraft	F _{max}	N	950			I _{max} *k _t
S-0-0092	Kraft-Grenzwert bipolar	auf I _d bezogen	%	417,9			
P-0-0109	Kraft-Begrenzung	auf I _d bezogen	%	417,9			
P-0-0051	Kraftkonstante	k _t	N/A	48,0			Effektivwert
	Motorkonstante	K _m	N/W	37,0			F _{max} /wurzel(I _d *U _{nenn})
	Gegenspannung bei 1 m/s	k _e Phase-Phase)	V	88			
	Thermischer Widerstand	R _{th}	°K/W	0,86			del °K/ P _{vdauer}
S-0-0113	Maximalgeschwindigkeit	v _{max}	mm/min	240000			
	Maximalfrequenz	f _{max}	Hz	142			
P-0-0018	Polweite	PWT (Npol-Npol)	mm	28,1			Polabstand des Sekundärteils N-N
	Polzahl			9			
	Schaltungsart			Y			
	Nennspannung	U _{nenn}	V	300			
	Induktivität	L _{U-V} ,L _{V-W} ,L _{W-U}	mH	9,554			
P-0-4016	Motorlängsinduktivität.		mH	4,777			
P-0-4017	Motorquerinduktivität.		mH	4,777			
P-0-4048	Wicklungswiderstand bei 25 °C	R _{U-V} ,R _{V-W} ,R _{W-U}	Ohm	1,581			
	Wicklungswiderstand bei 90 °C	R _{U-V} ,R _{V-W} ,R _{W-U}	Ohm	1,848			
	Elektr. Zeitkonstante		ms	5,2			
	Temperatursensor Typ			KTY			
S-0-0201	Motorwarmltemperatur		°C	85			
S-0-0204	Motorabschalttemperatur		°C	90			
	Isolationsklasse			F			
Mechanische Daten mit Schlitten und Führung							
	Länge Primärteil		mm	400			mit Gehäuse
	Breite Primärteil		mm	170			mit Gehäuse
	Höhe Primärteil		mm	37			
	Höhe Kühlkörper		mm	0			
	Gesamthöhe Primärteil		mm	37			
	Masse Primärteil ohne Schlitten		kg	5			
	Masse Schlitten		kg	3,3			
	Masse Kühlkörper		kg	0			
	Gesamtmasse Primärteil		kg	8,26			
	Gesamtmasse Führung		kg/m	19,9			ohne Anbauteile
Regelparameter ohne Zusatzträgheitsmoment							
S-0-0106	Strom-Regler Verstärkung		V/A	14			
S-0-0107	Strom-Regler Nachstellzeit		ms	5,2			
S-0-0104	Lageverstärkung	kv		0,8			
P-0-0004	Glättung			900			
S-0-0100	Geschwindigkeitsverstärkung	kp		0,031			
S-0-0101	Nachstellzeit	TN		5			
Lagegeberparameter							
P-0-0074	Motorgeberinterface			2			
S-0-0277	Lagegeberart-Parameter 1			1001 b			
S-0-0278	max. Verfahrbereich		mm	3000			

Motorfeedback

Art		magnetisch	magnetisch (absolut)	optisch	optisch
Bezeichnung Sensor		LE100 / LS100	TTK 70	LIDA 489	LIA 22
Bezeichnung Maßband		MB100	MBA 111	Aurodur	DOUBLEFLEX SINGLEFLEX
Hersteller		SIKO	Sick Stegmann	Heidenhain	NUMERIK
Teilungsperiode	µm	1000	1000	20	20
Versorgungsspannung	V	5	5	5	5
Signalform		sin/cos	sin/cos / Hiperface	sin/cos	sin/cos
Referenzmarkentyp		periodisch	--	single	periodisch
Referenzmarkenabstand	mm	20 / 1	--	zentrisch	50
Signalamplitude	Vss	1	1	1	1
S-0-0116	Auflösung Motorgeber	mm	1,000	1,000	0,020

Motoranschluß

Stecker	Anschluß	Stecker
Interconnectron	U	gross 1
Typ: LEAB08AN	V	gross 4
oder	W	gross 3
freie Kabelenden	Erde	gross 2
	Schalter 130 °C ;	klein C
3*Schalter und KTY in Reihe	KTY 84-130	klein D

Thermischer Motorschutz

	Sensor1	Sensor2
Art	NTC	Schalter
Typenbezeichnung	KTY 84-130	Öffner
Charakteristik	Datenblatt	130 °C

Anschlußbelegung Motorfeedback

	LE100	TTK 70	LIDA 489	LIA 22
Meßsystem	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker
5V Sense				
0V Sense	15			
Ref - / EncData-	10	8	7	4
Ref + / EncData+	9	7	14	12
/B (COS-)	6	6	11	6
B(COS+)	5	5	3	14
A(SIN+)	2	2	1	13
/A(SIN-)	3	3	9	5
N.C.				
GND (0V)	4	4	2	9
N.C.				
Ucc	12	11	4	8
N.C.				
GND (Schirm)				
N.C.				
Adapter-Kabel	Art.Nr.:	direkt	341 944	338 055