

Motordaten Linearmotor für IndraDrive CS

Typ: MLS 30-85-35
Aufspannung: Achse MLD300NPG



Achstypen		MLD300NPG			
Benennung	Formelzeichen	Einheit			Bemerkungen
Elektrische Daten					
S-0-0141	Motorart	MLS 30-85-35			
P-0-4014	Motorart	Lin.Synchr. mit KTY		0200h	
P-0-0512	Temperatursensor			3	
	Schaltfrequenz		kHz	4	
S-0-0111	Stillstandsstrom (eff.)	I_d	A	5,6	Effektivwert
	Nennkraft	F_{nenn}	N	219	bei Temperaturerhöhung von 65 °K im Motor
	Dauerverlustleistung	P_{vdauer}	W	108,3	bei Temperaturerhöhung von 65 °K im Motor
S-0-0109	Maximalstrom (eff.)	I_{max}	A	24,3	Effektivwert
	Maximalkraft	F_{max}	N	750	$I_{max} \cdot k_t$
S-0-0092	Kraft-Grenzwert bipolar	auf I_d bezogen	%	433,6	
P-0-0109	Kraft-Begrenzung	auf I_d bezogen	%	433,6	
P-0-0051	Kraftkonstante	k_t	N/A	39,0	Effektivwert
	Motorkonstante	K_m	N/W	21,0	$F_{max}/\sqrt{I_d \cdot U_{nenn}}$
	Gegenspannung bei 1 m/s	K_E (Phase-Phase)	V	75	
	Thermischer Widerstand	R_{th}	K/W	0,60	$\Delta T / P_{vdauer}$
S-0-0113	Maximalgeschwindigkeit	v_{max}	mm/min	240000	
	Maximalfrequenz	f_{max}	Hz	142	
P-0-0018	Polweite	PWT (Npol-Npol)	mm	28,1	Polabstand des Sekundärteils N-N
	Polzahl			9	
	Schaltungsart			Y	
	Nennspannung	U_{nenn}	V	300	
	Induktivität	$L_{u-v}, L_{v-w}, L_{w-u}$	mH	13,8	
P-0-4016	Motorlängsinduktivität		mH	6,9	
P-0-4017	Motorquerinduktivität		mH	6,9	
P-0-4048	Wicklungswiderstand bei 25 °C	$R_{u-v}, R_{v-w}, R_{w-u}$	Ohm	2,3	
	Wicklungswiderstand bei 90 °C	$R_{u-v}, R_{v-w}, R_{w-u}$	Ohm	2,7	
	Elektr. Zeitkonstante		ms	5,1	
	Temperatursensor Typ		KTY		
S-0-0201	Motorwärmtemperatur		°C	85	
S-0-0204	Motorabschalttemperatur		°C	90	
	Isolationsklasse		F		

Mechanische Daten mit LD 300 Schlitten und Führung

Länge Primärteil	mm	350
Breite Primärteil	mm	85
Höhe Primärteil	mm	28
Höhe Kühlkörper	mm	0
Gesamthöhe Primärteil	mm	28
Masse Primärteil ohne Schlitten	kg	
Masse Schlitten	kg	
Masse Kühlkörper	kg	
Gesamtmasse Primärteil	kg	8
Masse Sek-teil ohne Führung	kg/m	2
Masse Führung ohne Sek.teil	kg/m	4,2
Gesamtmasse Führung	kg/m	6,2

mit Gehäuse
mit Gehäuse
ohne Anbauteile

Regelparameter ohne Zusatzmasse

S-0-0106	Strom-Regler Verstärkung	V/A	19
S-0-0107	Strom-Regler Nachstellzeit	ms	6,0
S-0-0104	Lageverstärkung	kv	0,8
P-0-0004	Glättung		900
S-0-0100	Geschwindigkeitsverstärkung	kp	0,031
S-0-0101	Nachstellzeit	TN	5

Lagegeberparameter

P-0-0074	Motorgeberinterface		2
S-0-0277	Lagegeberart-Parameter 1		1001 b
S-0-0278	max. Verfahrbereich	mm	3000

Motorfeedback

Art		magnetisch	magnetisch (absolut)	optisch	optisch
Bezeichnung Sensor		LE100 / LS100	TTK 70	LIDA 489	LIA 22
Bezeichnung Maßband		MB100	MBA 111	Aurodur	DOUBLEFLEX SINGLEFLEX
Hersteller		SIKO	Sick Stegmann	Heidenhain	NUMERIK
Teilungsperiode	µm	1000	1000	20	20
Versorgungsspannung	V	5	5	5	5
Signalform		sin/cos	sin/cos / Hiperface	sin/cos	sin/cos
Referenzmarkentyp		periodisch	--	single	periodisch
Referenzmarkenabstand	mm	20 / 1	--	zentrisch	50
Signalamplitude	Vss	1	1	1	1
S-0-0116	Auflösung Motorgeber	mm	1,000	0,020	0,020

Motoranschluß

Stecker	Anschluß	Stecker
Interconnectron	U	gross 1
Typ: LEAB08AN	V	gross 3
oder	W	gross 4
freie Kabelenden	Erde	gross 2
	Schalter 130 °C ;	klein C
3*Schalter und KTY in Reihe	KTY 84-130	klein D

Thermischer Motorschutz

	Sensor1	Sensor2
Art	NTC	Schalter
Typenbezeichnung	KTY 84-130	Öffner
Charakteristik	Datenblatt	130 °C

Anschlußbelegung Motorfeedback

	LE100	TTK 70	LIDA 489	LIA 22
Meßsystem	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker
5V Sense				
0V Sense	15			
Ref - / EncData-	10	8	7	4
Ref + / EncData+	9	7	14	12
/B (COS-)	6	6	11	6
B(COS+)	5	5	3	14
A(SIN+)	2	2	1	13
/A(SIN-)	3	3	9	5
N.C.				
GND (0V)	4	4	2	9
N.C.				
Ucc	12	11	4	8
N.C.				
GND (Schirm)				
N.C.				
Adapter-Kabel	Art.Nr.:	direkt	341 944	338 055