

Motordaten Linearmotor für IndraDrive CS

Typ: MLS 20-85-25
Aufspannung: Achse MLD 200NUL



		Achstypen		MLD200NUL					Bemerkungen
Benennung		Formelzeichen	Einheit						
Elektrische Daten									
S-0-0141	Motortyp	MLS 20-85-25							
P-0-4014	Motorart	Lin.Synchmotor mit KTY			0200h				
P-0-0512	Temperatursensor				3				
	Schaltfrequenz		kHz		4				
S-0-0111	Stillstandsdauerstrom (eff.)	I_d	A		3,6				Effektivwert
	Nennkraft	F_{nenn}	N		143				bei Temperaturerhöhung von 65 °K im Motor
	Dauerverlustleistung	P_{vdauer}	W		67,0				bei Temperaturerhöhung von 65 °K im Motor
S-0-0109	Maximalstrom (eff.)	I_{max}	A		16,2				Effektivwert
	Maximalkraft	F_{max}	N		500				$I_{max} \cdot k_t$
S-0-0092	Kraft-Grenzwert bipolar	auf I_d bezogen	%		453,4				
P-0-0109	Kraft-Begrenzung	auf I_d bezogen	%		453,4				
P-0-0051	Kraftkonstante	k_t	N/A		40,0				Effektivwert
	Motorkonstante	K_m	N/W		17,5				$F_{max}/\sqrt{I_d \cdot U_{nenn}}$
	Gegenspannung bei 1 m/s	k_e Phase-Phase)	V		75				
	Thermischer Widerstand	R_{th}	°K/W		0,97				$\Delta T / P_{vdauer}$
S-0-0113	Maximalgeschwindigkeit	v_{max}	mm/min		240000				
	Maximalfrequenz	f_{max}	Hz		142				
P-0-0018	Polweite	PWT (Npol-Npol)	mm		28,1				Polabstand des Sekundärteils N-N
	Polzahl				9				
	Schaltungsart				Y				
	Nennspannung	U_{nenn}	V		300				
	Induktivität	$L_{U-V}, L_{V-W}, L_{W-U}$	mH		20,5				
P-0-4016	Motorlängsinduktivität.		mH		10,25				
P-0-4017	Motorquerinduktivität.		mH		10,25				
P-0-4048	Wicklungswiderstand bei 25 °C	$R_{U-V}, R_{V-W}, R_{W-U}$	Ohm		3,5				
	Wicklungswiderstand bei 90 °C	$R_{U-V}, R_{V-W}, R_{W-U}$	Ohm		4,092				
	Elektr. Zeitkonstante		ms		5,0				
	Temperatursensor Typ			KTY					
S-0-0201	Motorwarntemperatur		°C		85				
S-0-0204	Motorabschalttemperatur		°C		90				
	Isolationsklasse			F					

Mechanische Daten mit LD 600 T Schlitten und Führung

Länge Primärteil	mm	250			mit Gehäuse
Breite Primärteil	mm	85			mit Gehäuse
Höhe Primärteil	mm	28			
Höhe Kühlkörper	mm	0			
Gesamthöhe Primärteil	mm	28			
Masse Primärteil ohne Schlitten	kg	2,6			
Masse Schlitten	kg				
Masse Kühlkörper	kg				
Gesamtmasse Primärteil	kg	5,2			
Masse Sek-teil ohne Führung	kg/m				
Masse Führung ohne Sek.teil	kg/m				
Gesamtmasse Führung	kg/m	10,5			ohne Anbauteile

Regelparameter ohne Zusatzträgheitsmoment

S-0-0106	Strom-Regler Verstärkung		V/A	29
S-0-0107	Strom-Regler Nachstellzeit		ms	5,9
S-0-0104	Lageverstärkung	kv		0,8
P-0-0004	Glättung			900
S-0-0100	Geschwindigkeitsverstärkung	kp		0,031
S-0-0101	Nachstellzeit	TN		5

Lagegeberparameter

P-0-0074	Motorgeberinterface			2
S-0-0277	Lagegeberart-Parameter 1			1001 b
S-0-0278	max. Verfahrbereich		mm	3000

Motorfeedback

Art		magnetisch	magnetisch (absolut)	optisch	optisch
Bezeichnung Sensor		LE100 / LS100	TTK 70	LIDA 489	LIA 22
Bezeichnung Maßband		MB100	MBA 111	Aurodur	DOUBLEFLEX SINGLEFLEX
Hersteller		SIKO	Sick Stegmann	Heidenhain	NUMERIK
Teilungsperiode	µm	1000	1000	20	20
Versorgungsspannung	V	5	5	5	5
Signalform		sin/cos	sin/cos / Hiperface	sin/cos	sin/cos
Referenzmarkentyp		periodisch	--	single	periodisch
Referenzmarkenabstand	mm	20 / 1	--	zentrisch	50
Signalamplitude	Vss	1	1	1	1
S-0-0116	Auflösung Motorgeber	mm	1,000	1,000	0,020

Motoranschluß

Stecker	Anschluß	Stecker
Interconnectron	U	gross 1
Typ: LEAB08AN	V	gross 3
oder	W	gross 4
freie Kabelenden	Erde	gross 2
	Schalter 130 °C ;	klein C
3*Schalter und KTY in Reihe	KTY 84-130	klein D

Thermischer Motorschutz

	Sensor1	Sensor2
Art	NTC	Schalter
Typenbezeichnung	KTY 84-130	Öffner
Charakteristik	Datenblatt	130 °C

Anschlußbelegung Motorfeedback

	LE100	TTK 70	LIDA 489	LIA 22
Meßsystem	Signal	Stecker	Stecker	Stecker
5V Sense				
0V Sense	15			
Ref - / EncData-	10	8	7	4
Ref + / EncData+	9	7	14	12
/B (COS-)	6	6	11	6
B(COS+)	5	5	3	14
A(SIN+)	2	2	1	13
/A(SIN-)	3	3	9	5
N.C.				
GND (0V)	4	4	2	9
N.C.				
Ucc	12	11	4	8
N.C.				
GND (Schirm)				
N.C.				
Adapter-Kabel	Art.Nr.:	direkt	341 944	338 055