

Motordaten für Linearmotor für IndraDrive CS

Typ: MLS 40-250-25
Aufspannung: Achse LD400TUL



		Achstypen		LD400TUL		
Benennung	Formelzeichen	Einheit				Bemerkungen
Elektrische Daten						
S-0-0141	Motorart	MLS 40-250-25				
P-0-4014	Motorart	Lin.Synchrmotor mit KTY		0200h		
P-0-0512	Temperatursensor			3		
	Schaltfrequenz		kHz	4		
S-0-0111	Stillstandsdauerstrom (eff.)	I_d	A	6,2		Effektivwert
	Nennkraft	F_{nenn}	N	247		bei Temp.erhöhung von 65 °K im Motor
	Dauerverlustleistung	P_{vdauer}	W	108,3		bei Temp.erhöhung von 65 °K im Motor
S-0-0109	Maximalstrom (eff.)	I_{max}	A	28,0		Effektivwert
	Maximalkraft	F_{max}	N	1000		$I_{max} \cdot k_t$
S-0-0092	Kraft-Grenzwert bipolar	auf I_d bezogen	%	454,2		
P-0-0109	Kraft-Begrenzung	auf I_d bezogen	%	454,2		
P-0-0051	Kraftkonstante	k_t	N/A	40,0		Effektivwert
	Motorkonstante	K_m	N/W	23,7		$F_{max}/\sqrt{I_d \cdot U_{nenn}}$
	Gegenspannung bei 1 m/s	k_e Phase-Phase	V	75		
	Thermischer Widerstand	R_{th}	°K/W	0,60		del °K/ P_{vdauer}
S-0-0113	Maximalgeschwindigkeit	v_{max}	mm/min	240000		
	Maximalfrequenz	f_{max}	Hz	142		
P-0-0018	Polweite	PWT (Npol-Npol)	mm	28,1		Polabstand des Sekundärteils N-N
	Polzahl			14		
	Schaltungsart			Y		
	Nennspannung	U_{nenn}	V	300		
	Induktivität	$L_{U-V}, L_{V-W}, L_{W-U}$	mH	9,9		
P-0-4016	Motorlängsinduktivität.		mH	4,95		
P-0-4017	Motorquerinduktivität.		mH	4,95		
P-0-4048	Wicklungswiderstand bei 25 °C	$R_{U-V}, R_{V-W}, R_{W-U}$	Ohm	1,9		
	Wicklungswiderstand bei 90 °C	$R_{U-V}, R_{V-W}, R_{W-U}$	Ohm	2,221		
	Elektr. Zeitkonstante		ms	4,5		
	Temperatursensor Typ			KTY		
S-0-0201	Motorwarmer Temperatur		°C	85		
S-0-0204	Motorabschalttemperatur		°C	90		
	Isolationsklasse			F		
Mechanische Daten mit Schlitten und Führung						
	Länge Primärteil		mm	290		mit Gehäuse
	Breite Primärteil		mm	250		mit Gehäuse
	Höhe Primärteil		mm	28		
	Höhe Kühlkörper		mm	0		
	Gesamthöhe Primärteil		mm	28		
	Masse Primärteil ohne Schlitten		kg	6,3		
	Masse Schlitten		kg	4,2		
	Masse Kühlkörper		kg			
	Gesamtmasse Primärteil		kg	10,5		
	Masse Sek-teil ohne Führung		kg/m	4,24		
	Masse Führung ohne Sek.teil		kg/m	21,76		2 Magnetbahnen nebeneinander
	Gesamtmasse Führung		kg/m	26		ohne Anbauteile
Regelparameter ohne Zusatzträgheitsmoment						
S-0-0106	Strom-Regler Verstärkung		V/A	14		
S-0-0107	Strom-Regler Nachstellzeit		ms	5,2		
S-0-0104	Lageverstärkung	kv		0,8		
P-0-0004	Glättung			900		
S-0-0100	Geschwindigkeitsverstärkung	kp		0,031		
S-0-0101	Nachstellzeit	TN		5		
Lagegeberparameter						
P-0-0074	Motorgeberinterface			2		
S-0-0277	Lagegeberart-Parameter 1			1001 b		
S-0-0278	max. Verfahrbereich		mm	3000		

Motorfeedback

Art		magnetisch	magnetisch absolut	optisch	optisch
Bezeichnung Sensor		LE100 / LS100	TTK 70	LIDA 489	LIA 22
Bezeichnung Maßband		MB100	MBA 111	Aurodur	DOUBLEFLEX SINGLEFLEX
Hersteller		SIKO	Sick Stegmann	Heidenhain	NUMERIK
Teilungsperiode	µm	1000	1000	20	20
Versorgungsspannung	V	5	5	5	5
Signalform		sin/cos	sin/cos / Hiperface	sin/cos	sin/cos
Referenzmarkentyp		periodisch	--	single	periodisch
Referenzmarkenabstand	mm	20 / 1	--	zentrisch	50
Signalamplitude	Vss	1	1	1	1
S-0-0116 Auflösung Motorgeber	mm	1,000	1,000	0,020	0,020

Stecker	Anschluß	Stecker
Interconnectron	U	gross 1
Typ: LEAB08AN	V	gross 4
oder	W	gross 3
freie Kabelenden	Erde	gross 2
	Schalter 130 °C ;	klein C
3*Schalter und KTY in Reihe	KTY 84-130	klein D

Thermischer Motorschutz

	Sensor1	Sensor2
Art	NTC	Schalter
Typenbezeichnung	KTY 84-130	Öffner
Charakteristik	Datenblatt	130 °C

Anschlußbelegung Motorfeedback

Meßsystem
Pinbelegung
15 pol.Sub-D 2 reihig

	LE100	TTK 70	LIDA 489	LIA 22
Signal	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker
5V Sense				
0V Sense	15			
Ref - / EncData-	10	8	7	4
Ref + / EncData+	9	7	14	12
/B (COS-)	6	6	11	6
B(COS+)	5	5	3	14
A(SIN+)	2	2	1	13
/A(SIN-)	3	3	9	5
N.C.				
GND (0V)	4	4	2	9
N.C.				
Ucc	12	11	4	8
N.C.				
GND (Schirm)				
N.C.				
Adapter-Kabel	Art.Nr.: direkt	direkt	341 944	338 055